



Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2: zvýrazňující osvětlení typu downlight pro maloobchod s podporou snadného servisu, modernizace a vysunutí

GreenSpace Accent Elbow Gen2

Typová řada GreenSpace Accent Elbow Gen2 poskytují provozovatelům maloobchodních prodejen a správcům budov vynikající kvalitu světla a špičkovou energetickou účinnost optiky PerfectAccent prostřednictvím cenově dostupného a udržitelného svítidla typu downlight. Umožňuje snadnou údržbu a modernizaci předřadníku, LED modulu a optiky, při které jsou zapotřebí pouze standardní nástroje. Z tohoto důvodu může GreenSpace Accent Elbow Gen2 podporovat cirkulární instalaci osvětlení. Vyjímatelná a otočná bodová hlava svítidla zajišťuje, že světlo lze nasměrovat tam, kde je to potřeba. Kromě možností stmívání je k dispozici několik možností systémové integrace, včetně kabelové a bezdrátové. K dispozici jsou programy LED osvětlení pro čerstvé potraviny, které prodlužují trvanlivost a vylepšují vizuální prezentaci potravin, minimalizují plýtvání potravinami a zvyšují prodej. Další informace o tónech a programech PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost a Champagne najdete na stránkách našeho katalogu pro módu a potraviny.

Výhody

- Větší prozáření a lepší optický komfort pro nakupující díky optice PerfectAccent
- Prodlužte životnost produktu pomocí snadné údržby a upgradů
- Neutrální čistý design produktu pomáhá splynout se stropem
- Flexibilní použití v prodejně díky širokým možnostem nastavení směru světla

Vlastnosti

- Servis a modernizace pomocí standardních nástrojů
- Vybaveno nejmodernější reflektorovou optikou PerfectAccent
- Snížená uhlíková stopa díky vysoké účinnosti
- K dispozici s programy osvětlení LED pro čerstvé potraviny a tóny LED
- Možnost jak kabelového (DALI), tak bezdrátového připojení
- Volitelné krycí sklo (doporučujeme používat v prašném prostředí)


Aplikace

- Supermarkety a hypermarkety
- Velký maloobchod
- Nákupní centra

Varování a bezpečnost

- Všechna fotometrická data se počítají bez volitelného krycího skla. Při použití krycího skla je třeba počítat s poklesem světelného toku o 3,5 %.
- Optiku je povoleno čistit pouze pomocí stlačeného vzduchu. Dotýkat se LED nebo reflektoru je zakázáno. Pro prostory pro přípravu jídel a oblasti s vysokou úrovní prachu důrazně doporučujeme použití volitelného předního skla, protože jej lze čistit suchou utěrkou z mikrovlákna.
- Při údržbě je nutné výrobek vypnout a nechat vychladnout.
- Výrobek musí být instalován mimo dosah ruky. Manipulace s horkým výrobkem je možná pouze s ochrannými rukavicemi.

Rozměrové výkresy



GreenSpace Accent Elbow Gen2

Detaily o výrobku

GreenSpace Accent Elbow is fully serviceable and upgradeable

RS352B GreenSpace Accent Elbow
White



GreenSpace Accent Elbow Gen2

Obecné informace

Včetně předřadníku	Ano
Počet předřadниковých jednotek	2 jednotky
Servisní štítek	Ano

Světelné technické

Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
Index podání barev (CRI)	>80
Typ optiky	Široký paprsek

Provozní a elektrické

Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Spotřeba energie	22,5 W
Vhodné pro náhodné spínání	Ne

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Maximální úroveň ztlumení	Nevztahuje se

Mechanické a materiály

Třída nebezpečí výbušnosti	-
Barva těla	Bílá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02
Kód ochrany proti vniknutí	IP20

Nouzové osvětlení

Centrální nouzový provoz	Ne
--------------------------	----

Certifikace a použití

Rozsah okolní teploty	+10 až +35 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka hořlavosti	-
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Hodnota blikání (PstLM)	0,9

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	-10% / +10%
---------------------------	-------------

Označení a balení

Kód produktové řady	RS352B
---------------------	--------

Světelné technické


Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota	Měrný výkon (jmen.)	Světelný tok
		chromatičnosti (jmen.)	(nom.)	
58819600	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	133 lm/W	3 000 lm
58820200	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	138 lm/W	3 100 lm

Počáteční parametry (podle IEC)


Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
58819600	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
58820200	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382, 0.380) SDCM <2

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS352BI -
910505102762



Polar Normal (separate) - RS352BI -
910505102761

