



GreenSpace Accent Elbow Gen2: ein wartungsfreundlicher, aufrüstbarer und ausziehbarer Akzent-Downlight für den Einzelhandel

Mit dem GreenSpace Accent Elbow gen2 können Einzelhändler und Gebäudebetreiber von der überragenden Lichtqualität und der marktführenden Energieeffizienz der PerfectAccent-Optik in einem erschwinglichen und nachhaltigen Akzent-Downlight profitieren. Die Wartung und Aufrüstung von Betriebsgerät, LED und Optik ist einfach und erfordert nur Standardwerkzeug. Aus diesem Grund kann der GreenSpace Accent Elbow gen2 eine kreisförmige Beleuchtungsanlage unterstützen. Der ausziehbare und drehbare Scheinwerferkopf der Leuchte sorgt dafür, dass das Licht nach Bedarf ausgerichtet werden kann. Zusätzlich zu den Dimmoptionen sind mehrere Systemintegrationen erhältlich, darunter kabelgebundene und kabellose. LED-Leuchten für frische Lebensmittel sorgen für eine längere Haltbarkeit, eine bessere visuelle Darstellung der Lebensmittel, eine Verringerung der Lebensmittelabfälle und eine Steigerung des Umsatzes. Auf unseren Katalogseiten Fashion und Food erfahren Sie mehr über unsere Rezepte für PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost und Champagne.

Vorteile

- Mit PerfectAccent Optik für ein stärkeres Funkeln und mehr Augenkomfort für die Kunden
- Verlängern Sie die Nutzlebensdauer des Produkts durch einfache Wartung und Upgrades
- Das neutrale, saubere Produktdesign fügt sich gut in die Decke ein.
- Flexibel in der Filiale durch große Einstellungsfreiheit

Applications

- Lebensmittelgeschäfte und Verbrauchermärkte
- Großhandel
- Einkaufszentren

Merkmale

- Wartbar und aufrüstbar mit Standardwerkzeugen
- Ausgestattet mit hochmodernster PerfectAccent-Reflektor-Optik

Versions

- Geringerer CO₂-Fußabdruck durch hohe Effizienz
- Erhältlich mit LED-Lichtszszenarien zur Präsentation frischer Lebensmittel und LED-Varianten
- Kabelgebundene (DALI) und kabellose Konnektivitätsoptionen
- Optionales Frontglas (empfohlen für staubige Umgebungen)
- Alle photometrischen Daten sind ohne das optionale Frontglas berechnet. Bei der Verwendung von Frontglas sollte der Lichtstrom um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Das Berühren der LED oder des Reflektors ist verboten. Für Bereiche, in denen Lebensmittel zubereitet werden, und für Bereiche mit hohem Staubaufkommen empfehlen wir dringend die Verwendung des optionalen Frontglases, da es mit einem trockenen Mikrofasertuch gereinigt werden kann.
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein.
- Das Produkt muss außerhalb der Reichweite installiert werden. Die Handhabung des Produkts in heißem Zustand ist nur mit isolierten Handschuhen möglich.




RS352B GreenSpace Accent
Elbow White



RS352B GreenSpace Accent
Elbow Black

Abmessungsskizzen



RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK

Produktdetails

GreenSpace Accent Elbow is fully serviceable and upgradeable

RS352B GreenSpace Accent Elbow Black



RS352B GreenSpace Accent Elbow White



Allgemeine Informationen

Anzahl Betriebsgeräte	2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive	Ja
Service Tag	Ja

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle 120 Grad

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung 220 bis 240 V

Netzfrequenz 50 to 60 Hz

Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten Nein

IEC-Schutzklasse Schutzklasse II

Mechanik und Gehäuse

Schutzart (IP) IP20 [Fernhalten von Fingern]

Schlagfestigkeit (IK) IK02 [0,2 J Standard]

Explosionsgefahrenklasse -

Notfallbetrieb

Zentrale Notbeleuchtung Nein

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s

Entflammbarkeitszeichen -

CE-Zeichen Ja

ENEC-Zeichen ENEC-Zeichen

Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 0,9

Umgebungstemperaturbereich +10 bis +35 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz -10% / +10%

Produktdaten

Produktfamiliencode RS352B [GreenSpace Accent Elbow G2]

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Optik
8720169588196	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	2.700 lm	3000 K	138 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169588202	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	2.800 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169588219	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	2.600 lm	2700 K	127 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Optik
8720169588226	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	2.600 lm	5000 K	130 lm/W	>90	Tiefbreitstrahlend (MB)
8720169588233	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	2.800 lm	3000 K	112 lm/W	>90	Breitstrahlend (WB)
8720169588240	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	2.700 lm	2200 K	97 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8720169588264	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	4.000 lm	3000 K	125 lm/W	>90	Breitstrahlend (WB)
8720169588189	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	2.600 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Sehr breitstrahlend
8720169588257	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	4.100 lm	3000 K	137 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169588271	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	4.000 lm	3000 K	125 lm/W	>90	Breitstrahlend (WB)

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
8720169588196	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	19,6 W
8720169588202	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	19,6 W
8720169588219	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	20,5 W
8720169588226	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	20 W
8720169588233	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	25 W
8720169588240	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	24 W
8720169588264	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	32 W
8720169588189	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	21 W
8720169588257	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	30 W
8720169588271	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	32 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
8720169588196	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	Nein	Nicht anwendbar
8720169588202	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	Nein	Nicht anwendbar
8720169588219	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	Ja	10%
8720169588226	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	Ja	10%
8720169588233	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	Ja	10%
8720169588240	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	Ja	10%
8720169588264	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Ja	1%
8720169588189	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	Nein	Nicht anwendbar
8720169588257	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	Ja	10%
8720169588271	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Ja	10%

Mechanik und Gehäuse


Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
8720169588196	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	Weiß
8720169588202	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	Weiß
8720169588219	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	Weiß


Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
8720169588226	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	Weiß
8720169588233	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	Weiß
8720169588240	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	Weiß
8720169588264	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Weiß
8720169588189	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	Schwarz
8720169588257	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	Schwarz
8720169588271	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Schwarz

Initialkennwerte (IEC-konform)


Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
8720169588196	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
8720169588202	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
8720169588219	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
8720169588226	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
8720169588233	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169588240	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	(0.478, 0.382) SDCM <2
8720169588264	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169588189	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	(0.458, 0.410) SDCM <2
8720169588257	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
8720169588271	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2

Lichtverteilungskurve







RS352BI - 910505102767




RS352BI - 910505102761




RS352BI - 910505102760




RS352BI - 910505102768



RS352BI - 910505102765



RS352BI - 910505102769



RS352BI - 910505102764