



Philips GreenSpace Accent Extractible Gen2 : un downlight encastré d'accentuation réparable, évolutif et extractible pour les commerces

GreenSpace Accent Extractible Gen2

Avec GreenSpace Accent Elbow Gen2, les détaillants et les exploitants de bâtiments peuvent profiter de la qualité supérieure de la lumière et de l'efficacité énergétique leader du marché des optiques PerfectAccent dans un downlighter d'accentuation abordable et durable. La maintenance et les mises à niveau du pilote, de la LED et de l'optique sont faciles et ne nécessitent que des outils standards. Pour cette raison, GreenSpace Accent Elbow Gen2 peut prendre en charge une installation d'éclairage circulaire. Le spot extractible et rotatif du luminaire garantit que la lumière peut être dirigée là où c'est nécessaire. En plus des options de gradation, plusieurs options d'intégration de système sont disponibles, y compris filaire et sans fil. Des recettes d'éclairage LED pour aliments frais sont disponibles pour prolonger la durée de conservation, améliorer la représentation visuelle des aliments, réduire le gaspillage alimentaire et augmenter les ventes. Consultez nos pages de catalogue Mode et Alimentation pour en savoir plus sur nos recettes PremiumWhite, PremiumColor, Viande fraîche, Rosé, Froid et Champagne.

GreenSpace Accent Extractible Gen2

Avantages

- Confort visuel accru avec les optiques PerfectAccent
- Prolongez la durée de vie utile du produit grâce à une maintenance facile et une meilleure réparabilité
- L'esthétique élégante et épurée du produit permet une insertion discrète dans le plafond

Fonctions

- Réparable très facilement
- Équipé d'optiques à réflecteur de pointe : PerfectAccent
- Empreinte carbone réduite grâce à une efficacité élevée
- Disponible avec des teintes LED et des recettes LED pour le rayon frais
- Options de connectivité filaire (DALI) et sans fil
- Vitre de protection en option (recommandée pour les environnements poussiéreux)

Application

- Supermarchés et hypermarchés
- Grandes surfaces
- Centres commerciaux

Mises en garde et sécurité

- Toutes les données photométriques sont calculées sans vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lors de l'utilisation d'une vitre de protection.
- Le nettoyage de l'optique doit être effectué uniquement avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation des aliments et les zones très poussiéreuses, nous recommandons fortement l'utilisation de la vitre de protection en option, car elle peut être nettoyée avec un chiffon sec en microfibre.
- Pendant la maintenance, le produit doit être éteint et refroidi.
- Le produit doit être installé hors de portée des bras. La manipulation du produit à chaud n'est possible qu'avec un gant isolant.


Versions



RS352B GreenSpace Accent Elbow White

GreenSpace Accent Extractible Gen2

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit

GreenSpace Accent Elbow is fully serviceable and upgradeable

RS352B GreenSpace Accent Elbow Black



RS352B GreenSpace Accent Elbow White



GreenSpace Accent Extractible Gen2

Informations générales

Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	2 unités
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
--	--------------

Fonctionnement et électricité

Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non

Mécanique et boîtier

Classe du risque explosif	-
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20

Fonctionnement de secours

Secours centralisé	Non
--------------------	-----

Approbation et application

Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	-
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	0,9

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	-10% / +10%
----------------------------	-------------

Données du produit

Code famille de produits	RS352B
--------------------------	--------

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8720169588196	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	133 lm/W	3.000 lm
8720169588202	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	138 lm/W	3.100 lm
8720169588219	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	2700 K	>80	121 lm/W	2.900 lm
8720169588226	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	5000 K	>90	85 lm/W	2.800 lm
8720169588233	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	3000 K	>90	113 lm/W	2.700 lm
8720169588240	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	2200 K	>80	89 lm/W	2.700 lm
8720169588264	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	3000 K	>90	126 lm/W	3.900 lm
8720169588189	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	2700 K	>80	129 lm/W	2.900 lm
8720169588257	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	3000 K	>80	129 lm/W	4.000 lm
8720169588271	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	3000 K	>90	126 lm/W	3.900 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique	Order Code	Full Product Name	Type d'optique
8720169588196	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	Faisceau extensif	8720169588240	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	Faisceau semi-intensif
8720169588202	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	Faisceau extensif	8720169588264	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Faisceau extensif
8720169588219	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	Faisceau semi-intensif	8720169588189	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	Faisceau ultra-extensif
8720169588226	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	Faisceau semi-intensif	8720169588257	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	Faisceau extensif
8720169588233	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	Faisceau extensif	8720169588271	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

GreenSpace Accent Extractible Gen2

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169588196	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	22,5 W
8720169588202	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	22,5 W
8720169588219	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	24 W
8720169588226	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	33 W
8720169588233	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	24 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169588240	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	30,5 W
8720169588264	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	31 W
8720169588189	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	22,5 W
8720169588257	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	31 W
8720169588271	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	31 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
8720169588196	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
8720169588202	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
8720169588219	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	Oui	10%
8720169588226	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	Oui	10%
8720169588233	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	Oui	10%
8720169588240	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	Oui	10%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
8720169588264	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Oui	1%
8720169588189	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	Non	Non applicable
8720169588257	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	Oui	10%
8720169588271	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Oui	10%

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8720169588196	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	Blanc
8720169588202	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	Blanc
8720169588219	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	Blanc
8720169588226	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	Blanc
8720169588233	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8720169588240	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	Blanc
8720169588264	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Blanc
8720169588189	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	Noir
8720169588257	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	Noir
8720169588271	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Noir


Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169588196	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
8720169588202	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
8720169588219	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
8720169588226	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
8720169588233	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	(0.422, 0.386) SDCM <2


Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169588240	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	(0.478, 0.382) SDCM <2
8720169588264	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169588189	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	(0.458, 0.410) SDCM <2
8720169588257	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
8720169588271	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2

GreenSpace Accent Extractible Gen2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102766




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102762




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102763




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102767




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102761




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102760



Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102768




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102765



Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102769

GreenSpace Accent Extractible Gen2

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS352BI -
910505102764

