



Philips GreenSpace Accent Extractible Gen2 : un downlight encastré d'accentuation réparable, évolutif et extractible pour les commerces

GreenSpace Accent Extractible Gen2

Avec GreenSpace Accent Elbow Gen2, les détaillants et les exploitants de bâtiments peuvent profiter de la qualité supérieure de la lumière et de l'efficacité énergétique leader du marché des optiques PerfectAccent dans un downlighter d'accentuation abordable et durable. La maintenance et les mises à niveau du pilote, de la LED et de l'optique sont faciles et ne nécessitent que des outils standards. Pour cette raison, GreenSpace Accent Elbow Gen2 peut prendre en charge une installation d'éclairage circulaire. Le spot extractible et rotatif du luminaire garantit que la lumière peut être dirigée là où c'est nécessaire. En plus des options de gradation, plusieurs options d'intégration de système sont disponibles, y compris filaire et sans fil. Des recettes d'éclairage LED pour aliments frais sont disponibles pour prolonger la durée de conservation, améliorer la représentation visuelle des aliments, réduire le gaspillage alimentaire et augmenter les ventes. Consultez nos pages de catalogue Mode et Alimentation pour en savoir plus sur nos recettes PremiumWhite, PremiumColor, Viande fraîche, Rosé, Froid et Champagne.

GreenSpace Accent Extractible Gen2

Avantages

- Confort visuel accru avec les optiques PerfectAccent
- Prolongez la durée de vie utile du produit grâce à une maintenance facile et une meilleure réparabilité
- L'esthétique élégante et épurée du produit permet une insertion discrète dans le plafond

Fonctions

- Réparable très facilement
- Équipé d'optiques à réflecteur de pointe : PerfectAccent
- Empreinte carbone réduite grâce à une efficacité élevée
- Disponible avec des teintes LED et des recettes LED pour le rayon frais
- Options de connectivité filaire (DALI) et sans fil
- Vitre de protection en option (recommandée pour les environnements poussiéreux)


Application

- Supermarchés et hypermarchés
- Grandes surfaces
- Centres commerciaux

Mises en garde et sécurité

- Toutes les données photométriques sont calculées sans vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lors de l'utilisation d'une vitre de protection.
- Le nettoyage de l'optique doit être effectué uniquement avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation des aliments et les zones très poussiéreuses, nous recommandons fortement l'utilisation de la vitre de protection en option, car elle peut être nettoyée avec un chiffon sec en microfibre.
- Pendant la maintenance, le produit doit être éteint et refroidi.
- Le produit doit être installé hors de portée des bras. La manipulation du produit à chaud n'est possible qu'avec un gant isolant.

Schéma dimensionnel



GreenSpace Accent Extractible Gen2

Détails sur le produit

GreenSpace Accent Elbow is fully serviceable and upgradeable

RS352B GreenSpace Accent Elbow Black

RS352B GreenSpace Accent Elbow White



GreenSpace Accent Extractible Gen2

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	2 unités
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Mécanique et boîtier	
Classe du risque explosif	-
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Fonctionnement de secours	
Secours centralisé	Non
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	-
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	0,9
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	-10% / +10%
Données du produit	
Code famille de produits	RS352B

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
58819600	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	133 lm/W	3 000 lm
58820200	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	138 lm/W	3 100 lm
58821900	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	2700 K	>80	121 lm/W	2 900 lm
58822600	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	5000 K	>90	85 lm/W	2 800 lm
58823300	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	3000 K	>90	113 lm/W	2 700 lm
58824000	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	2200 K	>80	89 lm/W	2 700 lm
58826400	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	3000 K	>90	126 lm/W	3 900 lm
58818900	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	2700 K	>80	129 lm/W	2 900 lm
58825700	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	3000 K	>80	129 lm/W	4 000 lm
58827100	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	3000 K	>90	126 lm/W	3 900 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique	Order Code	Full Product Name	Type d'optique
58819600	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	Faisceau extensif	58824000	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	Faisceau semi-intensif
58820200	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	Faisceau extensif	58826400	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Faisceau extensif
58821900	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	Faisceau semi-intensif	58818900	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	Faisceau ultra-extensif
58822600	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	Faisceau semi-intensif	58825700	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	Faisceau extensif
58823300	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	Faisceau extensif	58827100	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

GreenSpace Accent Extractible Gen2

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
58819600	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	22,5 W
58820200	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	22,5 W
58821900	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	24 W
58822600	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	33 W
58823300	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	24 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
58824000	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	30,5 W
58826400	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	31 W
58818900	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	22,5 W
58825700	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	31 W
58827100	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	31 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
58819600	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
58820200	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
58821900	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	Oui	10%
58822600	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	Oui	10%
58823300	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	Oui	10%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
58824000	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	Oui	10%
58826400	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Oui	1%
58818900	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	Non	Non applicable
58825700	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	Oui	10%
58827100	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Oui	10%

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
58819600	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	Blanc
58820200	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	Blanc
58821900	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	Blanc
58822600	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	Blanc
58823300	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	Blanc


Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
58824000	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	Blanc
58826400	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Blanc
58818900	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	Noir
58825700	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	Noir
58827100	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Noir

Performances initiales


Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
58819600	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
58820200	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
58821900	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
58822600	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
58823300	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
58824000	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	(0.478, 0.382) SDCM <2
58826400	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
58818900	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	(0.458, 0.410) SDCM <2
58825700	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
58827100	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102766




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102762




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102763


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102762




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102761




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102760




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102768



Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102765



Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102769



Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102764

GreenSpace Accent Extractible Gen2

