



Philips GreenSpace Accent Extractible Gen2 : un downlight encastré d'accentuation réparable, évolutif et extractible pour les commerces

Avec GreenSpace Accent Elbow Gen2, les détaillants et les exploitants de bâtiments peuvent profiter de la qualité supérieure de la lumière et de l'efficacité énergétique leader du marché des optiques PerfectAccent dans un downlighter d'accentuation abordable et durable. La maintenance et les mises à niveau du pilote, de la LED et de l'optique sont faciles et ne nécessitent que des outils standards. Pour cette raison, GreenSpace Accent Elbow Gen2 peut prendre en charge une installation d'éclairage circulaire. Le spot extractible et rotatif du luminaire garantit que la lumière peut être dirigée là où c'est nécessaire. En plus des options de gradation, plusieurs options d'intégration de système sont disponibles, y compris filaire et sans fil. Des recettes d'éclairage LED pour aliments frais sont disponibles pour prolonger la durée de conservation, améliorer la représentation visuelle des aliments, réduire le gaspillage alimentaire et augmenter les ventes. Consultez nos pages de catalogue Mode et Alimentation pour en savoir plus sur nos recettes PremiumWhite, PremiumColor, Viande fraîche, Rosé, Froid et Champagne.

Avantages

- Confort visuel accru avec les optiques PerfectAccent
- Prolongez la durée de vie utile du produit grâce à une maintenance facile et une meilleure réparabilité
- L'esthétique élégante et épurée du produit permet une insertion discrète dans le plafond

Applications

- Supermarchés et hypermarchés
- Grandes surfaces
- Centres commerciaux

Fonctions

- Réparable très facilement
- Équipé d'optiques à réflecteur de pointe : PerfectAccent
- Empreinte carbone réduite grâce à une efficacité élevée

Versions

- Disponible avec des teintes LED et des recettes LED pour le rayon frais
- Options de connectivité filaire (DALI) et sans fil
- Vitre de protection en option (recommandée pour les environnements poussiéreux)
- Toutes les données photométriques sont calculées sans vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lors de l'utilisation d'une vitre de protection.
- Le nettoyage de l'optique doit être effectué uniquement avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation des aliments et les zones très poussiéreuses, nous conseillons fortement l'utilisation de la vitre de protection en option, car elle peut être nettoyée avec un chiffon sec en microfibre.
- Pendant la maintenance, le produit doit être éteint et refroidi.
- Le produit doit être installé hors de portée des bras. La manipulation du produit à chaud n'est possible qu'avec un gant isolant.




RS352B GreenSpace Accent
Elbow White



RS352B GreenSpace Accent
Elbow Black

Schéma dimensionnel



RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH

Détails sur le produit

GreenSpace Accent Elbow is fully serviceable and upgradeable

RS352B GreenSpace Accent Elbow Black



RS352B GreenSpace Accent Elbow White



Informations générales

Nombre d'appareillages	2 unités
Driver inclus	Oui
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse 120 degré(s)

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée 220 à 240 V
Fréquence linéaire 50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire Non
Classe de protection CEI Classe de sécurité II

Mécanique et boîtier

Indice de protection IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques IK02 [0,2 J standard]
Classe du risque explosif -

Fonctionnement de secours

Secours centralisé Non

Approbation et application

Essai au fil incandescent Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité -
Marquage CE Oui
Marquage ENEC Marquage ENEC
Valeur de scintillement (PstLM) 0,9
Gamme de températures ambiantes +10 à +35 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux -10% / +10%

Données du produit

Code famille de produits RS352B [GreenSpace Accent Elbow G2]

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Type d'optique
58819600	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	2 700 lm	3000 K	138 lm/W	>80	Faisceau extensif
58820200	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	2 800 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Faisceau extensif
58821900	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	2 600 lm	2700 K	127 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Type d'optique
58822600	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	2 600 lm	5000 K	130 lm/W	>90	Faisceau semi-intensif
58823300	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	2 800 lm	3000 K	112 lm/W	>90	Faisceau extensif
58824000	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	2 700 lm	2200 K	97 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
58826400	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	4 000 lm	3000 K	125 lm/W	>90	Faisceau extensif
58818900	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	2 600 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Faisceau ultra-extensif
58825700	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	4 100 lm	3000 K	137 lm/W	>80	Faisceau extensif
58827100	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	4 000 lm	3000 K	125 lm/W	>90	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
58819600	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	19,6 W
58820200	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	19,6 W
58821900	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	20,5 W
58822600	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	20 W
58823300	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	25 W
58824000	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	24 W
58826400	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	32 W
58818900	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	21 W
58825700	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	30 W
58827100	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	32 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
58819600	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
58820200	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
58821900	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	Oui	10%
58822600	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	Oui	10%
58823300	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	Oui	10%
58824000	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	Oui	10%
58826400	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Oui	1%
58818900	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	Non	Non applicable
58825700	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	Oui	10%
58827100	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Oui	10%

Mécanique et boîtier


Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
58819600	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	Blanc
58820200	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	Blanc
58821900	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
58822600	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	Blanc
58823300	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	Blanc
58824000	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	Blanc
58826400	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Blanc
58818900	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	Noir
58825700	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	Noir
58827100	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Noir

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
58819600	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
58820200	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
58821900	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
58822600	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
58823300	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
58824000	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	(0.478, 0.382) SDCM <2
58826400	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
58818900	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	(0.458, 0.410) SDCM <2
58825700	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
58827100	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2


Diagramme photométrique polaire




RS352BI - 910505102766

RS352BI - 910505102762


RS352BI - 910505102763




RS352BI - 910505102767




RS352BI - 910505102761




RS352BI - 910505102760




RS352BI - 910505102768



RS352BI - 910505102765



RS352BI - 910505102769



RS352BI - 910505102764