



## GreenSpace Accentelleboog Gen2: Een bruikbare, uitbreidbare en uittrekbare accentverlichting naar beneden voor de detailhandel

Met GreenSpace Accent Elbow Gen2 kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energie-efficiëntie van de PerfectAccent-optieken, in een betaalbare en duurzame accent downlight. Het onderhoud en de upgrades van de driver, LED en optieken is eenvoudig en kan worden uitgevoerd met standaard gereedschap. Daarom is GreenSpace Accent Elbow Gen2 geschikt voor een circulaire verlichtingsinstallatie. Door de uittrekbare en roteerbare spot kan het licht precies op de juiste plek worden gericht. Naast de dimopties zijn er meerdere systeemintegratieopties verkrijgbaar, zowel bedraad als draadloos. LED-lichtrecepten voor vers voedsel zijn verkrijgbaar voor een langere houdbaarheid, een betere visuele presentatie van het voedsel, het verminderen van voedselverspilling en meer verkopen. Neem een kijkje op onze cataloguspagina's voor mode en voedsel voor meer informatie over de recepten PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

### **Voordelen**

- Meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten met PerfectAccent-optieken
- Verleng de bruikbare levensduur van het product met eenvoudig onderhoud en upgrades
- Het neutrale, strakke productontwerp zorgt voor een naadloze en onopvallende integratie met het plafond
- Flexibele mogelijkheden doordat het licht in allerlei richtingen kan worden gericht

## Applications

- Supermarkten en hypermarkten
- Grote winkelketens
- Winkelcentra

## Kenmerken

- Te repareren en op te waarderen met standaard gereedschap
- Voorzien van geavanceerde PerfectAccent reflectoroptieken
- Verlaagde CO<sub>2</sub>-uitstoot dankzij het hoge rendement
- Beschikbaar met LED-verlichtingsrecepten voor retail en verse etenswaren
- Bedrade (DALI) en draadloze connectiviteitsmogelijkheden
- Optioneel frontglas (aanbevolen voor stoffige omgevingen)

## Versions




RS352B GreenSpace Accent  
Elbow White



RS352B GreenSpace Accent  
Elbow Black

## Maatschets



RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK

- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas.
- Het optiek mag alleen worden schoongemaakt met perslucht. Raak de LED-lamp of reflector niet aan. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoek.
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn.
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is kan alleen met een geïsoleerde handschoen.

## Productgegevens



GreenSpace Accent Elbow is fully serviceable and upgradeable



RS352B GreenSpace Accent Elbow Black



RS352B GreenSpace Accent Elbow White

### Algemene informatie

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Aantal VSA's          | 2 units |
| Driver/VSA inbegrepen | Ja      |
| Servicetag            | Ja      |

### Gegevens lichttechniek

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Bundelhoek lichtbron | 120 graden |
|----------------------|------------|

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Ingangsspanning                       | 220 tot 240 V        |
| Ingangsfrequentie                     | 50 to 60 Hz          |
| Geschikt voor willekeurige schakeling | Nee                  |
| IEC beschermingsklasse                | Veiligheidsklasse II |

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Beschermingsklasse   | IP 20 [Bescherming tegen vingers] |
| IK-classificatie     | IK02 [0,2 J standaard]            |
| Explosiegevaarklasse | -                                 |

### Werking op noodstroom

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Centrale noodpost | Nee |
|-------------------|-----|

## Keurmerken en classificaties

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Gloeidraadtest              | Temperatuur 650 °C, duur 30 s |
| Brandbaarheidsmarkering     | -                             |
| CE-markering                | Ja                            |
| ENEC-markering              | ENEC-markering                |
| Flikkerwaarde (PstLM)       | 0,9                           |
| Bereik omgevingstemperatuur | +10 tot +35 °C                |

## Initiële prestaties (conform IEC)

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Tolerantie lichtstroom | -10% / +10% |
|------------------------|-------------|

## Productgegevens

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Code productfamilie | RS352B [GreenSpace Accent Elbow G2] |
|---------------------|-------------------------------------|

## Gegevens lichttechniek

| Order Code    | Full Product Name                | Lichtstroom | Gecorrleerde<br>kleurtemperatuur<br>(nom.) | Lichtrendement<br>(gespec.) (nom.) | Kleurweer-<br>gave-index<br>(CRI) | Optiektype         |
|---------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 8720169588196 | RS352B 27S/830 PSU-E WB WH       | 2.700 lm    | 3000 K                                     | 138 lm/W                           | >80                               | Brede bundel       |
| 8720169588202 | RS352B 27S/840 PSU-E WB WH       | 2.800 lm    | 4000 K                                     | 143 lm/W                           | >80                               | Brede bundel       |
| 8720169588219 | RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH    | 2.600 lm    | 2700 K                                     | 127 lm/W                           | >80                               | Middelbrede bundel |
| 8720169588226 | RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH    | 2.600 lm    | 5000 K                                     | 130 lm/W                           | >90                               | Middelbrede bundel |
| 8720169588233 | RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH | 2.800 lm    | 3000 K                                     | 112 lm/W                           | >90                               | Brede bundel       |
| 8720169588240 | RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH  | 2.700 lm    | 2200 K                                     | 97 lm/W                            | >80                               | Middelbrede bundel |
| 8720169588264 | RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH | 4.000 lm    | 3000 K                                     | 125 lm/W                           | >90                               | Brede bundel       |
| 8720169588189 | RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK      | 2.600 lm    | 2700 K                                     | 133 lm/W                           | >80                               | Zeer brede bundel  |
| 8720169588257 | RS352B 39S/830 WIA-E WB BK       | 4.100 lm    | 3000 K                                     | 137 lm/W                           | >80                               | Brede bundel       |
| 8720169588271 | RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK     | 4.000 lm    | 3000 K                                     | 125 lm/W                           | >90                               | Brede bundel       |

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

| Order Code    | Full Product Name                | Energieverbruik |
|---------------|----------------------------------|-----------------|
| 8720169588196 | RS352B 27S/830 PSU-E WB WH       | 19,6 W          |
| 8720169588202 | RS352B 27S/840 PSU-E WB WH       | 19,6 W          |
| 8720169588219 | RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH    | 20,5 W          |
| 8720169588226 | RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH    | 20 W            |
| 8720169588233 | RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH | 25 W            |
| 8720169588240 | RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH  | 24 W            |
| 8720169588264 | RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH | 32 W            |
| 8720169588189 | RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK      | 21 W            |
| 8720169588257 | RS352B 39S/830 WIA-E WB BK       | 30 W            |
| 8720169588271 | RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK     | 32 W            |

## Dimbaarheid en regelsystemen

| Order Code    | Full Product Name                | Dimbaar | Maximaal dimniveau  |
|---------------|----------------------------------|---------|---------------------|
| 8720169588196 | RS352B 27S/830 PSU-E WB WH       | Nee     | Niet van toepassing |
| 8720169588202 | RS352B 27S/840 PSU-E WB WH       | Nee     | Niet van toepassing |
| 8720169588219 | RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH    | Ja      | 10%                 |
| 8720169588226 | RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH    | Ja      | 10%                 |
| 8720169588233 | RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH | Ja      | 10%                 |
| 8720169588240 | RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH  | Ja      | 10%                 |
| 8720169588264 | RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH | Ja      | 1%                  |
| 8720169588189 | RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK      | Nee     | Niet van toepassing |
| 8720169588257 | RS352B 39S/830 WIA-E WB BK       | Ja      | 10%                 |
| 8720169588271 | RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK     | Ja      | 10%                 |


## Eigenschappen behuizing en afmetingen

| Order Code    | Full Product Name                | Kleur behuizing |
|---------------|----------------------------------|-----------------|
| 8720169588196 | RS352B 27S/830 PSU-E WB WH       | Wit             |
| 8720169588202 | RS352B 27S/840 PSU-E WB WH       | Wit             |
| 8720169588219 | RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH    | Wit             |
| 8720169588226 | RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH    | Wit             |
| 8720169588233 | RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH | Wit             |
| 8720169588240 | RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH  | Wit             |
| 8720169588264 | RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH | Wit             |
| 8720169588189 | RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK      | Zwart           |
| 8720169588257 | RS352B 39S/830 WIA-E WB BK       | Zwart           |
| 8720169588271 | RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK     | Zwart           |

## Initiële prestaties (conform IEC)

| Order Code    | Full Product Name                | Aanvankelijke kleurkwaliteit |
|---------------|----------------------------------|------------------------------|
| 8720169588196 | RS352B 27S/830 PSU-E WB WH       | (0.434, 0.403) SDCM <2       |
| 8720169588202 | RS352B 27S/840 PSU-E WB WH       | (0.382, 0.380) SDCM <2       |
| 8720169588219 | RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH    | (0.458, 0.410) SDCM <2       |
| 8720169588226 | RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH    | (0.343, 0.331) SDCM <3       |
| 8720169588233 | RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH | (0.422, 0.386) SDCM <2       |
| 8720169588240 | RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH  | (0.478, 0.382) SDCM <2       |
| 8720169588264 | RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH | (0.422, 0.386) SDCM <2       |
| 8720169588189 | RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK      | (0.458, 0.410) SDCM <2       |
| 8720169588257 | RS352B 39S/830 WIA-E WB BK       | (0.434, 0.403) SDCM <2       |
| 8720169588271 | RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK     | (0.422, 0.386) SDCM <2       |


Polar normal diagrammen



RS352BI - 910505102766

RS352BI - 910505102762


RS352BI - 910505102763



RS352BI - 910505102767

RS352BI - 910505102761


RS352BI - 910505102760



RS352BI - 910505102768

RS352BI - 910505102765

RS352BI - 910505102769



RS352BI - 910505102764