



Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2: praktyczna wyciągana oprawa akcentująca typu downlight z możliwością serwisowania i modernizacji dla sklepów detalicznych

Kolanko akcentujące GreenSpace Gen2

Dzięki rodzinie GreenSpace Accent Elbow Gen2 właściciele sklepów i obsługa budynków mogą teraz cieszyć się znakomitą jakością oświetlenia i największą energooszczędnością na rynku oferowaną przez optykę PerfectAccent w niedrogiej i zrównoważonej oprawie akcentującej typu downlight. Konserwacja i modernizacja sterownika, diody LED i optyki jest łatwa i wymaga jedynie standardowych narzędzi. Dzięki temu GreenSpace Accent Elbow Gen2 może obsługiwać okrągłą instalację oświetleniową. Wyjmowana i obrotowa głowica oprawy zapewnia skierowanie światła tam, gdzie jest to potrzebne. Oprócz opcji zmiany natężenia strumienia świetlnego dostępnych jest wiele opcji integracji systemu, zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych. Dostępne są receptury oświetlenia LED do świeżej żywności, które zapewniają dłuższy okres przydatności do spożycia, lepszą wizualną reprezentację żywności, redukcję marnowania żywności i zwiększoną sprzedaż.

Kolanko akcentujące GreenSpace Gen2

Sprawdź nasze katalogi produktów dla branży odzieżowej i spożywczej, aby dowiedzieć się więcej o oprawach PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost i Champagne.

Korzyści

- Większa wyrazistość światła i większy komfort dla oczu klienta dzięki optyce PerfectAccent
- Wydłuż okres eksploatacji produktu dzięki łatwej konserwacji i modernizacji
- Prosta, neutralna wzorniczo konstrukcja produktu sprawia, że oprawa wtapia się w sufit
- Elastyczne rozwiązanie do sklepu zapewniające dużą swobodę regulacji

Cechy

- Możliwość serwisowania i rozbudowy za pomocą standardowych narzędzi
- Wyposażone w najnowocześniejszą optykę odbłyśnika PerfectAccent
- Zmniejszony ślad węglowy dzięki wysokiej skuteczności
- Dostępne z elementami akcentującymi LED i LED Fresh Food
- Opcje łączności przewodowej (DALI) i bezprzewodowej
- Opcjonalna szyba przednia (zalecana w zapyłonych środowiskach)

Zastosowanie

- Supermarkety i hipermarkety
- Duże sieci detaliczne
- Centra handlowe

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Wszystkie dane fotometryczne są obliczane bez opcjonalnej szyby przedniej. W przypadku stosowania szyby przedniej strumień należy zmniejszyć o 3,5%.
- Czyszczenie optyki należy wykonywać wyłącznie przy użyciu sprężonego powietrza. Dotykane diody LED lub odbłyśnika jest zabronione. W obszarach przygotowywania żywności i obszarach o wysokim poziomie zapylenia zdecydowanie zalecamy użycie opcjonalnej szyby przedniej, ponieważ można ją czyścić suchą ściereczką z mikrofibry.
- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy wyłączyć produkt i poczekać, aż wystygnie.
- Produkt musi zostać zainstalowany poza zasięgiem ręki. Manipulowanie gorącym produktem jest możliwe wyłącznie w rękawicach izolowanych.


Wersje



RS352B GreenSpace Accent Elbow White

Kolanko akcentujące GreenSpace Gen2

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie

GreenSpace Accent Elbow is fully serviceable and upgradeable

RS352B GreenSpace Accent Elbow
White



Kolanko akcentujące GreenSpace Gen2

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	2 jednostki
Service Tag	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Typ optyki	Szeroki rozsył światła
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Nie
Mechanika i korpus	
Klasa zagrożenia wybuchem	-
Kolor Korpusu	Biel
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02
Kod stopnia ochrony	IP20
Praca w trybie awaryjnym	
Centralne oświetlenie awaryjne	Nie
Certyfikaty i zastosowania	
Zakres temperatury otoczenia	Od +10°C do +35°C
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Oznaczenie palności	-
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wartość migotania (PstLM)	0,9
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	-10% / +10%
Dane techniczne produktu	
Rodzina produktów	RS352B

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
58820200	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	138 lm/W	3 100 lm
58823300	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	3000 K	>90	113 lm/W	2 700 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
58820200	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	22,5 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
58823300	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	24 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Maksymalny poziom przyciemnienia
58820200	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	Nie	Nie dotyczy


Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Maksymalny poziom przyciemnienia
58823300	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	Tak	10%

Kolanko akcentujące GreenSpace Gen2


Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność	Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
58820200	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382, 0.380) SDCM <2	58823300	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS352BI -
910505102762



Polar Normal (separate) - RS352BI -
910505102765

