

GreenSpace Accent Elbow gen2

RS352B



Philips GreenSpace Accent Elbow gen2: reparerbar, uppgraderbar och utdragbar accentdownlight för butiker

Med GreenSpace Accent Elbow gen2 kan återförsäljare och fastighetsägare utnyttja den överlägsna ljuskvaliteten och marknadsledande energieffektiviteten hos PerfectAccent-optiken i en prisvärd och hållbar accentdownlight. Underhåll och uppgraderingar av drivdon, LED och optik är enkelt och kräver endast standardverktyg. Tack vare det kan GreenSpace Accent Elbow gen2 användas för en cirkulär belysning. Armaturens utdragbara och roterbara spottar gör det enkelt att rikta in ljuset. Förutom dimningsalternativ finns det flera alternativ för systemintegration, inklusive trådbundna och trådlösa. Välj mellan LED-belysningskoncept för färska livsmedel för ökad lagringstid, bättre visuell presentation av livsmedel, minskat matsvinn och ökad försäljning. Läs mer om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost och Champagne på våra katalogsidor om kläder och livsmedel.

Fördelar

- Få butiken att gnistra och gör belysningen mer behaglig för kunderna med PerfectAccent-optik
- Förläng produktens livslängd med enkelt underhåll och enkla uppgraderingar
- Den neutrala stilrena produktdesignen gör att de passar sömlöst in i taket
- Stor frihet i riktning gör den flexibel i butiken

Applications

- Snabbköp och stormarknader
- Stora butikskedjor
- Gallerior

Funktioner

- Kan underhållas och uppgraderas med standardverktyg
- Utrustad med den senaste PerfectAccent-reflektoroptiken
- Minskat koldioxidavtryck tack vare hög effektivitet
- LED-belysningskoncept för fräska livsmedel och LED-utföranden
- Trådbundna (DALI) och trådlösa anslutningsalternativ
- Alternativ för frontglas (rekommenderas för dammiga miljöer)

Versions




RS352B GreenSpace Accent
Elbow White



RS352B GreenSpace Accent
Elbow Black

Måttskiss



RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH

- Alla fotometriska data beräknas utan valfritt frontglas. Flödet bör minskas med 3,5 % vid användning av frontglas.
- Rengöring av optik bör endast göras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra lysdiodlampan eller reflektorn. För matlagingsområden och områden med höga dammnivåer rekommenderar vi starkt att du använder det valfria frontglaset, eftersom det kan rengöras med en torr mikrofiberduk.
- Vid underhåll måste produkten stängas av och svalna.
- Produkten måste installeras utom räckhåll. Manipulering av produkten när den är varm är endast möjlig med en isolerad handske.

Produktinformation



GreenSpace Accent Elbow is fully serviceable and upgradeable



RS352B GreenSpace Accent Elbow Black



RS352B GreenSpace Accent Elbow White

Allmän information

Antal driftdonsenheter	2 enheter
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Ja

Ljusteknik

Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
------------------------------	-------

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Mekanik och armaturhus

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]
Riskklass, explosioner	-

Nöddrift

Central nödbelysning	Nej
----------------------	-----

Användning och godkännande

Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Flimmervärde (PstLM)	0,9
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	-10% / +10%
------------------------	-------------

Produktdata

Produktfamiljskod	RS352B [GreenSpace Accent Elbow G2]
-------------------	-------------------------------------

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Färgåtergivning-index	Optiktyp
910505102761	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	2 700 lm	3000 K	138 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102762	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	2 800 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102763	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	2 600 lm	2700 K	127 lm/W	>80	Medelstrålande spridningsvinkel
910505102764	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	2 600 lm	5000 K	130 lm/W	>90	Medelstrålande spridningsvinkel
910505102765	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	2 800 lm	3000 K	112 lm/W	>90	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102766	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	2 700 lm	2200 K	97 lm/W	>80	Medelstrålande spridningsvinkel
910505102768	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	4 000 lm	3000 K	125 lm/W	>90	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102760	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	2 600 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Mycket bredstrålande ljusfördelning
910505102767	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	4 100 lm	3000 K	137 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102769	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	4 000 lm	3000 K	125 lm/W	>90	Bredstrålande spridningsvinkel

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910505102761	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	19,6 W
910505102762	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	19,6 W
910505102763	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	20,5 W

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910505102764	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	20 W
910505102765	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	25 W
910505102766	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	24 W
910505102768	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	32 W
910505102760	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	21 W
910505102767	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	30 W
910505102769	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	32 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910505102761	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	Nej	Inte tillämpbar
910505102762	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	Nej	Inte tillämpbar
910505102763	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	Ja	10%
910505102764	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	Ja	10%
910505102765	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	Ja	10%
910505102766	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	Ja	10%
910505102768	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Ja	1%
910505102760	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	Nej	Inte tillämpbar
910505102767	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	Ja	10%
910505102769	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Ja	10%

Mekanik och armaturhus


Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505102761	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	Vit
910505102762	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	Vit
910505102763	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	Vit
910505102764	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	Vit
910505102765	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	Vit
910505102766	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	Vit
910505102768	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Vit
910505102760	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	Svart
910505102767	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	Svart
910505102769	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Svart

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)


Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102761	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102762	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
910505102763	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	(0.458, 0.410) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102764	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
910505102765	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102766	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	(0.478, 0.382) SDCM <2
910505102768	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102760	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	(0.458, 0.410) SDCM <2
910505102767	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102769	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2

Polar normal diagrams




RS352BI - 910505102766




RS352BI - 910505102767

RS352BI - 910505102762




RS352BI - 910505102761


RS352BI - 910505102763




RS352BI - 910505102760




RS352BI - 910505102768



RS352BI - 910505102765



RS352BI - 910505102769



RS352BI - 910505102764