



GreenSpace Accent Cardanic Gen2 : un downlight cardanique d'accentuation facile à entretenir et évolutif pour le commerce de détail

Avec GreenSpace Accent Cardanic Gen2, les détaillants et les exploitants de bâtiments peuvent profiter de la qualité supérieure de la lumière et de l'efficacité énergétique leader du marché des optiques PerfectAccent dans un downlighter d'accentuation abordable et durable. La maintenance et les mises à niveau du pilote, de la LED et de l'optique sont faciles et ne nécessitent que des outils standards. Pour cette raison, GreenSpace Accent Cardanic Gen2 peut prendre en charge une installation d'éclairage circulaire. La structure Cardanic du luminaire facilite l'orientation de la lumière. En plus des options de gradation, plusieurs options d'intégration de système sont disponibles, y compris filaire et sans fil. Des recettes d'éclairage LED pour aliments frais sont disponibles pour prolonger la durée de conservation, améliorer la représentation visuelle des aliments, réduire le gaspillage alimentaire et augmenter les ventes. Consultez nos pages de catalogue Mode et Alimentation pour en savoir plus sur nos recettes PremiumWhite, PremiumColor, Viande fraîche, Rosé, Froid et Champagne.

Avantages

- Éclat et confort visuel accru pour les clients avec les optiques PerfectAccent
- Prolongez la durée de vie utile du produit grâce à une maintenance et des mises à niveau faciles
- La conception neutre et épurée du produit permet de se fondre dans le plafond
- Orientation facile de la lumière

Applications

- Supermarchés et hypermarchés
- Grandes surfaces
- Centres commerciaux

Fonctions

- Réparable et améliorable avec des outils standards
- Équipé d'optiques à réflecteur PerfectAccent de pointe

Versions



RS353B GreenSpace Accent
Cardanic White standard




RS353B GreenSpace Accent
Cardanic White painted



RS353B GreenSpace Accent
Cardanic Black standard

- Empreinte carbone réduite grâce à une efficacité élevée
- Disponible avec des teintes LED et des recettes LED pour le rayon frais
- Options de connectivité filaire (DALI) et sans fil
- Vitre de protection en option (recommandée pour les environnements poussiéreux)
- Toutes les données photométriques sont calculées sans vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lors de l'utilisation d'une vitre de protection.
- Le nettoyage de l'optique doit être effectué uniquement avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation des aliments et les zones très poussiéreuses, nous recommandons fortement l'utilisation de la vitre de protection en option, car elle peut être nettoyée avec un chiffon sec en microfibre.
- Pendant la maintenance, le produit doit être éteint et refroidi.
- Le produit doit être installé hors de portée des bras. La manipulation du produit à chaud n'est possible qu'avec un gant isolant.

Schéma dimensionnel



RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK

Détails sur le produit

	RS353B GreenSpace Accent Cardanic White painted		RS353B GreenSpace Accent Cardanic White standard
	RS353B GreenSpace Accent Cardanic Black standard	 GreenSpace Accent Cardanic is fully serviceable and upgradeable	

Informations générales

Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse 120 degré(s)

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée 220 à 240 V
Fréquence linéaire 50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire Non
Classe de protection CEI Classe de sécurité II

Mécanique et boîtier

Indice de protection IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques IK02 [0,2 J standard]
Classe du risque explosif -

Fonctionnement de secours

Secours centralisé Non

Approbation et application

Essai au fil incandescent Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité -
Marquage CE Oui
Marquage ENEC Marquage ENEC
Valeur de scintillement (PstLM) 0,9
Gamme de températures ambiantes +10 à +35 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux -10% / +10%

Données du produit

Code famille de produits RS353B [GreenSpace Accent Cardanic G2]

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Type d'optique
58809700	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	2 700 lm	3000 K	138 lm/W	>80	Faisceau extensif
58810300	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	2 800 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Faisceau extensif
58811000	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	2 600 lm	2700 K	127 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Type d'optique
58813400	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	2 800 lm	3000 K	112 lm/W	>90	Faisceau extensif
58816500	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	4 000 lm	3000 K	125 lm/W	>90	Faisceau extensif
58812700	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	2 600 lm	5000 K	130 lm/W	>90	Faisceau semi-intensif
58814100	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	2 700 lm	2200 K	97 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
58808000	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	2 600 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Faisceau ultra-extensif
58815800	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	4 100 lm	3000 K	137 lm/W	>80	Faisceau extensif
58817200	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	4 000 lm	3000 K	125 lm/W	>90	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
58809700	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	19,6 W
58810300	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	19,6 W
58811000	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	20,5 W
58813400	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	25 W
58816500	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	32 W
58812700	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	20 W
58814100	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	28 W
58808000	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	19,6 W
58815800	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	30 W
58817200	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	32 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
58809700	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
58810300	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
58811000	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Oui	10%
58813400	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Oui	10%
58816500	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Oui	1%
58812700	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Oui	10%
58814100	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Oui	10%
58808000	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	Non	Non applicable
58815800	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	Oui	10%
58817200	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Oui	10%

Mécanique et boîtier


Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
58809700	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	Blanc
58810300	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	Blanc
58811000	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
58813400	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Blanc
58816500	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Blanc
58812700	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Blanc
58814100	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Blanc
58808000	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	Noir
58815800	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	Noir
58817200	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Noir

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
58809700	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
58810300	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
58811000	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
58813400	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
58816500	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
58812700	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
58814100	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	(0.478, 0.382) SDCM <2
58808000	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	(0.458, 0.410) SDCM <2
58815800	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
58817200	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2


Diagramme photométrique polaire




RS353BI - 910505102756

RS353BI - 910505102759


RS353BI - 910505102758




RS353BI - 910505102750




RS353BI - 910505102753




RS353BI - 910505102757




RS353BI - 910505102755



RS353BI - 910505102754



RS353BI - 910505102751



RS353BI - 910505102752