



Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2: praktyczna oprawa akcentująca typ downlight z przegubem Cardana oferująca możliwość serwisowania i modernizacji dla sklepów detalicznych

GreenSpace Accent Cardanic Gen2

Dzięki rodzinie GreenSpace Accent Cardanic Gen2 właściciele sklepów i obsługa budynków mogą teraz cieszyć się znakomitą jakością oświetlenia i największą energooszczędnością na rynku oferowaną przez optykę PerfectAccent w niedrogiej i zrównoważonej oprawie akcentującej typ downlight. Konserwacja i modernizacja sterownika, diody LED i optyki jest łatwa i wymaga jedynie standardowych narzędzi. Dzięki temu GreenSpace Accent Cardanic Gen2 może obsługiwać okrągłą instalację oświetleniową. Konstrukcja oprawy oświetleniowej wykorzystująca przegub Cardana ułatwia regulację światła. Oprócz opcji zmiany natężenia strumienia świetlnego dostępnych jest wiele opcji integracji systemu, zarówno przewodowych, jak i

GreenSpace Accent Cardanic Gen2

Więcej o produkcie



RS353B GreenSpace Accent
Cardanic White standard



GreenSpace Accent Cardanic is
fully serviceable and upgradeable

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Service Tag	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Typ optyki	Szeroki rozsył światła
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Zużycie energii	22,5 W
Nadaje się do losowego przełączania	Nie
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy
Mechanika i korpus	
Klasa zagrożenia wybuchem	-
Kolor Korpusu	Biel
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02
Kod stopnia ochrony	IP20
Praca w trybie awaryjnym	
Centralne oświetlenie awaryjne	Nie
Certyfikaty i zastosowania	
Zakres temperatury otoczenia	Od +10°C do +35°C
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Oznaczenie palności	-
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wartość migotania (PstLM)	0,9
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	-10% / +10%
Dane techniczne produktu	
Rodzina produktów	RS353B


Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Skorelowana	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
		temperatura barwowa (Nom)		
58809700	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	133 lm/W	3 000 lm
58810300	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	138 lm/W	3 100 lm


Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność	Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
58809700	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2	58810300	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382, 0.380) SDCM <2

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS353BI -
910505102751



Polar Normal (separate) - RS353BI -
910505102752

