



Philips GreenSpace Accent Cardanic gen2: reparerbar och uppgraderbar accentdownlight med kardanupphängning för butiker

Med GreenSpace Accent Cardanic gen2 kan återförsäljare och fastighetsägare utnyttja den överlägsna ljuskvaliteten och marknadsledande energieffektiviteten hos PerfectAccent-optiken i en prisvärd och hållbar accentdownlight. Underhåll och uppgraderingar av drivdon, LED och optik är enkelt och kräver endast standardverktyg. Tack vare det kan GreenSpace Accent Cardanic gen2 användas för en cirkulär belysning. Armaturens kardanupphängningsstruktur gör det enkelt att rikta in ljuset. Förutom dimningsalternativ finns det flera alternativ för systemintegration, inklusive trådbundna och trådlösa. Välj mellan LED-belysningskoncept för färska livsmedel för ökad lagringstid, bättre visuell presentation av livsmedel, minskat matsvinn och ökad försäljning. Läs mer om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost och Champagne på våra katalogsidor om kläder och livsmedel.

Fördelar

- Få butiken att gnistra och gör belysningen mer behaglig för kunderna med PerfectAccent-optik
- Förläng produktens livslängd med enkelt underhåll och enkla uppgraderingar
- Den neutrala stilrena produktdesignen gör att de passar sömlöst in i taket
- Enkel inriktning av ljus

Applications

- Snabbköp och stormarknader
- Stora butikskedjor
- Gallerior

Funktioner

- Kan underhållas och uppgraderas med standardverktyg
- Utrustad med den senaste PerfectAccent-reflektoroptiken
- Minskat koldioxidavtryck tack vare hög effektivitet
- LED-belysningskoncept för fräska livsmedel och LED-utföranden finns
- Trådbundna (DALI) och trådlösa anslutningsalternativ
- Alternativ för frontglas (rekommenderas för dammiga miljöer)

Versions



RS353B GreenSpace Accent
Cardanic White standard




RS353B GreenSpace Accent
Cardanic White painted



RS353B GreenSpace Accent
Cardanic Black standard

- Alla fotometriska data beräknas utan valfritt frontglas. Flödet bör minskas med 3,5 % vid användning av frontglas.
- Rengöring av optiken får endast ske med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra LED-lampan eller reflektorn. För områden där mat tillagas och områden med höga dammnivåer rekommenderar vi starkt att du använder det valfria frontglaset, eftersom det kan rengöras med en torr mikrofiberduk.
- Vid underhåll måste produkten stängas av och svalna.
- Produkten måste installeras utom räckhåll. Manipulering av produkten när den är varm är endast möjlig med en isolerad handske.

Måttskiss



RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH

Produktinformation

	RS353B GreenSpace Accent Cardanic White painted		RS353B GreenSpace Accent Cardanic White standard
	RS353B GreenSpace Accent Cardanic Black standard		GreenSpace Accent Cardanic is fully serviceable and upgradeable

Allmän information

Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Ja

Ljusteknik

Ljuskällans spridningsvinkel120 °

Drift och elektricitet

Ingångsspänning220–240 V
Line Frequency50 to 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytningNej
Skyddsklass IECSäkerhetsklass II

Mekanik och armaturhus

Kod för kapslingsklassIP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkanIK02 [0.2 J standard]
Riskklass, explosioner-

Nöddrift

Central nödbelysningNej

Användning och godkännande

GlödtrådtestTemperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet-
CE-märkningJa
ENEC-märkningENEC-märkning
Flimmervärde (PstLM)0,9
Omgivningstemperatur+10 till +35 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde-10% / +10%

Produktdata

ProduktfamiljskodRS353B [GreenSpace Accent Cardanic G2]

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Färgåtergivningindex	Optiktyp
910505102751	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	2 700 lm	3000 K	138 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102752	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	2 800 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102753	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	2 600 lm	2700 K	127 lm/W	>80	Medelstrålande spridningsvinkel

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märk-värde) (nom)	Färgåtergivningsindex	Optiktyp
910505102755	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	2 800 lm	3000 K	112 lm/W	>90	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102758	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	4 000 lm	3000 K	125 lm/W	>90	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102754	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	2 600 lm	5000 K	130 lm/W	>90	Medelstrålande spridningsvinkel
910505102756	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	2 700 lm	2200 K	97 lm/W	>80	Medelstrålande spridningsvinkel
910505102750	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	2 600 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Mycket bredstrålande ljusfördelning
910505102757	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	4 100 lm	3000 K	137 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102759	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	4 000 lm	3000 K	125 lm/W	>90	Bredstrålande spridningsvinkel

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910505102751	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	19,6 W
910505102752	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	19,6 W
910505102753	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	20,5 W
910505102755	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	25 W
910505102758	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	32 W
910505102754	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	20 W
910505102756	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	28 W
910505102750	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	19,6 W
910505102757	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	30 W
910505102759	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	32 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910505102751	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	Nej	Inte tillämpbar
910505102752	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	Nej	Inte tillämpbar
910505102753	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Ja	10%
910505102755	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Ja	10%
910505102758	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Ja	1%
910505102754	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Ja	10%
910505102756	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Ja	10%
910505102750	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	Nej	Inte tillämpbar
910505102757	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	Ja	10%
910505102759	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Ja	10%


Mekanik och armaturhus


Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505102751	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	Vit
910505102752	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	Vit
910505102753	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Vit
910505102755	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Vit
910505102758	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Vit
910505102754	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Vit
910505102756	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Vit
910505102750	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	Svart
910505102757	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	Svart
910505102759	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Svart

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)


Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102751	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102752	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
910505102753	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
910505102755	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102758	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102754	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
910505102756	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	(0.478, 0.382) SDCM <2
910505102750	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	(0.458, 0.410) SDCM <2
910505102757	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102759	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2

Polar normal diagrams







RS353BI - 910505102750




RS353BI - 910505102753




RS353BI - 910505102757




RS353BI - 910505102755



RS353BI - 910505102754



RS353BI - 910505102751



RS353BI - 910505102752