



Brinda superflexibilidad, gran gama de productos e integración perfecta del sistema con clientes de Hospitality..

GreenSpace Flex

GreenSpace Flex es una gama de alto rendimiento especializada en el segmento Hospitality para países GC/GM. Con un concepto de diseño modular, los motores de luz y los diferentes bordes pueden multiplicar la combinación para satisfacer las necesidades diversificadas de los clientes.

Beneficios

- Gama completa que cubre entre 400 lm y 3,000 lm, 3 CCT y 3 ángulos de haz de la luz.
- Superflexibilidad con diseño modular y ajustes diferentes para adaptarse a diversas aplicaciones.
- Conectividad inteligente para brindar integración impecable con Interact Hospitality.
- Versión empotrada profunda para brindar comodidad visual
- Instalación y mantenimiento fáciles

Características

- 6 W~42 W (400 lm~3,200 lm)
- CRI 90, SDCM <3
- Ángulo de haz de luz: NB, MB, WB
- CCT: 2,700 K, 3,000 K, 4,000 K
- Gran confiabilidad: 50,000 horas (L80B50 a 25 °C)

Aplicaciones

- Habitación de huéspedes
- Baño
- Pasillo
- Vestíbulo

Versions



Greenspace Flex RS378B P6&P11 M55



Greenspace Flex RS378B P42 M102



RS378B P24 M70



RS378B P33 M87







RS378B P6 M43






Greenspace Flex RS378B P15 M55

Plano de dimensiones



Modular Type	D, mm	H, mm
RS378B P6/P11 M55	55	49
RS378B P15 M55	55	49
RS378B P24 M70	70	90
RS378B P33 M87	87	107
RS378B P42 M102	102	116



Información técnica sobre la luz	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Índice de producción de color (IRC)	>90
Tipo óptico	-
Operación y aspectos eléctricos	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Voltaje de entrada	220-240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Tipo de cubierta óptica	PMMA
Color de la carcasa	Gris
Código de protección de impacto mec.	IK04
Código de protección de ingreso	IP20
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Marca CE	Sí
Marca ENEC	-
Marca de inflamabilidad	-
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%

Información general

Order Code	Full Product Name	Controlador incluido	Cantidad de unidades de equipos
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	Sí	1 unidad
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	Sí	1 unidad
911401721502	RS378B P24 930 PSU-E WB M70	Sí	1 unidad
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	Sí	1 unidad
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	-	-
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	Sí	1 unidad

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz de la fuente de luz	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	- °	97 lm/W	4,074 lm
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	- °	71 lm/W	2,350 lm
911401721502	RS378B P24 930 PSU-E WB M70	-	76 lm/W	1,140 lm

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz de la fuente de luz	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	-	98 lm/W	2,350 lm
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	-	100 lm/W	1,500 lm
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	-	91 lm/W	545 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Apta para aplicaciones de alternado aleatorio
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	6 W	No
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	42 W	No
911401721502	RS378B P24 930 PSU-E WB M70	24 W	No

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Apta para aplicaciones de alternado aleatorio
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	33 W	No
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	6 W	-
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	15 W	No

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Nivel de regulación máximo
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	No aplica
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	No aplica
911401721502	RS378B P24 930 PSU-E WB M70	No aplica

Order Code	Full Product Name	Nivel de regulación máximo
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	No aplica
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	-
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	No aplica

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Prueba de resplandor del cable
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	Temperatura de 600 °C, duración de 30 s
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	Temperatura de 600 °C, duración de 30 s
911401721502	RS378B P24 930 PSU-E WB M70	Temperatura de 600 °C, duración de 30 s

Order Code	Full Product Name	Prueba de resplandor del cable
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	Temperatura de 600 °C, duración de 30 s
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	-
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	Temperatura de 600 °C, duración de 30 s

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	SDCM<3
911401721502	RS378B P24 930 PSU-E WB M70	SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	SDCM<3
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	-
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	SDCM<3

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

Order Code	Full Product Name	Vida útil media L80B50
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	50,000 hora(s)
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	50,000 hora(s)
911401721502	RS378B P24 930 PSU-E WB M70	50,000 hora(s)

Order Code	Full Product Name	Vida útil media L80B50
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	50,000 hora(s)
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	-
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	50,000 hora(s)

