



**Ofrece una
superflexibilidad, una
completa gama de
productos y una
perfecta integración
de sistemas a los
clientes del sector de
la hotelería.**

GreenSpace Flex

GreenSpace Flex es una gama de alto rendimiento especializada en el segmento Hospitality para países GC/GM. Con un concepto de diseño modular, los motores de luz y los diferentes bordes pueden multiplicar la combinación para satisfacer las necesidades diversificadas de los clientes.

Beneficios

- Gama completa que cubre entre 400 lm y 3,000 lm, 3 CCT y 3 ángulos de haz de la luz.
- Superflexibilidad con diseño modular y ajustes diferentes para adaptarse a diversas aplicaciones.
- Conectividad inteligente para brindar integración impecable con Interact Hospitality.
- Versión empotrada profunda para brindar comodidad visual
- Instalación y mantenimiento fáciles

Características

- 6 W~42 W (400 lm~3,200 lm)
- CRI 90, SDCM <3
- Ángulo de haz de luz: NB, MB, WB
- CCT: 2,700 K, 3,000 K, 4,000 K
- Gran confiabilidad: 50,000 horas (L80B50 a 25 °C)

Aplicaciones



- Habitación de huéspedes
- Baño
- Pasillo
- Vestíbulo

Versions





Greenspace Flex RS378B P15 M55



Plano de dimensiones



Plano de dimensiones



Modular Type	D, mm	H, mm
RS378B P6/P11 M55	55	49
RS378B P15 M55	55	49
RS378B P24 M70	70	90
RS378B P33 M87	87	107
RS378B P42 M102	102	116



Información general	
Controlador incluido	Sí
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Información técnica sobre la luz	
Índice de producción de color (IRC)	>90
Tipo óptico	-
Operación y aspectos eléctricos	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Voltaje de entrada	220-240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No
Controles y atenuación	
Regulable	No
Nivel de regulación máximo	No aplica
Mecánica y carcasa	
Tipo de cubierta óptica	PMMA
Color de la carcasa	Gris
Código de protección de impacto mec.	IK04
Código de protección de ingreso	IP20
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Marca CE	Sí
Marca ENEC	-
Marca de inflamabilidad	-
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 600 °C, duración de 30 s
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Cromaticidad inicial	SDCM<3
Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%
Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)	
Vida útil media L80B50	50,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	- °	2700 K	92 lm/W	3,864 lm
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	- °	3000 K	87 lm/W	1,305 lm
911401720912	RS378B P6 940 PSU-E NB M55	- °	4000 K	80 lm/W	1,200 lm
911401720922	RS378B P6 927 PSU-E MB M55	- °	2700 K	77 lm/W	2,540 lm
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	- °	3000 K	97 lm/W	4,074 lm
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	- °	4000 K	82 lm/W	900 lm
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	- °	2700 K	92 lm/W	3,864 lm
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	- °	3000 K	100 lm/W	1,500 lm
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	- °	4000 K	93 lm/W	1,400 lm
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	-	2700 K	76 lm/W	836 lm
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	-	3000 K	85 lm/W	510 lm
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	-	4000 K	95 lm/W	570 lm
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	-	2700 K	87 lm/W	957 lm
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	-	3000 K	85 lm/W	510 lm
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	-	4000 K	90 lm/W	540 lm
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	-	2700 K	87 lm/W	957 lm
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	-	3000 K	90 lm/W	540 lm
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	-	4000 K	95 lm/W	570 lm
911401721622	RS378B P42 930 PSU-E NB M102	-	3000 K	71 lm/W	2,350 lm
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	-	4000 K	73 lm/W	2,400 lm
911401721642	RS378B P42 927 PSU-E MB M102	-	2700 K	106 lm/W	2,540 lm
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	- °	3000 K	71 lm/W	2,350 lm
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	- °	4000 K	73 lm/W	2,400 lm
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	- °	3000 K	71 lm/W	2,350 lm

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Eficacia luminica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	- °	4000 K	73 lm/W	2,400 lm
911401721432	RS378B P24 927 PSU-E NB M70	-	2700 K	92 lm/W	1,012 lm
911401721442	RS378B P24 930 PSU-E NB M70	-	3000 K	100 lm/W	1,100 lm
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	-	4000 K	78 lm/W	1,170 lm
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	-	3000 K	100 lm/W	1,100 lm
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	-	4000 K	90 lm/W	1,350 lm
911401721492	RS378B P24 927 PSU-E WB M70	-	2700 K	92 lm/W	1,012 lm
911401721502	RS378B P24 930 PSU-E WB M70	-	3000 K	76 lm/W	1,140 lm
911401721512	RS378B P24 940 PSU-E WB M70	-	4000 K	94 lm/W	1,410 lm
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	-	2700 K	100 lm/W	1,500 lm
911401721532	RS378B P33 930 PSU-E NB M87	-	3000 K	98 lm/W	2,350 lm
911401721542	RS378B P33 940 PSU-E NB M87	-	4000 K	100 lm/W	2,400 lm
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	-	3000 K	98 lm/W	2,350 lm
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	-	4000 K	100 lm/W	2,400 lm
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	-	3000 K	98 lm/W	2,350 lm
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	-	4000 K	100 lm/W	2,400 lm
911401721252	RS378B P15 927 PSU-E NB M55	-	2700 K	85 lm/W	510 lm
911401721262	RS378B P15 930 PSU-E NB M55	-	3000 K	97 lm/W	580 lm
911401721272	RS378B P15 940 PSU-E NB M55	-	4000 K	76 lm/W	836 lm
911401721282	RS378B P15 927 PSU-E MB M55	-	2700 K	83 lm/W	500 lm
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	-	3000 K	91 lm/W	545 lm
911401721302	RS378B P15 940 PSU-E MB M55	-	4000 K	105 lm/W	630 lm
911401721312	RS378B P15 927 PSU-E WB M55	-	2700 K	90 lm/W	540 lm
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	-	3000 K	97 lm/W	580 lm

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Eficacia luminica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	-	4000 K	87 lm/W	957 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	6 W	911401721432	RS378B P24 927 PSU-E NB M70	24 W
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	6 W	911401721442	RS378B P24 930 PSU-E NB M70	24 W
911401720912	RS378B P6 940 PSU-E NB M55	6 W	911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	24 W
911401720922	RS378B P6 927 PSU-E MB M55	6 W	911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	24 W
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	6 W	911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	24 W
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	6 W	911401721492	RS378B P24 927 PSU-E WB M70	24 W
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	6 W	911401721502	RS378B P24 930 PSU-E WB M70	24 W
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	6 W	911401721512	RS378B P24 940 PSU-E WB M70	24 W
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	6 W	911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	33 W
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	11 W	911401721532	RS378B P33 930 PSU-E NB M87	33 W
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	11 W	911401721542	RS378B P33 940 PSU-E NB M87	33 W
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	11 W	911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	33 W
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	11 W	911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	33 W
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	11 W	911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	33 W
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	11 W	911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	33 W
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	11 W	911401721252	RS378B P15 927 PSU-E NB M55	15 W
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	11 W	911401721262	RS378B P15 930 PSU-E NB M55	15 W
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	11 W	911401721272	RS378B P15 940 PSU-E NB M55	15 W
911401721622	RS378B P42 930 PSU-E NB M102	42 W	911401721282	RS378B P15 927 PSU-E MB M55	15 W
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	42 W	911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	15 W
911401721642	RS378B P42 927 PSU-E MB M102	42 W	911401721302	RS378B P15 940 PSU-E MB M55	15 W
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	42 W	911401721312	RS378B P15 927 PSU-E WB M55	15 W
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	42 W	911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	15 W
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	42 W	911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	15 W
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	42 W			

