



Des spots puissants et discrets qui mettent l'accent sur la durabilité

LuxSpace Accent Compact réglable

Avec la gamme LuxSpace Accent Compact réglable, les commerçants et administrateurs d'immeubles peuvent bénéficier d'une qualité d'éclairage élevée et de l'efficacité énergétique des optiques PerfectAccent, leaders du marché, dans un design neutre et raffiné. Puissante et discrète, la solution LuxSpace Accent offre un flux lumineux élevé dans un format compact. Elle s'intègre et s'installe facilement en raison de ses petites dimensions d'encastrement. La maintenance et le remplacement des optiques sont rapides et ne nécessitent aucun outil. De plus, les spots réglables LuxSpace Compact sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Le spot réglable LuxSpace Accent Compact permet la rotation de la tête et une inclinaison bidirectionnelle pour une flexibilité d'orientation maximale. Des recettes LED pour le rayon frais permettent de prolonger la conservation et d'améliorer l'aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez les pages de notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation afin d'en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

LuxSpace Accent Compact réglable

Avantages

- Éclat et confort visuel accru pour les clients avec les optiques PerfectAccent
- Efficacité inégalée, réduisez votre empreinte carbone et réduisez votre consommation
- Certification Circular Lighting et réflecteurs PerfectAccent haute efficacité
- Maintenance et mises à niveau aisées, avec l'accès sans outils au ballast et aux optiques
- Grâce à leur design épuré et raffiné, les spots s'harmonisent parfaitement avec le plafond

Fonctions

- Le modèle RS771B offre un flux maximal élevé (4 900 lm) dans un boîtier très compact avec des dimensions d'encastrement limités
- Disponible avec les réflecteurs PerfectAccent à efficacité élevée
- Vitre de protection facultative (conseillée dans les environnements poussiéreux)
- Inclinaison bidirectionnelle pour un excellent contrôle des lumières
- Disponible avec des teintes LED et des recettes LED pour le rayon frais
- Options de connectivité filaire (DALI) et sans fil

Application

- Boutique de station-service
- Supermarchés et hypermarchés
- Bureaux et espaces d'accueil

Mises en garde et sécurité

- Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu'une vitre de protection est utilisée
- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l'utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon en microfibre (sec)
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Versions




RS771B LuxSpace Accent Compact
Adjustable Black



RS771B LuxSpace Accent Compact
Adjustable Silver

LuxSpace Accent Compact réglable

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



LuxSpace Accent Adjustable
luminaires offer 2-way tilting for
easy aiming in any installation



Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step4: Replace the reflector



RS771B LuxSpace Accent Compact
Adjustable Back View



Step1: Press the button to unlock
the front face

LuxSpace Accent Compact réglable

Détails sur le produit



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

LuxSpace Accent Compact réglable

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.5
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Données du produit	
Code famille de produits	RS771B

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	128 lm/W	1'950 lm
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	97 lm/W	2'000 lm
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	86 lm/W	1'900 lm
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	3000 K	>80	105 lm/W	2'200 lm
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	2700 K	>80	115 lm/W	2'700 lm
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	121 lm/W	2'850 lm
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	138 lm/W	2'850 lm
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	121 lm/W	2'850 lm
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	125 lm/W	2'950 lm
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2'600 lm
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	123 lm/W	2'850 lm
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2'900 lm
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2'600 lm
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2'700 lm
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	5000 K	>90	98 lm/W	2'700 lm
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	3000 K	>80	129 lm/W	4'000 lm
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4'000 lm
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	124 lm/W	3'850 lm
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	124 lm/W	3'850 lm
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	2700 K	>80	126 lm/W	4'850 lm
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	129 lm/W	5'000 lm
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	4000 K	>80	136 lm/W	5'250 lm
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4'900 lm
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4'900 lm

LuxSpace Accent Compact réglable

Order Code	Full Product Name	Température de	Indice de	Efficacité	Flux lumineux
		couleur corrélée	rendu de		
		(nom.)	couleur	(nominale)	
			(IRC)		
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	122 lm/W	2'800 lm
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	2700 K	>80	124 lm/W	3'900 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique	Order Code	Full Product Name	Type d'optique
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°	97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°	97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°	97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	Faisceau ultra-extensif
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Faisceau intensif	97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	Faisceau extensif
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	Faisceau extensif	97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	Faisceau extensif
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	Faisceau semi-intensif	97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Faisceau extensif
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°	97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	Faisceau semi-intensif	97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Faisceau extensif	97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°	97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°	97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°	97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	Faisceau extensif
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°	97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	14 W	97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	23.5 W
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	20.5 W	97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	23.5 W
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	22 W	97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	18.8 W
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	20.5 W	97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	23 W
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	23.5 W	97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	23.5 W	97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31.5 W
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	19 W	97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	23.5 W

LuxSpace Accent Compact réglable

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	28.5 W
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	31.5 W
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	29.5 W
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	31 W
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	31 W
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	38.5 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	38.5 W
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	38.5 W
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	39 W
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	39 W
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	23 W
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	31.5 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	Non	Non applicable
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Non	Non applicable
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Non	Non applicable
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Non	Non applicable
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	Non	Non applicable
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Oui	1%
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	Oui	Non applicable
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Non	Non applicable
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Non	Non applicable
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Non	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Non	Non applicable
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Non	Non applicable
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Non	Non applicable
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	Non	Non applicable
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	Non	Non applicable
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	Non	Non applicable
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	Non	Non applicable
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	Non	Non applicable
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Non	Non applicable
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	Non	Non applicable
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	Non	Non applicable

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	Blanc
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Blanc
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Blanc
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Blanc
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	Blanc
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	Blanc
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Blanc
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	Blanc
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Blanc
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Blanc
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Blanc
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Blanc
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Blanc
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Blanc
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	Blanc
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	Blanc
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	Blanc
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Blanc
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	Blanc
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	Blanc
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	Blanc
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	Blanc
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Blanc
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	Noir
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	Argent

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	(0.434,0.403)<3




Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	(0.458,0.410)<3
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3

LuxSpace Accent Compact réglable

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	(0.343,0.331)<3
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	(0.434,0.403)<3
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<2
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	(0.458,0.410)<3
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<3
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	(0.382,0.380)<3
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	(0.458,0.410)<3




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101575

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101576




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101577



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101581

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101582

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101572






Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101585

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101586

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101584

LuxSpace Accent Compact réglable




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101579

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101589




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101593



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101591

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101580

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101573




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101587


Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101583

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101592


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101578




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101566




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101571




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101588




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101594



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101574



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101570



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101590

LuxSpace Accent Compact réglable

