



Focos discretos y potentes con acento en la sostenibilidad

Codo LuxSpace Accent Compact

Gracias al codo LuxSpace Accent Compact, los comerciantes minoristas y los operadores de edificios pueden disfrutar de la calidad superior de la luz y la eficacia energética líder en el mercado de la óptica PerfectAccent en un diseño de producto neutral y refinado. LuxSpace Accent, al ser potente y discreto, combina un alto flujo luminoso en un factor de forma compacto. El diseño y la instalación son fáciles debido a sus pequeñas dimensiones integradas. El mantenimiento y las actualizaciones de la óptica son rápidos y no requieren herramientas. Además, los focos de codo LuxSpace Compact están certificados como productos de iluminación circular y ofrecen múltiples opciones de atenuación e integración de sistemas, tanto cableados como inalámbricos. El codo LuxSpace Accent Compact permite la rotación del cabezal del mini reflector y puede angularse fuera del techo para brindar la máxima flexibilidad al apuntarlo. Para prolongar la vida útil y una mejor presentación visual de las comidas, reducir el desperdicio de alimentos y aumentar las ventas, hay disponibles combinaciones de luz LED para alimentos frescos. Consulte las páginas de nuestro catálogo de Moda y alimentación para obtener más información sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost y Champagne.

Codo LuxSpace Accent Compact

Beneficios

- Más brillo y mejor comodidad para los ojos del comprador con la óptica PerfectAccent
- La mejor eficacia de su clase para reducir la huella de carbono y ahorrar en el consumo de energía
- Certificada como iluminación circular con reflectores de alta eficacia PerfectAccent
- De fácil mantenimiento y mejora con acceso sin herramientas al controlador y la óptica
- El diseño nitido y refinado del producto ayuda a que los focos se mezclen con los techos.

Características

- RS772B ofrece un flujo máximo elevado (4,900 lm) en una carcasa muy compacta con dimensiones integradas limitadas
- Disponible con reflectores de alta eficacia PerfectAccent
- Cristal frontal opcional (recomendado en entornos en los que se genera mucho polvo)
- Se puede girar completamente y en ángulo fuera del techo para brindar un gran control de la luz
- Disponible con combinaciones de luz LED para alimentos frescos y sabores LED
- Opciones de conectividad cableada (DALI) e inalámbrica
- Ofrece el nuevo haz rectangular para iluminar rótulos y pancartas en paredes

Aplicaciones

- Tiendas de conveniencia
- Hipermercados y supermercados
- Oficinas y zonas de hotelería

Advertencias y seguridad

- Todos los datos fotométricos se calculan sin el cristal frontal opcional. El flujo debe reducirse en un 3.5 % cuando se usa un cristal frontal
- La limpieza de la óptica solo debe realizarse con aire a presión. Está prohibido tocar el LED o el reflector. Para áreas de preparación de alimentos y con altos niveles de polvo, se recomienda ampliamente el uso del cristal frontal opcional, ya que se puede limpiar con un paño de microfibra (seco).
- Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse
- El producto debe instalarse fuera del radio de alcance de las manos. Cuando el producto está caliente, solo es posible su manipulación con guantes aislantes

Versions




RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Silver



RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Black

Codo LuxSpace Accent Compact

Plano de dimensiones



Detalles del producto



RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Back View



Step4: Replace the reflector



Step2: Remove the optical
assembly from the luminaire



Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step1: Press the button to unlock
the front face



Step3: Pull the clip of the frontface
to release the reflector

Codo LuxSpace Accent Compact

Detalles del producto



LuxSpace Accent Elbow luminaires offer great aiming flexibility



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

Codo LuxSpace Accent Compact

Información general	
Controlador incluido	Sí
Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Etiqueta de Servicio	Sí
Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
Operación y aspectos eléctricos	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No
Mecánica y carcasa	
Código de protección de impacto mec.	IK02
Código de protección de ingreso	IP20
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	+10 a +35 °C
Marca CE	Sí
Marca ENEC	Marca ENEC
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor del efecto estroboscópico (SVM)	0.5
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Información del producto	
Código de la línea de productos	RS772B

Información técnica sobre la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
910505101611	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	2700 K	>80	124 lm/W	3,900 lm
910505101604	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	122 lm/W	2,800 lm
910505101567	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	128 lm/W	1,950 lm
910505101595	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	97 lm/W	2,000 lm
910505101596	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	86 lm/W	1,900 lm
910505101597	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	3000 K	>80	105 lm/W	2,200 lm
910505101598	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	2700 K	>80	114 lm/W	2,700 lm
910505101599	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2,850 lm
910505101601	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	138 lm/W	2,600 lm
910505101602	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2,850 lm
910505101603	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	125 lm/W	2,950 lm
910505101605	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2,600 lm
910505101606	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	123 lm/W	2,850 lm
910505101607	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2,900 lm
910505101608	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2,600 lm
910505101609	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2,700 lm
910505101610	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	5000 K	>90	98 lm/W	2,700 lm
910505101612	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	3000 K	>80	129 lm/W	4,000 lm
910505101613	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4,000 lm
910505101614	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	3000 K	>90	124 lm/W	3,850 lm
910505101616	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	2700 K	>80	126 lm/W	4,850 lm
910505101617	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	129 lm/W	5,000 lm
910505101618	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	4000 K	>80	136 lm/W	5,250 lm
910505101619	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4,900 lm

Codo LuxSpace Accent Compact

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Índice de	Eficacia luminica	Flujo luminoso
		correlacionada (nominal)	producción de color (IRC)	(promedio) (nominal)	
910505101620	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4,900 lm

Información técnica sobre la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo óptico
910505101611	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Haz de luz ancho
910505101604	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Haz de luz ancho
910505101567	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados
910505101595	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados
910505101596	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados
910505101597	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Haz de luz estrecho
910505101598	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Haz de luz ancho
910505101599	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Haz de luz medio
910505101601	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz medio de 20 a 40 grados
910505101602	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Haz de luz medio
910505101603	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Haz de luz ancho
910505101605	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados
910505101606	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados

Order Code	Full Product Name	Tipo óptico
910505101607	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados
910505101608	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados
910505101609	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados
910505101610	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados
910505101612	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Haz muy ancho
910505101613	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Haz de luz ancho
910505101614	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz horizontal ovalado
910505101616	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados
910505101617	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados
910505101618	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados
910505101619	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados
910505101620	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
910505101611	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	31.5 W
910505101604	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	23 W
910505101567	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	14 W
910505101595	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	20.5 W
910505101596	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	22 W
910505101597	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	20.5 W
910505101598	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	23.5 W
910505101599	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	23.5 W
910505101601	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	19 W
910505101602	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	23.5 W
910505101603	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	23.5 W
910505101605	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	18.8 W
910505101606	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	23 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
910505101607	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W
910505101608	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31.5 W
910505101609	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	23.5 W
910505101610	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	28.5 W
910505101612	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	31.5 W
910505101613	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	29.5 W
910505101614	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	31 W
910505101616	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	38.5 W
910505101617	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	38.5 W
910505101618	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	38.5 W
910505101619	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	39 W
910505101620	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	39 W

Codo LuxSpace Accent Compact

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Nivel de regulación	
		Regulable	máximo
910505101611	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	No	No aplica
910505101604	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	No	No aplica
910505101567	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	No	No aplica
910505101595	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	No	No aplica
910505101596	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	No	No aplica
910505101597	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	No	No aplica
910505101598	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	No	No aplica
910505101599	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	No	No aplica
910505101601	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Sí	1%
910505101602	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Sí	No aplica
910505101603	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	No	No aplica
910505101605	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	No	No aplica
910505101606	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	No	No aplica

Order Code	Full Product Name	Nivel de regulación	
		Regulable	máximo
910505101607	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	No	No aplica
910505101608	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	No	No aplica
910505101609	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	No	No aplica
910505101610	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	No	No aplica
910505101612	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	No	No aplica
910505101613	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	No	No aplica
910505101614	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	No	No aplica
910505101616	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	No	No aplica
910505101617	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	No	No aplica
910505101618	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	No	No aplica
910505101619	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	No	No aplica
910505101620	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	No	No aplica

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
910505101611	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Plateado
910505101604	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Negro
910505101567	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Blanco
910505101595	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Blanco
910505101596	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Blanco
910505101597	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Blanco
910505101598	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Blanco
910505101599	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Blanco
910505101601	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Blanco
910505101602	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Blanco
910505101603	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Blanco
910505101605	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Blanco
910505101606	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Blanco




Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
910505101607	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Blanco
910505101608	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Blanco
910505101609	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Blanco
910505101610	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Blanco
910505101612	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Blanco
910505101613	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Blanco
910505101614	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Blanco
910505101616	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Blanco
910505101617	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Blanco
910505101618	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Blanco
910505101619	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Blanco
910505101620	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Blanco

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
910505101611	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	(0.458,0.410)<3
910505101604	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
910505101567	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
910505101595	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
910505101596	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
910505101597	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	(0.434,0.403)<3
910505101598	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	(0.458,0.410)<3
910505101599	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
910505101601	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
910505101602	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
910505101603	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
910505101605	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
910505101606	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
910505101607	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
910505101608	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
910505101609	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
910505101610	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	(0.343,0.331)<3
910505101612	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	(0.434,0.403)<3
910505101613	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
910505101614	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	(0.434,0.403)<2
910505101616	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	(0.458,0.410)<3
910505101617	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<3
910505101618	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	(0.382,0.380)<3
910505101619	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
910505101620	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101616

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101602




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101612



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101609

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101610

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101603






Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101611

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101596

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101619




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101618

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101601




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101620



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101599

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101613

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101608




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101614


Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101617

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101606


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101607




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101605




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101567




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101598



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101595



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101604



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101597

Codo LuxSpace Accent Compact

