



Spots puissants et discrets particulièrement durables

LuxSpace Accent Compact, version coudée

Avec la gamme des spots coudés LuxSpace Accent Compact, les commerçants et administrateurs d'immeubles peuvent bénéficier d'une qualité d'éclairage élevée et de l'efficacité énergétique des optiques PerfectAccent, leaders du marché, dans un design neutre et raffiné. Puissante et discrète, la solution LuxSpace Accent offre un flux lumineux élevé dans un format compact. Elle s'intègre et s'installe facilement en raison de ses petites dimensions d'encastrement. La maintenance et le remplacement des optiques sont rapides et ne nécessitent aucun outil. De plus, les spots coudés LuxSpace Compact sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Le spot coudé LuxSpace Accent Compact permet la rotation de la tête et une inclinaison bidirectionnelle pour une flexibilité d'orientation maximale. Des recettes LED pour le rayon frais permettent de prolonger la conservation et d'améliorer l'aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez les pages de notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation afin d'en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

LuxSpace Accent Compact, version coudée

Avantages

- Éclat et confort visuel accru pour les clients avec les optiques PerfectAccent
- Efficacité inégalée, réduisez votre empreinte carbone et réduisez votre consommation
- Certification Circular Lighting et réflecteurs PerfectAccent haute efficacité
- Maintenance et mises à niveau aisées, avec l'accès sans outils au ballast et aux optiques
- Grâce à leur design épuré et raffiné, les spots s'harmonisent parfaitement avec le plafond

Fonctions

- Le modèle RS772B offre un flux maximal élevé (4 900 lm) dans un boîtier très compact avec des dimensions d'encastrement limités
- Disponible avec les réflecteurs PerfectAccent à efficacité élevée
- Vitre de protection facultative (conseillée dans les environnements poussiéreux)
- Peut pivoter entièrement et être incliné de façon à ressortir du plafond pour un parfait contrôle des luminaires
- Disponible avec des teintes LED et des recettes LED pour le rayon frais
- Options de connectivité filaire (DALI) et sans fil
- Offre le nouveau faisceau rectangulaire pour l'éclairage des mots-symboles ou des bannières sur les murs

Application

- Boutique de station-service
- Supermarchés et hypermarchés
- Bureaux et espaces d'accueil

Mises en garde et sécurité

- Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu'une vitre de protection est utilisée
- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l'utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon en microfibre (sec)
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Versions




RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Silver



RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Black

LuxSpace Accent Compact, version coudée

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Back View



Step4: Replace the reflector



Step2: Remove the optical
assembly from the luminaire



Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step1: Press the button to unlock
the front face



Step3: Pull the clip of the frontface
to release the reflector

LuxSpace Accent Compact, version coudée

Détails sur le produit



LuxSpace Accent Elbow luminaires offer great aiming flexibility



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

LuxSpace Accent Compact, version coudée

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,5
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Données du produit	
Code famille de produits	RS772B

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8718699979256	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	2700 K	>80	124 lm/W	3.900 lm
8718699979188	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	122 lm/W	2.800 lm
8718699978815	RS772B 17S/930 PSU-E HWP WH	3000 K	>90	128 lm/W	1.950 lm
8718699979102	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWP FG WH	2200 K	>80	97 lm/W	2.000 lm
8718699979119	RS772B 19S/FMT PSU-E HWP FG WH	3000 K	>90	86 lm/W	1.900 lm
8718699979126	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	3000 K	>80	105 lm/W	2.200 lm
8718699979133	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	2700 K	>80	114 lm/W	2.700 lm
8718699979140	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2.850 lm
8718699979157	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	138 lm/W	2.600 lm
8718699979164	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2.850 lm
8718699979171	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	125 lm/W	2.950 lm
8718699979195	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWP WH	3000 K	>90	138 lm/W	2.600 lm
8718699979201	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWP WH	3000 K	>90	123 lm/W	2.850 lm
8718699979218	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWP FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2.900 lm
8718699979225	RS772B 27S/FMT PSU-E HWP FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.600 lm
8718699979232	RS772B 27S/CH PSU-E HWP FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm
8718699979249	RS772B 27S/FR PSU-E HWP FG WH	5000 K	>90	98 lm/W	2.700 lm
8718699979263	RS772B 39S/830 PSU-E VWP WH	3000 K	>80	129 lm/W	4.000 lm
8718699979270	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4.000 lm
8718699979287	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
8718699979300	RS772B 49S/827 PSU-E HWP WH	2700 K	>80	126 lm/W	4.850 lm
8718699979317	RS772B 49S/830 PSU-E HWP WH	3000 K	>80	129 lm/W	5.000 lm
8718699979324	RS772B 49S/840 PSU-E HWP WH	4000 K	>80	136 lm/W	5.250 lm
8718699979331	RS772B 49S/930 PSU-E HWP WH	3000 K	>90	125 lm/W	4.900 lm

LuxSpace Accent Compact, version coudée

Order Code	Full Product Name	Température de	Indice de	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
		couleur corrélée (nom.)	rendu de couleur (IRC)		
8718699979348	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4.900 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
8718699979256	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Faisceau extensif
8718699979188	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Faisceau extensif
8718699978815	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8718699979102	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8718699979119	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8718699979126	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Faisceau intensif
8718699979133	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Faisceau extensif
8718699979140	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Faisceau semi-intensif
8718699979157	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8718699979164	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Faisceau semi-intensif
8718699979171	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Faisceau extensif
8718699979195	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8718699979201	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8718699979218	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8718699979225	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
8718699979232	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8718699979249	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8718699979263	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Faisceau ultra-extensif
8718699979270	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Faisceau extensif
8718699979287	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau horizontal
8718699979300	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8718699979317	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8718699979324	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8718699979331	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8718699979348	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718699979256	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	31,5 W
8718699979188	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	23 W
8718699978815	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	14 W
8718699979102	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	20,5 W
8718699979119	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	22 W
8718699979126	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	20,5 W
8718699979133	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	23,5 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718699979140	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	23,5 W
8718699979157	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	19 W
8718699979164	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	23,5 W
8718699979171	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	23,5 W
8718699979195	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	18,8 W
8718699979201	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	23 W
8718699979218	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W

LuxSpace Accent Compact, version coudée

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718699979225	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31,5 W
8718699979232	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	23,5 W
8718699979249	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	28,5 W
8718699979263	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	31,5 W
8718699979270	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	29,5 W
8718699979287	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	31 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
8718699979256	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Non	Non applicable
8718699979188	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Non	Non applicable
8718699978815	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Non	Non applicable
8718699979102	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Non	Non applicable
8718699979119	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Non	Non applicable
8718699979126	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Non	Non applicable
8718699979133	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
8718699979140	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Non	Non applicable
8718699979157	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Oui	1%
8718699979164	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Oui	Non applicable
8718699979171	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
8718699979195	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Non	Non applicable
8718699979201	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Non	Non applicable

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8718699979256	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Argent
8718699979188	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Noir
8718699978815	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Blanc
8718699979102	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Blanc
8718699979119	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Blanc
8718699979126	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Blanc
8718699979133	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Blanc
8718699979140	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Blanc
8718699979157	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Blanc
8718699979164	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Blanc
8718699979171	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Blanc
8718699979195	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Blanc
8718699979201	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Blanc

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718699979300	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	38,5 W
8718699979317	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	38,5 W
8718699979324	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	38,5 W
8718699979331	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	39 W
8718699979348	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	39 W

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
8718699979218	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Non	Non applicable
8718699979225	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Non	Non applicable
8718699979232	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Non	Non applicable
8718699979249	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Non	Non applicable
8718699979263	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Non	Non applicable
8718699979270	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
8718699979287	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Non	Non applicable
8718699979300	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Non	Non applicable
8718699979317	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Non	Non applicable
8718699979324	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Non	Non applicable
8718699979331	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Non	Non applicable
8718699979348	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Non	Non applicable




Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8718699979218	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Blanc
8718699979225	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Blanc
8718699979232	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Blanc
8718699979249	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Blanc
8718699979263	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Blanc
8718699979270	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Blanc
8718699979287	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Blanc
8718699979300	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Blanc
8718699979317	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Blanc
8718699979324	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Blanc
8718699979331	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Blanc
8718699979348	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Blanc

LuxSpace Accent Compact, version coudée

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699979256	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	(0.458,0.410)<3
8718699979188	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
8718699978815	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
8718699979102	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
8718699979119	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
8718699979126	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979133	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	(0.458,0.410)<3
8718699979140	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979157	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979164	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979171	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
8718699979195	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
8718699979201	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699979218	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
8718699979225	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
8718699979232	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699979249	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	(0.343,0.331)<3
8718699979263	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979270	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
8718699979287	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	(0.434,0.403)<2
8718699979300	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	(0.458,0.410)<3
8718699979317	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979324	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	(0.382,0.380)<3
8718699979331	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
8718699979348	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101616

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101602

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101612






Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101609

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101610

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101603

LuxSpace Accent Compact, version coudée




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101611

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101596




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101619



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101618

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101601

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101620




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101599

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101613


Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101608

LuxSpace Accent Compact, version coudée


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101614




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101617




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101606




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101607



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101605



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101567



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101598



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101595




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101604



LuxSpace Accent Compact, version coudée

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101597

