



Spots puissants et discrets particulièrement durables

Avec la gamme des spots coudés LuxSpace Accent Compact, les commerçants et administrateurs d'immeubles peuvent bénéficier d'une qualité d'éclairage élevée et de l'efficacité énergétique des optiques PerfectAccent, leaders du marché, dans un design neutre et raffiné. Puissante et discrète, la solution LuxSpace Accent offre un flux lumineux élevé dans un format compact. Elle s'intègre et s'installe facilement en raison de ses petites dimensions d'encastrement. La maintenance et le remplacement des optiques sont rapides et ne nécessitent aucun outil. De plus, les spots coudés LuxSpace Compact sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Le spot coudé LuxSpace Accent Compact permet la rotation de la tête et une inclinaison bidirectionnelle pour une flexibilité d'orientation maximale. Des recettes LED pour le rayon frais permettent de prolonger la conservation et d'améliorer l'aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez les pages de notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation afin d'en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

Avantages

- Éclat et confort visuel accru pour les clients avec les optiques PerfectAccent
- Efficacité inégalée, réduisez votre empreinte carbone et réduisez votre consommation
- Certification Circular Lighting et réflecteurs PerfectAccent haute efficacité
- Maintenance et mises à niveau aisées, avec l'accès sans outils au ballast et aux optiques
- Grâce à leur design épuré et raffiné, les spots s'harmonisent parfaitement avec le plafond

Applications

- Boutique de station-service
- Supermarchés et hypermarchés
- Bureaux et espaces d'accueil

Fonctions

- Le modèle RS772B offre un flux maximal élevé (4 900 lm) dans un boîtier très compact avec des dimensions d'encastrement limités
- Disponible avec les réflecteurs PerfectAccent à efficacité élevée

Versions





RS772B LuxSpace Accent
Compact Elbow Black



RS772B LuxSpace Accent
Compact Elbow White

- Vitre de protection facultative (conseillée dans les environnements poussiéreux)
- Peut pivoter entièrement et être incliné de façon à ressortir du plafond pour un parfait contrôle des luminaires
- Disponible avec des teintes LED et des recettes LED pour le rayon frais
- Options de connectivité filaire (DALI) et sans fil
- Offre le nouveau faisceau rectangulaire pour l'éclairage des mots-symboles ou des bannières sur les murs
- Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu'une vitre de protection est utilisée
- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l'utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon en microfibre (sec)
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Schéma dimensionnel



RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH

Détails sur le produit



RS772B LuxSpace Accent Compact Elbow Back View



Step5 (optional): Add or remove the front glass

Step4: Replace the reflector



Step1; Press the button to unlock the front face



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector



LuxSpace Accent Elbow luminaires offer great aiming flexibility



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

Informations générales

Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
--	--------------

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Niveau de gradation maximal	Non applicable

Mécanique et boîtier

Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,5
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
----------------------------	--------

Données du produit

Code famille de produits	RS772B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ELBOW RPO]
--------------------------	--

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur cor-rélée (nom.)	Efficacité lumi-neuse (nomi-nale)	Indice de rendu de cou-leur (IRC)	Type d'optique
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	2 600 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Faisceau extensif
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	1 650 lm	3000 K	134 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	2 600 lm	2700 K	131 lm/W	>80	Faisceau extensif
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	2 800 lm	4000 K	142 lm/W	>80	Faisceau extensif
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2 900 lm	2200 K	93 lm/W	>80	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
97929400	RS772B 39S/PW930 PSU-E WB WH	4 000 lm	3000 K	130 lm/W	>90	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	19,8 W
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	11,8 W
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	19,6 W
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	19,6 W
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	31 W
97929400	RS772B 39S/PW930 PSU-E WB WH	31 W


Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Noir
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Blanc
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Blanc
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Blanc
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Blanc
97929400	RS772B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Blanc

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	(0.458,0.410)<3
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97929400	RS772B 39S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2


Diagramme photométrique polaire




RS770BI - 910505101615

RS770BI - 910505101603


RS770BI - 910505101607



RS770BI - 910505101567



RS770BI - 910505101598



RS770BI - 910505101604