



Focos discretos y potentes con acento en la sostenibilidad

LuxSpace Accent Performance Adjustable

Gracias a LuxSpace Accent Performance Adjustable, los comerciantes minoristas y los operadores de edificios pueden disfrutar de la calidad superior de la luz y la eficacia energética líder en el mercado de la óptica PerfectAccent en un diseño de producto neutral y refinado. LuxSpace Accent, al ser potente y discreto, combina un alto flujo luminoso en un factor de forma compacto. El diseño y la instalación son fáciles debido a sus pequeñas dimensiones integradas. El mantenimiento y las actualizaciones de la óptica son rápidos y no requieren herramientas. Además, los focos LuxSpace Accent Performance Adjustable están certificados como iluminación circular y ofrecen múltiples opciones de regulación de intensidad e integración de sistemas, que incluyen cableadas e inalámbricas. LuxSpace Accent Compact Adjustable permite la rotación del cabezal del mini reflector y la inclinación bidireccional para una máxima flexibilidad al apuntarlo. Para prolongar la vida útil y una mejor presentación visual de las comidas, reducir el desperdicio de alimentos y aumentar las ventas, hay disponibles combinaciones de luz LED para alimentos frescos. Consulte las páginas de nuestro catálogo de Moda y alimentación para obtener más información sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost y Champagne.

LuxSpace Accent Performance Adjustable

Beneficios

- Más brillo y mejor comodidad para los ojos del comprador con la óptica PerfectAccent
- La mejor eficacia de su clase para reducir la huella de carbono y ahorrar en el consumo de energía
- Certificada como iluminación circular con reflectores de alta eficacia PerfectAccent
- De fácil mantenimiento y mejora con acceso sin herramientas al controlador y la óptica
- El diseño nitido y refinado del producto ayuda a que los focos se mezclen con los techos.

Características

- RS781B ofrece un flujo máximo elevado (6,000 lm) en una carcasa muy compacta con dimensiones integradas limitadas
- Disponible con reflectores de alta eficacia PerfectAccent
- Cristal frontal opcional (recomendado en entornos en los que se genera mucho polvo)
- Inclinación bidireccional para un control lumínico fantástico
- Disponible con combinaciones de luz LED para alimentos frescos y sabores LED
- Disponible con opciones de conectividad cableada (DALI) e inalámbrica

Aplicaciones

- Tiendas de conveniencia
- Hipermercados y supermercados
- Oficinas y zonas de hotelería

Advertencias y seguridad

- Todos los datos fotométricos se calculan sin el cristal frontal opcional. El flujo debe reducirse en un 3.5 % cuando se usa un cristal frontal
- La limpieza de la óptica solo debe realizarse con aire a presión. Está prohibido tocar el LED o el reflector. Para áreas de preparación de alimentos y con altos niveles de polvo, se recomienda ampliamente el uso del cristal frontal opcional, ya que se puede limpiar con un paño de microfibra (seco).
- Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse
- El producto debe instalarse fuera del radio de alcance de las manos. Cuando el producto está caliente, solo es posible su manipulación con guantes aislantes

Versions




RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable Black



RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable Silver

LuxSpace Accent Performance Adjustable

Plano de dimensiones



Detalles del producto



LuxSpace Accent Adjustable
luminaires offer 2-way tilting for
easy aiming in any installation



Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step4: Replace the reflector



Step1; Press the button to unlock
the front face



Step2: Remove the optical
assembly from the luminaire



RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable Back
View

LuxSpace Accent Performance Adjustable

Detalles del producto



Step3: Pull the clip of the frontface
to release the reflector



PerfectAccent reflector and front
glass maintenance and upgrading
is easy with an integrated button

LuxSpace Accent Performance Adjustable

Información general	
Controlador incluido	Sí
Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Etiqueta de Servicio	Sí
Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
Operación y aspectos eléctricos	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No
Mecánica y carcasa	
Código de protección de impacto mec.	IK02
Código de protección de ingreso	IP20
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	+10 a +35 °C
Marca CE	Sí
Marca ENEC	Marca ENEC
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor del efecto estroboscópico (SVM)	0.5
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Información del producto	
Código de la línea de productos	RS781B

Información técnica sobre la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
910505101568	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	2700 K	>80	103 lm/W	3,400 lm
910505101621	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3,900 lm
910505101622	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	130 lm/W	3,850 lm
910505101623	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3,900 lm
910505101624	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4,000 lm
910505101626	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	133 lm/W	4,000 lm
910505101628	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2,900 lm
910505101629	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2,600 lm
910505101630	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	121 lm/W	3,750 lm
910505101633	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	125 lm/W	4,800 lm
910505101634	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	132 lm/W	5,100 lm
910505101635	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	120 lm/W	4,700 lm
910505101636	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	122 lm/W	4,750 lm
910505101637	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	2700 K	>80	123 lm/W	6,100 lm
910505101638	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	3000 K	>80	126 lm/W	6,300 lm
910505101625	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	124 lm/W	3,850 lm
910505101632	RS781B 49S/827 PSU-E VVB SI	2700 K	>80	122 lm/W	4,700 lm

Información técnica sobre la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo óptico	Order Code	Full Product Name	Tipo óptico
910505101568	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Haz de luz estrecho	910505101626	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados
910505101621	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Haz de luz medio	910505101628	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados
910505101622	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz medio de 20 a 40 grados	910505101629	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados
910505101623	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Haz de luz medio			
910505101624	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Haz de luz ancho			

LuxSpace Accent Performance Adjustable

Order Code	Full Product Name	Tipo óptico
910505101630	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados
910505101633	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Haz de luz ancho
910505101634	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Haz de luz ancho
910505101635	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Haz de luz ancho
910505101636	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Haz de luz ancho

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
910505101568	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	31.5 W
910505101621	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	31.5 W
910505101622	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	29.5 W
910505101623	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	31.5 W
910505101624	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
910505101626	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	30 W
910505101628	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W
910505101629	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31.5 W
910505101630	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	29.5 W

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel de regulación máximo
910505101568	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	No	No aplica
910505101621	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	No	No aplica
910505101622	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Si	1%
910505101623	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Si	No aplica
910505101624	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	No	No aplica
910505101626	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	No	No aplica
910505101628	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	No	No aplica
910505101629	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	No	No aplica
910505101630	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	No	No aplica

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
910505101568	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Blanco
910505101621	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Blanco
910505101622	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Blanco
910505101623	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Blanco
910505101624	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Blanco
910505101626	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Blanco
910505101628	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Blanco
910505101629	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Blanco
910505101630	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Blanco

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Order Code	Full Product Name	Tipo óptico
910505101637	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz medio de 20 a 40 grados
910505101638	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz medio de 20 a 40 grados
910505101625	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Haz de luz ancho
910505101632	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Haz muy ancho

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
910505101633	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	38.5 W
910505101634	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	38.5 W
910505101635	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	39 W
910505101636	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	39 W
910505101637	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	50 W
910505101638	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	50 W
910505101625	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	31 W
910505101632	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	38.5 W

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel de regulación máximo
910505101633	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	No	No aplica
910505101634	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	No	No aplica
910505101635	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	No	No aplica
910505101636	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	No	No aplica
910505101637	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	No	No aplica
910505101638	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	No	No aplica
910505101625	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	No	No aplica
910505101632	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	No	No aplica




Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
910505101633	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Blanco
910505101634	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Blanco
910505101635	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Blanco
910505101636	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Blanco
910505101637	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Blanco
910505101638	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Blanco
910505101625	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Negro
910505101632	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Plateado

LuxSpace Accent Performance Adjustable

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
910505101568	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	(0.458,0.410)<3
910505101621	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
910505101622	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
910505101623	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
910505101624	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
910505101626	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
910505101628	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
910505101629	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
910505101630	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
910505101633	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3
910505101634	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
910505101635	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<2
910505101636	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
910505101637	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	(0.458,0.410)<3
910505101638	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
910505101625	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
910505101632	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	(0.458,0.410)<3




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101638

Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101637




Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101622



Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101621

Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101623

Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101632




Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101634

Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101630


Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101625

LuxSpace Accent Performance Adjustable


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101568




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101635




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101633




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101629




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101628



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101624



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101626



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101636

LuxSpace Accent Performance Adjustable

