



Spots puissants et discrets particulièrement durables

LuxSpace Accent Performance réglable

Avec la gamme LuxSpace Accent Performance réglable, les commerçants et administrateurs d'immeubles peuvent bénéficier d'une qualité d'éclairage élevée et de l'efficacité énergétique des optiques PerfectAccent, leaders du marché, dans un design neutre et raffiné. Puissante et discrète, la solution LuxSpace Accent offre un flux lumineux élevé dans un format compact. Elle s'intègre et s'installe facilement en raison de ses petites dimensions d'encastrement. La maintenance et le remplacement des optiques sont rapides et ne nécessitent aucun outil. De plus, les spots réglables LuxSpace Performance sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Le spot réglable LuxSpace Accent Performance permet la rotation de la tête et une inclinaison bidirectionnelle pour une flexibilité d'orientation maximale. Des recettes LED pour le rayon frais permettent de prolonger la conservation et d'améliorer l'aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez les pages de notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation afin d'en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

LuxSpace Accent Performance réglable

Avantages

- Éclat et confort visuel accru pour les clients avec les optiques PerfectAccent
- Efficacité inégalée, réduisez votre empreinte carbone et réduisez votre consommation
- Certification Circular Lighting et réflecteurs PerfectAccent haute efficacité
- Maintenance et mises à niveau aisées, avec l'accès sans outils au ballast et aux optiques
- Grâce à leur design épuré et raffiné, les spots s'harmonisent parfaitement avec le plafond

Fonctions

- Le modèle RS781B offre un flux maximal élevé (6 000 lm) dans un boîtier très compact avec des dimensions d'encastrement limités
- Disponible avec les réflecteurs PerfectAccent à efficacité élevée
- Vitre de protection facultative (conseillée dans les environnements poussiéreux)
- Inclinaison bidirectionnelle pour un excellent contrôle des lumières
- Disponible avec des teintes LED et des recettes LED pour le rayon frais
- Options de connectivité filaire (DALI) et sans fil disponibles

Application

- Boutique de station-service
- Supermarchés et hypermarchés
- Bureaux et espaces d'accueil

Mises en garde et sécurité

- Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu'une vitre de protection est utilisée
- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l'utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon en microfibre (sec)
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Versions




RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable Black



RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable Silver

LuxSpace Accent Performance réglable

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



LuxSpace Accent Adjustable
luminaires offer 2-way tilting for
easy aiming in any installation



Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step4: Replace the reflector



Step1; Press the button to unlock
the front face



Step2: Remove the optical
assembly from the luminaire



RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable Back
View

LuxSpace Accent Performance réglable

Détails sur le produit



Step3: Pull the clip of the frontface
to release the reflector



PerfectAccent reflector and front
glass maintenance and upgrading
is easy with an integrated button

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,5
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Données du produit	
Code famille de produits	RS781B

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8718699978822	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	2700 K	>80	103 lm/W	3.400 lm
8718699979355	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3.900 lm
8718699979362	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	130 lm/W	3.850 lm
8718699979379	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3.900 lm
8718699979386	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4.000 lm
8718699979409	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	133 lm/W	4.000 lm
8718699979423	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2.900 lm
8718699979430	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.600 lm
8718699979447	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	121 lm/W	3.750 lm
8718699979478	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	125 lm/W	4.800 lm
8718699979485	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	132 lm/W	5.100 lm
8718699979492	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	120 lm/W	4.700 lm
8718699979508	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	122 lm/W	4.750 lm
8718699979515	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	2700 K	>80	123 lm/W	6.100 lm
8718699979522	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	3000 K	>80	126 lm/W	6.300 lm
8718699979539	RS781B 60S/840 PSU-E HMB WH	4000 K	>80	133 lm/W	6.600 lm
8718699979393	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
8718699979461	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	2700 K	>80	122 lm/W	4.700 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique	Order Code	Full Product Name	Type d'optique
8718699978822	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Faisceau intensif	8718699979409	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8718699979355	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Faisceau semi-intensif	8718699979423	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8718699979362	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°			
8718699979379	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Faisceau semi-intensif			
8718699979386	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Faisceau extensif			

LuxSpace Accent Performance réglable

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
8718699979430	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8718699979447	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8718699979478	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Faisceau extensif
8718699979485	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Faisceau extensif
8718699979492	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Faisceau extensif
8718699979508	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Faisceau extensif
8718699979515	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718699978822	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	31,5 W
8718699979355	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	31,5 W
8718699979362	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	29,5 W
8718699979379	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	31,5 W
8718699979386	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
8718699979409	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	30 W
8718699979423	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W
8718699979430	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31,5 W
8718699979447	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	29,5 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
8718699978822	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Non	Non applicable
8718699979355	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Non	Non applicable
8718699979362	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Oui	1%
8718699979379	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Oui	Non applicable
8718699979386	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
8718699979409	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Non	Non applicable
8718699979423	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Non	Non applicable
8718699979430	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Non	Non applicable

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8718699978822	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Blanc
8718699979355	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Blanc
8718699979362	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
8718699979522	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8718699979539	RS781B 60S/840 PSU-E HMB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8718699979393	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Faisceau extensif
8718699979461	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Faisceau ultra-extensif

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718699979478	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	38,5 W
8718699979485	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	38,5 W
8718699979492	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	39 W
8718699979508	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	39 W
8718699979515	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	50 W
8718699979522	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	50 W
8718699979539	RS781B 60S/840 PSU-E HMB WH	50 W
8718699979393	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	31 W
8718699979461	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	38,5 W

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
8718699979447	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Non	Non applicable
8718699979478	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
8718699979485	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
8718699979492	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
8718699979508	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
8718699979515	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Non	Non applicable
8718699979522	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Non	Non applicable
8718699979539	RS781B 60S/840 PSU-E HMB WH	Non	Non applicable
8718699979393	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Non	Non applicable
8718699979461	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Non	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8718699979379	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Blanc
8718699979386	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Blanc
8718699979409	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Blanc

LuxSpace Accent Performance réglable

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8718699979423	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Blanc
8718699979430	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Blanc
8718699979447	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Blanc
8718699979478	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Blanc
8718699979485	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Blanc
8718699979492	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Blanc


Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8718699979508	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Blanc
8718699979515	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Blanc
8718699979522	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Blanc
8718699979539	RS781B 60S/840 PSU-E HMB WH	Blanc
8718699979393	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Noir
8718699979461	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Argent

Performances initiales


Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699978822	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	(0.458,0.410)<3
8718699979355	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979362	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979379	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979386	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
8718699979409	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
8718699979423	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
8718699979430	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
8718699979447	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699979478	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979485	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
8718699979492	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<2
8718699979508	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
8718699979515	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	(0.458,0.410)<3
8718699979522	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979539	RS781B 60S/840 PSU-E HMB WH	(0.382,0.380)<3
8718699979393	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
8718699979461	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	(0.458,0.410)<3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101638




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101637




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101622



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101621




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101623




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101632


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101634




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101630




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101625




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101568




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101635




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101633



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101629




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101628




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101624


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101626



Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101636



Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101639

