



Spots puissants et discrets particulièrement durables

LuxSpace Accent Performance réglable

Avec la gamme LuxSpace Accent Performance réglable, les commerçants et administrateurs d'immeubles peuvent bénéficier d'une qualité d'éclairage élevée et de l'efficacité énergétique des optiques PerfectAccent, leaders du marché, dans un design neutre et raffiné. Puissante et discrète, la solution LuxSpace Accent offre un flux lumineux élevé dans un format compact. Elle s'intègre et s'installe facilement en raison de ses petites dimensions d'encastrement. La maintenance et le remplacement des optiques sont rapides et ne nécessitent aucun outil. De plus, les spots réglables LuxSpace Performance sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Le spot réglable LuxSpace Accent Performance permet la rotation de la tête et une inclinaison bidirectionnelle pour une flexibilité d'orientation maximale. Des recettes LED pour le rayon frais permettent de prolonger la conservation et d'améliorer l'aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez les pages de notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation afin d'en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

LuxSpace Accent Performance réglable

Avantages

- Éclat et confort visuel accru pour les clients avec les optiques PerfectAccent
- Efficacité inégalée, réduisez votre empreinte carbone et réduisez votre consommation
- Certification Circular Lighting et réflecteurs PerfectAccent haute efficacité
- Maintenance et mises à niveau aisées, avec l'accès sans outils au ballast et aux optiques
- Grâce à leur design épuré et raffiné, les spots s'harmonisent parfaitement avec le plafond

Fonctions

- Le modèle RS781B offre un flux maximal élevé (6 000 lm) dans un boîtier très compact avec des dimensions d'encastrement limités
- Disponible avec les réflecteurs PerfectAccent à efficacité élevée
- Vitre de protection facultative (conseillée dans les environnements poussiéreux)
- Inclinaison bidirectionnelle pour un excellent contrôle des lumières
- Disponible avec des teintes LED et des recettes LED pour le rayon frais
- Options de connectivité filaire (DALI) et sans fil disponibles

Application

- Boutique de station-service
- Supermarchés et hypermarchés
- Bureaux et espaces d'accueil

Mises en garde et sécurité

- Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu'une vitre de protection est utilisée
- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l'utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon en microfibre (sec)
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Versions




RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable Black



RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable Silver

LuxSpace Accent Performance réglable

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



LuxSpace Accent Adjustable
luminaires offer 2-way tilting for
easy aiming in any installation



Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step4: Replace the reflector



Step1; Press the button to unlock
the front face



Step2: Remove the optical
assembly from the luminaire



RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable Back
View

LuxSpace Accent Performance réglable

Détails sur le produit



Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,5
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Données du produit	
Code famille de produits	RS781B

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	2700 K	>80	103 lm/W	3 400 lm
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3 900 lm
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	130 lm/W	3 850 lm
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3 900 lm
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4 000 lm
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	133 lm/W	4 000 lm
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2 900 lm
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2 600 lm
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	121 lm/W	3 750 lm
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	125 lm/W	4 800 lm
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	132 lm/W	5 100 lm
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	120 lm/W	4 700 lm
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	122 lm/W	4 750 lm
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	2700 K	>80	123 lm/W	6 100 lm
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	3000 K	>80	126 lm/W	6 300 lm
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	124 lm/W	3 850 lm
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	2700 K	>80	122 lm/W	4 700 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique	Order Code	Full Product Name	Type d'optique
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Faisceau intensif	97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Faisceau semi-intensif	97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°			
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Faisceau semi-intensif			
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Faisceau extensif			

LuxSpace Accent Performance réglable

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Faisceau extensif
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Faisceau extensif
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Faisceau extensif
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Faisceau extensif
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Faisceau ultra-extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	31,5 W
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	31,5 W
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	29,5 W
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	31,5 W
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	30 W
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31,5 W
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	29,5 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	38,5 W
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	38,5 W
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	39 W
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	39 W
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	50 W
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	50 W
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	31 W
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	38,5 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de	
		l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Non	Non applicable
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Non	Non applicable
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Oui	1%
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Oui	Non applicable
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Non	Non applicable
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Non	Non applicable
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Non	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Variation de	
		l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Non	Non applicable
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Non	Non applicable
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Non	Non applicable
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Non	Non applicable
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Non	Non applicable

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Blanc
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Blanc
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Blanc
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Blanc
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Blanc
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Blanc
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Blanc
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Blanc
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Blanc




Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Blanc
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Blanc
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Blanc
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Blanc
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Blanc
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Blanc
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Noir
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Argent

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	(0.458,0.410)<3
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<2
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	(0.458,0.410)<3
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	(0.458,0.410)<3




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101638

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101637

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101622






Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101621

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101623

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101632




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101634

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101630




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101625



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101568

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101635

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101633




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101629

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101628


Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101624

LuxSpace Accent Performance réglable

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101626



Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101636

