



Spots puissants et discrets particulièrement durables

Avec la gamme LuxSpace Accent Performance réglable, les commerçants et administrateurs d'immeubles peuvent bénéficier d'une qualité d'éclairage élevée et de l'efficacité énergétique des optiques PerfectAccent, leaders du marché, dans un design neutre et raffiné. Puissante et discrète, la solution LuxSpace Accent offre un flux lumineux élevé dans un format compact. Elle s'intègre et s'installe facilement en raison de ses petites dimensions d'encastrement. La maintenance et le remplacement des optiques sont rapides et ne nécessitent aucun outil. De plus, les spots réglables LuxSpace Performance sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Le spot réglable LuxSpace Accent Performance permet la rotation de la tête et une inclinaison bidirectionnelle pour une flexibilité d'orientation maximale. Des recettes LED pour le rayon frais permettent de prolonger la conservation et d'améliorer l'aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez les pages de notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation afin d'en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

Avantages

- Éclat et confort visuel accru pour les clients avec les optiques PerfectAccent
- Efficacité inégalée, réduisez votre empreinte carbone et réduisez votre consommation
- Certification Circular Lighting et réflecteurs PerfectAccent haute efficacité
- Maintenance et mises à niveau aisées, avec l'accès sans outils au ballast et aux optiques
- Grâce à leur design épuré et raffiné, les spots s'harmonisent parfaitement avec le plafond

Applications

- Boutique de station-service
- Supermarchés et hypermarchés
- Bureaux et espaces d'accueil

Fonctions

- Le modèle RS781B offre un flux maximal élevé (6 000 lm) dans un boîtier très compact avec des dimensions d'encastrement limités
- Disponible avec les réflecteurs PerfectAccent à efficacité élevée

Versions





RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable
White



RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable Silver

- Vitre de protection facultative (conseillée dans les environnements poussiéreux)
- Inclinaison bidirectionnelle pour un excellent contrôle des lumières
- Disponible avec des teintes LED et des recettes LED pour le rayon frais
- Options de connectivité filaire (DALI) et sans fil disponibles
- Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu'une vitre de protection est utilisée
- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l'utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon en microfibre (sec)
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Schéma dimensionnel



RS781B 39S/830 PSU-E MB WH

Détails sur le produit



LuxSpace Accent Adjustable luminaires offer 2-way tilting for easy aiming in any installation



Step5 (optional): Add or remove the front glass



Step4: Replace the reflector



Step1; Press the button to unlock the front face



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire



RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable Back
View



Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector



PerfectAccent reflector and
front glass maintenance and
upgrading is easy with an
integrated button

Informations générales

Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
--	--------------

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Niveau de gradation maximal	Non applicable

Mécanique et boîtier

Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,5
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
----------------------------	--------

Données du produit

Code famille de produits	RS781B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE]
--------------------------	---

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Type d'optique
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	4 100 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	4 200 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Faisceau extensif
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	2 800 lm	3000 K	81 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	5 000 lm	3000 K	133 lm/W	>80	Faisceau extensif
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	5 200 lm	2700 K	139 lm/W	>80	Faisceau ultra-extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	29 W
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	35 W
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	37,5 W
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	37,5 W


Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Blanc
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Blanc
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Blanc
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Blanc
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Argent

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	(0.458,0.410)<3


Diagramme photométrique polaire



RS780BI - 910505101621

RS780BI - 910505101632

RS780BI - 910505101633



RS780BI - 910505101629

RS780BI - 910505101624

