



Krachtige, discrete spotjes met een duurzaam tintje

Dankzij LuxSpace Accent Performance Adjustable kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken in een verfijnd en neutraal productontwerp. LuxSpace Accent is krachtig en discreet en combineert een hoge lichtstroom met een compacte vorm. Ontwerp en installatie zijn eenvoudig dankzij de kleine dimensies. Het uitvoeren van onderhoud en upgrades van de optieken gaat snel en kan gereedschapsloos plaatsvinden. LuxSpace Accent Performance Elbow spots zijn gecertificeerd voor Circular Lighting, bieden meerdere opties voor systeemintegratie en dimbaarheid en kunnen zowel bedraad als draadloos worden geleverd. Met LuxSpace Accent Performance Adjustable kunnen spotjes 360 graden worden geroteerd en in twee richtingen worden gekanteld voor de ultieme flexibiliteit bij het richten van het licht. Er zijn FreshFood LED-recepten beschikbaar die de houdbaarheid verlengen en de presentatie van het voedsel verbeteren, waarmee voedselverspilling wordt verkleind en de verkoop omhooggaat. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

Voordelen

- Meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten met PerfectAccent-optieken
- Hoogste rendement in zijn klasse voor een lagere CO₂-uitstoot en energiebesparingen

- Gecertificeerd als circulaire verlichting met hoogrendementsreflectoren van Perfect Accent

- Eenvoudig onderhoud en upgrades met gereedschapsloze toegang tot de driver en optieken
- Het strakke en verfijnde productontwerp zorgt voor een naadloze en onopvallende integratie van de spots met het plafond

Applications

- Buurtwinkels
- Supermarkten en hypermarkten
- Kantoren en horecaruimten

Kenmerken

- RS781B biedt een hoge maximum lichtstroom (6000 lm) in een zeer compacte behuizing met beperkte inbouwdimensies
- Beschikbaar met hoogrendementsreflectoren van PerfectAccent
- Optioneel frontglas (geadviseerd voor stoffige omgevingen)
- Kantelbaar in twee richtingen voor meer controle over het licht

Versions



RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable
White





RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable Black



RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable Silver

- Beschikbaar met LED-verlichtingsrecepten voor retail en verse etenswaren
- Bedrade (DALI) en draadloze connectiviteitsmogelijkheden beschikbaar
- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas
- De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoel
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is kan alleen met een geïsoleerde handschoen

Maatschets



RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI

Productgegevens



LuxSpace Accent Adjustable luminaires offer 2-way tilting for easy aiming in any installation



Step5 (optional): Add or remove the front glass



Step4: Replace the reflector



Step1; Press the button to unlock the front face



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire



RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable Back
View



Step3: Pull the clip of the
frontface to release the
reflector



PerfectAccent reflector and
front glass maintenance and
upgrading is easy with an
integrated button

Algemene informatie

Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Servicetag	Ja

Gegevens lichttechniek

Bundelhoek lichtbron	120 graden
----------------------	------------

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2] standaard]

Keurmerken en classificaties

Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,5
Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Productgegevens

Code productfamilie	RS781B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE]
---------------------	---

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Optiektype
8718699978822	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	3.800 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Smalle bundel
8718699979355	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	4.100 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Middelbrede bundel
8718699979362	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	4.200 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8718699979379	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	4.100 lm	3000 K	135 lm/W	>80	Middelbrede bundel
8718699979386	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	4.200 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Brede bundel
8718699979409	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	4.000 lm	3000 K	136 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699979423	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2.900 lm	2200 K	93 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699979430	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	2.800 lm	3000 K	81 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699979447	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	4.000 lm	2700 K	139 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699979478	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	5.000 lm	3000 K	133 lm/W	>80	Brede bundel
8718699979485	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	5.200 lm	4000 K	139 lm/W	>80	Brede bundel
8718699979492	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	5.000 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Brede bundel
8718699979508	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	5.000 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Brede bundel

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Optiektype
8718699979515	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	6.000 lm	2700 K	138 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8718699979522	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	6.200 lm	3000 K	143 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8718699979539	RS781B 60S/840 PSU-E HMB WH	6.200 lm	4000 K	157 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8718699979393	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	3.900 lm	3000 K	127 lm/W	>90	Brede bundel
8718699979461	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	5.200 lm	2700 K	139 lm/W	>80	Zeer brede bundel

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699978822	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	29 W
8718699979355	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	29 W
8718699979362	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	29,5 W
8718699979379	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	30 W
8718699979386	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
8718699979409	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	29 W
8718699979423	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	31 W
8718699979430	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	35 W
8718699979447	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	29 W
8718699979478	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	37,5 W
8718699979485	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	37,5 W
8718699979492	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	38 W
8718699979508	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	38 W
8718699979515	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	44 W
8718699979522	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	44 W
8718699979539	RS781B 60S/840 PSU-E HMB WH	39,5 W
8718699979393	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	31 W
8718699979461	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	37,5 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Maximaal dimniveau
8718699978822	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979355	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979362	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Ja	1%
8718699979379	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Ja	Niet van toepassing
8718699979386	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979409	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979423	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nee	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Maximaal dimniveau
8718699979430	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979447	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979478	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979485	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979492	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979508	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979515	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979522	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979539	RS781B 60S/840 PSU-E HMB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979393	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Nee	Niet van toepassing
8718699979461	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Nee	Niet van toepassing

Eigenschappen behuizing en afmetingen


Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8718699978822	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Wit
8718699979355	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Wit
8718699979362	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Wit
8718699979379	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Wit
8718699979386	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Wit
8718699979409	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Wit
8718699979423	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Wit
8718699979430	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Wit
8718699979447	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Wit
8718699979478	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Wit
8718699979485	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Wit
8718699979492	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Wit
8718699979508	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Wit
8718699979515	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Wit
8718699979522	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Wit
8718699979539	RS781B 60S/840 PSU-E HMB WH	Wit
8718699979393	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Zwart
8718699979461	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Zilver

Initiële prestaties (conform IEC)


Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699978822	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	(0.458,0.410)<3
8718699979355	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979362	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979379	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979386	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699979409	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
8718699979423	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
8718699979430	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
8718699979447	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699979478	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979485	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
8718699979492	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<2
8718699979508	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
8718699979515	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	(0.458,0.410)<3
8718699979522	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979539	RS781B 60S/840 PSU-E HMB WH	(0.382,0.380)<3
8718699979393	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
8718699979461	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	(0.458,0.410)<3


Polar normal diagrammen




RS780BI - 910505101638




RS780BI - 910505101637




RS780BI - 910505101622




RS780BI - 910505101621




RS780BI - 910505101623




RS780BI - 910505101632




RS780BI - 910505101634




RS780BI - 910505101630




RS780BI - 910505101625




RS780BI - 910505101568




RS780BI - 910505101635




RS780BI - 910505101633




RS780BI - 910505101629




RS780BI - 910505101628




RS780BI - 910505101624



RS780BI - 910505101626



RS780BI - 910505101636



RS780BI - 910505101639