



Focos potentes discretos con énfasis en la sostenibilidad

LuxSpace Accent Performance Elbow

Gracias a la familia LuxSpace Accent Performance Elbow, los minoristas y los operadores de edificios pueden disfrutar de una calidad de luz superior y de la eficiencia energética líder en el mercado de la óptica PerfectAccent con un diseño de producto refinado y neutro. Potente y discreto, LuxSpace Accent combina un elevado flujo luminoso en un formato compacto. Sus reducidas dimensiones simplifican la integración del diseño y la instalación. El mantenimiento y las actualizaciones de la óptica son rápidos y no requieren herramientas. Además, los focos LuxSpace Accent Performance Elbow cuentan con la certificación de Iluminación circular y ofrecen múltiples opciones de integración y regulación de sistemas, tanto cableadas como inalámbricas. LuxSpace Accent Performance Elbow permite la rotación del cabezal del foco y se puede inclinar hacia fuera del techo para una máxima flexibilidad de orientación. Hay disponibles recetas de iluminación mediante LED para prolongar la vida útil y mejorar la presentación visual de los alimentos, reduciendo el desperdicio y aumentando las ventas. Consulta las páginas de nuestro catálogo de moda y alimentación para obtener más información sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost y Champagne.

Beneficios

- Mayor brillo y mejor confort visual para el cliente gracias a la óptica PerfectAccent
- La mejor eficacia de su clase para reducir la huella de carbono y ahorrar en el consumo energético
- Certificado como iluminación circular con reflectores PerfectAccent de alta eficacia
- Mantenimiento y actualizaciones fáciles con el acceso sin herramientas al driver y a la óptica
- El diseño limpio y refinado del producto ayuda a que los focos se integren en los techos

LuxSpace Accent Performance Elbow

Características

- RS782B ofrece un elevado flujo máximo (6000 lm) en una carcasa muy compacta con dimensiones de construcción limitadas
- Disponible con reflectores de alta eficacia PerfectAccent
- Cristal frontal opcional (recomendado en entornos con polvo)
- Se puede girar completamente y se puede inclinar hacia fuera del techo para tener un gran control de la luz
- Disponible con recetas de iluminación mediante LED y tonalidades de LED para alimentos frescos
- Opciones de conectividad con cable (DALI) e inalámbrica disponibles

Aplicaciones

- Tiendas 24 horas
- Supermercados e hipermercados
- Zonas de oficinas y hostelería

Advertencias y seguridad

- Todos los datos fotométricos se calculan sin el cristal frontal opcional; el flujo se debe reducir un 3,5 % cuando se usa un cristal frontal
- La limpieza de la óptica solo debería realizarse con aire a presión; está prohibido tocar el LED o el reflector; para zonas de preparación de alimentos y zonas con altos niveles de polvo se recomienda encarecidamente el uso del cristal frontal opcional, ya que se puede limpiar con un paño de microfibra (seco)
- Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse
- El producto se debe instalar fuera del alcance de la mano; la manipulación del producto cuando está caliente solo es posible si se utilizan guantes aislantes

Versions





RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Black



RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Silver

Plano de dimensiones



LuxSpace Accent Performance Elbow

Detalles del producto



RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Back View



Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step4: Replace the reflector



Step1: Press the button to unlock
the front face



Step2: Remove the optical
assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface
to release the reflector



LuxSpace Accent Elbow luminaires
offer great aiming flexibility



PerfectAccent reflector and front
glass maintenance and upgrading
is easy with an integrated button

LuxSpace Accent Performance Elbow

Información general	
Driver incluido	Sí
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades de equipo	1 unidad
Service tag	Sí
Datos técnicos de la luz	
Ángulo del haz de fuente de luz	120 °
Operativos y eléctricos	
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Adecuado para conmutación aleatoria	No
Mecánicos y de carcasa	
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02
Código de protección de entrada	IP20
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +35 °C
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,5
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Datos de producto	
Código de gama de producto	RS782B

Datos técnicos de la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Índice de reproducción cromática (IRC)	Eficacia luminica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	2700 K	>80	103 lm/W	3.400 lm
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3.900 lm
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	130 lm/W	3.850 lm
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3.900 lm
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4.000 lm
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	133 lm/W	4.000 lm
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2.900 lm
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.600 lm
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	121 lm/W	3.750 lm
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	125 lm/W	4.800 lm
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	132 lm/W	5.100 lm
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	3000 K	>90	120 lm/W	4.700 lm
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	122 lm/W	4.750 lm
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	2700 K	>80	122 lm/W	4.700 lm

Datos técnicos de la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica	Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Haz ancho	97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Haz estrecho	97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Haz medio	97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados	97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Haz ancho
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Haz medio	97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Haz ancho
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Haz ancho			
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados			

LuxSpace Accent Performance Elbow

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Haz horizontal ovalado
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Haz ancho

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	31 W
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	31,5 W
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	31,5 W
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	29,5 W
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	31,5 W
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	30 W
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel máximo de atenuación
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	No	No aplicable
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	No	No aplicable
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	No	No aplicable
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Si	1%
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Si	No aplicable
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	No	No aplicable
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	No	No aplicable
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	No	No aplicable

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Negro
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Blanco
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Blanco
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Blanco
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Blanco
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Blanco
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Blanco
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Blanco

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	(0.458,0.410)<3
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Haz muy ancho


Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31,5 W
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	29,5 W
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	38,5 W
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	38,5 W
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	39 W
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	39 W
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	38,5 W

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel máximo de atenuación
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	No	No aplicable
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	No	No aplicable
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	No	No aplicable
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	No	No aplicable
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	No	No aplicable
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	No	No aplicable
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	No	No aplicable


Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Blanco
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Blanco
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Blanco
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Blanco
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Blanco
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Blanco
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Plata

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	(0.458,0.410)<3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101649




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101648




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101642




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101640




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101652




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101645



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101643




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101653




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101647


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101654




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101651




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101641



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101569



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101644



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101655

