



Focos discretos y potentes con acento en la sostenibilidad

Codo LuxSpace Accent Performance

Gracias al codo LuxSpace Accent Performance, los comerciantes minoristas y los operadores de edificios pueden disfrutar de la calidad superior de la luz y la eficacia energética líder en el mercado de la óptica PerfectAccent en un diseño de producto neutral y refinado. LuxSpace Accent, al ser potente y discreto, combina un alto flujo luminoso en un factor de forma compacto. El diseño y la instalación son fáciles debido a sus pequeñas dimensiones integradas. El mantenimiento y las actualizaciones de la óptica son rápidos y no requieren herramientas. Además, los focos de codo LuxSpace Accent Performance están certificados como iluminación circular y ofrecen múltiples opciones de regulación de intensidad e integración de sistemas, que incluyen cableadas e inalámbricas. El codo LuxSpace Accent Compact permite la rotación del cabezal del mini reflector y se puede angular fuera del techo para brindar la máxima flexibilidad al apuntarlo. Para prolongar la vida útil y una mejor presentación visual de las comidas, reducir el desperdicio de alimentos y aumentar las ventas, hay disponibles combinaciones de luz LED para alimentos frescos. Consulte las páginas de nuestro catálogo de Moda y alimentación para obtener más información sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost y Champagne.

Codo LuxSpace Accent Performance

Beneficios

- Más brillo y mejor comodidad para los ojos del comprador con la óptica PerfectAccent
- La mejor eficacia de su clase para reducir la huella de carbono y ahorrar en el consumo de energía
- Certificada como iluminación circular con reflectores de alta eficacia PerfectAccent
- De fácil mantenimiento y mejora con acceso sin herramientas al controlador y la óptica
- El diseño nitido y refinado del producto ayuda a que los focos se mezclen con los techos.

Características

- RS782B ofrece un flujo máximo elevado (6,000 lm) en una carcasa muy compacta con dimensiones integradas limitadas
- Disponible con reflectores de alta eficacia PerfectAccent
- Cristal frontal opcional (recomendado en entornos en los que se genera mucho polvo)
- Se puede girar completamente y en ángulo fuera del techo para brindar un gran control de la luz
- Disponible con combinaciones de luz LED para alimentos frescos y sabores LED
- Disponible con opciones de conectividad cableada (DALI) e inalámbrica

Aplicaciones

- Tiendas de conveniencia
- Hipermercados y supermercados
- Oficinas y zonas de hotelería

Advertencias y seguridad

- Todos los datos fotométricos se calculan sin el cristal frontal opcional. El flujo debe reducirse en un 3.5 % cuando se usa un cristal frontal
- La limpieza de la óptica solo debe realizarse con aire a presión. Está prohibido tocar el LED o el reflector. Para áreas de preparación de alimentos y con altos niveles de polvo, se recomienda ampliamente el uso del cristal frontal opcional, ya que se puede limpiar con un paño de microfibra (seco).
- Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse
- El producto debe instalarse fuera del radio de alcance de las manos. Cuando el producto está caliente, solo es posible su manipulación con guantes aislantes

Versions




RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Black



RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Silver

Codo LuxSpace Accent Performance

Plano de dimensiones



Detalles del producto



RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Back View



Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step4: Replace the reflector



Step1; Press the button to unlock
the front face



Step2: Remove the optical
assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface
to release the reflector

Codo LuxSpace Accent Performance

Detalles del producto



LuxSpace Accent Elbow luminaires offer great aiming flexibility



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

Codo LuxSpace Accent Performance

Información general	
Controlador incluido	Sí
Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Etiqueta de Servicio	Sí
Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
Operación y aspectos eléctricos	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No
Mecánica y carcasa	
Código de protección de impacto mec.	IK02
Código de protección de ingreso	IP20
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	+10 a +35 °C
Marca CE	Sí
Marca ENEC	Marca ENEC
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor del efecto estroboscópico (SVM)	0.5
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Información del producto	
Código de la línea de productos	RS782B

Información técnica sobre la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
910505101644	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	124 lm/W	3,850 lm
910505101569	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	2700 K	>80	103 lm/W	3,400 lm
910505101640	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3,900 lm
910505101641	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	130 lm/W	3,850 lm
910505101642	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3,900 lm
910505101643	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4,000 lm
910505101645	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	133 lm/W	4,000 lm
910505101647	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2,900 lm
910505101648	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2,600 lm
910505101649	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	121 lm/W	3,750 lm
910505101652	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	125 lm/W	4,800 lm
910505101653	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	132 lm/W	5,100 lm
910505101654	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	3000 K	>90	120 lm/W	4,700 lm
910505101655	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	122 lm/W	4,750 lm
910505101651	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	2700 K	>80	122 lm/W	4,700 lm

Información técnica sobre la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo óptico	Order Code	Full Product Name	Tipo óptico
910505101644	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Haz de luz ancho	910505101645	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados
910505101569	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Haz de luz estrecho	910505101647	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados
910505101640	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Haz de luz medio	910505101648	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados
910505101641	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz medio de 20 a 40 grados			
910505101642	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Haz de luz medio			
910505101643	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Haz de luz ancho			

Codo LuxSpace Accent Performance

Order Code	Full Product Name	Tipo óptico
910505101649	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados
910505101652	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Haz de luz ancho
910505101653	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Haz de luz ancho

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
910505101644	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	31 W
910505101569	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	31.5 W
910505101640	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	31.5 W
910505101641	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	29.5 W
910505101642	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	31.5 W
910505101643	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
910505101645	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	30 W
910505101647	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Nivel de regulación	
		Regulable	máximo
910505101644	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	No	No aplica
910505101569	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	No	No aplica
910505101640	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	No	No aplica
910505101641	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Sí	1%
910505101642	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Sí	No aplica
910505101643	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	No	No aplica
910505101645	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	No	No aplica
910505101647	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	No	No aplica

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
910505101644	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Negro
910505101569	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Blanco
910505101640	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Blanco
910505101641	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Blanco
910505101642	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Blanco
910505101643	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Blanco
910505101645	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Blanco
910505101647	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Blanco

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
910505101644	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
910505101569	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	(0.458,0.410)<3
910505101640	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
910505101641	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
910505101642	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3

Order Code	Full Product Name	Tipo óptico
910505101654	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Haz de luz horizontal ovalado
910505101655	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Haz de luz ancho
910505101651	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Haz muy ancho

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
910505101648	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31.5 W
910505101649	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	29.5 W
910505101652	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	38.5 W
910505101653	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	38.5 W
910505101654	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	39 W
910505101655	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	39 W
910505101651	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	38.5 W

Order Code	Full Product Name	Nivel de regulación	
		Regulable	máximo
910505101648	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	No	No aplica
910505101649	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	No	No aplica
910505101652	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	No	No aplica
910505101653	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	No	No aplica
910505101654	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	No	No aplica
910505101655	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	No	No aplica
910505101651	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	No	No aplica

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
910505101648	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Blanco
910505101649	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Blanco
910505101652	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Blanco
910505101653	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Blanco
910505101654	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Blanco
910505101655	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Blanco
910505101651	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Plateado




Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
910505101643	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
910505101645	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
910505101647	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
910505101648	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
910505101649	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3

Codo LuxSpace Accent Performance


Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
910505101652	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3
910505101653	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
910505101654	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	(0.434,0.403)<2

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
910505101655	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
910505101651	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	(0.458,0.410)<3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101649




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101648




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101642




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101640



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101652




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101645



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101643



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101653




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101647




Codo LuxSpace Accent Performance


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101654




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101651




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101641



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101654



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101644



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101655

