



Spots puissants et discrets particulièrement durables

LuxSpace Accent Performance, version coudée

Avec la gamme des spots coudés LuxSpace Accent Performance, les commerçants et administrateurs d'immeubles peuvent bénéficier d'une qualité d'éclairage élevée et de l'efficacité énergétique des optiques PerfectAccent, leaders du marché, dans un design neutre et raffiné. Puissante et discrète, la solution LuxSpace Accent offre un flux lumineux élevé dans un format compact. Elle s'intègre et s'installe facilement en raison de ses petites dimensions d'encastrement. La maintenance et le remplacement des optiques sont rapides et ne nécessitent aucun outil. De plus, les spots coudés LuxSpace Performance sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Le spot coudé LuxSpace Accent Performance permet la rotation de la tête et une inclinaison bidirectionnelle pour une flexibilité d'orientation maximale. Des recettes LED pour le rayon frais permettent de prolonger la conservation et d'améliorer l'aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez les pages de notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation afin d'en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

LuxSpace Accent Performance, version coudée

Avantages

- Éclat et confort visuel accru pour les clients avec les optiques PerfectAccent
- Efficacité inégalée, réduisez votre empreinte carbone et réduisez votre consommation
- Certification Circular Lighting et réflecteurs PerfectAccent haute efficacité
- Maintenance et mises à niveau aisées, avec l'accès sans outils au ballast et aux optiques
- Grâce à leur design épuré et raffiné, les spots s'harmonisent parfaitement avec le plafond

Fonctions

- Le modèle RS782B offre un flux maximal élevé (6 000 lm) dans un boîtier très compact avec des dimensions d'encastrement limités
- Disponible avec les réflecteurs PerfectAccent à efficacité élevée
- Vitre de protection facultative (conseillée dans les environnements poussiéreux)
- Peut pivoter entièrement et être incliné de façon à ressortir du plafond pour un parfait contrôle des luminaires
- Disponible avec des teintes LED et des recettes LED pour le rayon frais
- Options de connectivité filaire (DALI) et sans fil disponibles

Application

- Boutique de station-service
- Supermarchés et hypermarchés
- Bureaux et espaces d'accueil

Mises en garde et sécurité

- Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu'une vitre de protection est utilisée
- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l'utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon en microfibre (sec)
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Versions




RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Black



RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Silver

LuxSpace Accent Performance, version coudée

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Back View



Step4: Replace the reflector



Step2: Remove the optical
assembly from the luminaire



Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step1: Press the button to unlock
the front face



Step3: Pull the clip of the frontface
to release the reflector

LuxSpace Accent Performance, version coudée

Détails sur le produit



LuxSpace Accent Elbow luminaires offer great aiming flexibility



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

LuxSpace Accent Performance, version coudée

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.5
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Données du produit	
Code famille de produits	RS782B

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	124 lm/W	3'850 lm
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	2700 K	>80	103 lm/W	3'400 lm
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3'900 lm
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	130 lm/W	3'850 lm
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3'900 lm
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4'000 lm
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	133 lm/W	4'000 lm
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2'900 lm
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2'600 lm
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	121 lm/W	3'750 lm
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	125 lm/W	4'800 lm
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	132 lm/W	5'100 lm
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	3000 K	>90	120 lm/W	4'700 lm
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	122 lm/W	4'750 lm
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	2700 K	>80	122 lm/W	4'700 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique	Order Code	Full Product Name	Type d'optique
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Faisceau extensif	97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Faisceau intensif	97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Faisceau semi-intensif			
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°			
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Faisceau semi-intensif			
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Faisceau extensif			

LuxSpace Accent Performance, version coudée

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	31 W
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	31.5 W
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	31.5 W
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	29.5 W
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	31.5 W
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	30 W
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Non	Non applicable
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Non	Non applicable
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Non	Non applicable
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Oui	1%
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Oui	Non applicable
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Non	Non applicable
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Non	Non applicable

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Noir
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Blanc
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Blanc
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Blanc
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Blanc
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Blanc
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Blanc
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Blanc

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Faisceau extensif
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Faisceau extensif
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Faisceau horizontal ovale
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Faisceau extensif
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Faisceau ultra-extensif

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31.5 W
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	29.5 W
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	38.5 W
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	38.5 W
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	39 W
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	39 W
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	38.5 W

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Non	Non applicable
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Non	Non applicable
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Non	Non applicable
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Non	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Blanc
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Blanc
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Blanc
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Blanc
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Blanc
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Blanc
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Argent




Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	(0.458,0.410)<3

LuxSpace Accent Performance, version coudée

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	(0.458,0.410)<3




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101649

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101648




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101642



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101640

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101652

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101645




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101643


Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101653

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101647


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101654




Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101651




Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101641



Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101656



Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101644



Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101655

