



Lampade spot potenti ma discrete, con un occhio di riguardo alla sostenibilità

LuxSpace Accent Performance a gomito

Con LuxSpace Accent Performance Elbow, un prodotto dal design elegante e discreto, i venditori al dettaglio e gli operatori degli edifici possono sfruttare l'eccellente qualità della luce e l'ottima efficienza energetica delle ottiche PerfectAccent. Potente e discreta, LuxSpace Accent unisce un elevato flusso luminoso in un fattore di forma compatto. Grazie alle sue dimensioni ridotte, è facile da installare ed è ideale per qualsiasi ambiente. Le operazioni di manutenzione e aggiornamento delle ottiche sono rapide e non richiedono l'uso di utensili. Inoltre, le lampade spot LuxSpace Accent Performance Elbow sono certificate come prodotti a illuminazione circolare e offrono varie opzioni di integrazione del sistema e di regolazione del flusso, cablate e wireless. La testa della lampada spot LuxSpace Accent Performance Elbow può essere ruotata e angolata dal soffitto per la massima flessibilità di puntamento. Sono disponibili soluzioni LED Fresh food che garantiscono una maggiore durata di conservazione e una migliore presentazione visiva del cibo, riducendo lo spreco alimentare e aumentando le vendite. Ulteriori informazioni su PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne sono disponibili nel catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari.

LuxSpace Accent Performance a gomito

Vantaggi

- Più brillantezza e maggiore comfort per gli occhi degli acquirenti grazie alle ottiche PerfectAccent
- Efficienza ineguagliabile per ridurre l'impronta di carbonio e risparmiare sui consumi energetici
- Certificato di illuminazione circolare grazie ai riflettori Perfect Accent ad alta efficacia
- Facilità di manutenzione e aggiornamenti con accesso senza utensili al driver e alle ottiche
- Queste lampade spot, dal design sobrio e raffinato, si adattano perfettamente a qualsiasi tipo di soffitto

Caratteristiche

- RS782B offre un elevato flusso massimo (6.000 lm) in un corpo estremamente compatto di piccole dimensioni
- Disponibile con i riflettori PerfectAccent ad alta efficacia
- Vetro frontale opzionale (consigliato negli ambienti polverosi)
- Può essere completamente ruotata e angolata dal soffitto per un maggiore controllo della luce
- Disponibile con soluzioni di illuminazione LED e Fresh Food LED
- Opzioni di connettività cablata (DALI) e wireless

Applicazione

- Minimarket
- Supermercati e ipermercati
- Uffici e aree di hotel ristoranti e bar

Warnings and safety

- Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza il vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza un vetro frontale
- Pulire l'ottica solo con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED o il riflettore. Per le aree destinate alla preparazione di alimenti e aree con livelli elevati di polvere, è fortemente consigliato l'utilizzo del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto)
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante

Versions




RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Black



RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Silver

LuxSpace Accent Performance a gomito

Disegno tecnico



Dati del prodotto



RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Back View



Step4: Replace the reflector



Step2: Remove the optical
assembly from the luminaire



Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step1: Press the button to unlock
the front face



Step3: Pull the clip of the frontface
to release the reflector

LuxSpace Accent Performance a gomito

Dati del prodotto



LuxSpace Accent Elbow luminaires offer great aiming flexibility



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità
Service tag	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °
Funzionamento e parte elettrica	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Adatto per la commutazione casuale	No
Meccanica e corpo	
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02
e una gestione termica	IP20
Approvazione e applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,5
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Dati del prodotto	
Codice famiglia prodotto	RS782B

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	2700 K	>80	103 lm/W	3.400 lm
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3.900 lm
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	130 lm/W	3.850 lm
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3.900 lm
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4.000 lm
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	133 lm/W	4.000 lm
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2.900 lm
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.600 lm
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	121 lm/W	3.750 lm
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	125 lm/W	4.800 lm
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	132 lm/W	5.100 lm
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	3000 K	>90	120 lm/W	4.700 lm
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	122 lm/W	4.750 lm
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	2700 K	>80	122 lm/W	4.700 lm

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Fascio largo
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Fascio stretto
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Fascio medio
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Fascio medio
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Fascio largo
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Fascio largo
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Fascio largo
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Fascio orizzontale ovale

LuxSpace Accent Performance a gomito

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Fascio largo

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Fascio extra largo

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	31 W
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	31,5 W
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	31,5 W
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	29,5 W
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	31,5 W
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	30 W
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31,5 W
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	29,5 W
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	38,5 W
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	38,5 W
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	39 W
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	39 W
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	38,5 W

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di	
		Dimmerabile	attenuazione
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	No	Non applicabile
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	No	Non applicabile
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	No	Non applicabile
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Si	1%
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Si	Non applicabile
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	No	Non applicabile
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	No	Non applicabile
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	No	Non applicabile

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di	
		Dimmerabile	attenuazione
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	No	Non applicabile
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	No	Non applicabile
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	No	Non applicabile
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	No	Non applicabile
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	No	Non applicabile
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	No	Non applicabile
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	No	Non applicabile

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Nero
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Bianco
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Bianco
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Bianco
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Bianco
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Bianco
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Bianco
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Bianco

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Bianco
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Bianco
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Bianco
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Bianco
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Bianco
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Bianco
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Argento

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	(0.458,0.410)<3
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3




Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3

LuxSpace Accent Performance a gomito


Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	(0.458,0.410)<3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101649




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101648




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101642




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101640



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101652



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101645



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101643




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101653




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101647




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101654




Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101651




Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101641



Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101654



Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101644



Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101655

