



Dyskretne i mocne reflektory z naciskiem na zrównoważony rozwój

Przegub LuxSpace Accent Performance

Oprawa LuxSpace Accent Performance Elbow pozwala zapewnić doskonałą jakość światła w sklepach i budynkach przy najlepszej wydajności energetycznej optyki PerfectAccent w eleganckim i neutralnym wzornictwie. Dyskretne i mocne reflektory LuxSpace Accent zapewniają silny strumień świetlny w kompaktowej obudowie. Niewielkie wymiary zabudowy ułatwiają projektowanie i instalację. Konserwacja i modernizacja optyki jest szybka i nie wymaga użycia narzędzi. Reflektory LuxSpace Performance Elbow posiadają również certyfikat Circular Lighting i zapewniają wiele opcji integracji systemu i ściemniania zarówno w konfiguracji przewodowej, jak i bezprzewodowej. Mają głowicę obracaną w dwóch kierunkach, co zapewnia dużą swobodę kierowania strumienia światła. Dostępne są elementy akcentujące LED Fresh Food do wydłużania okresu przydatności do spożycia i atrakcyjniejszego prezentowania żywności, co pozwala ograniczyć marnotrawstwo żywności i poprawić wyniki sprzedaży. Zajrzyj do naszych katalogów Fashion i Food, aby dowiedzieć się więcej o ofertach produktów PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost i Champagne.

Przegub LuxSpace Accent Performance

Korzyści

- Większa wyrazistość światła i większy komfort dla oczu klienta dzięki optyce PerfectAccent
- Najlepsza w swojej klasie wydajność ograniczająca ślad węglowy i pozwalająca zmniejszyć zużycie energii
- Certyfikat Circular Lighting z odbłyśnikami Perfect Accent o wysokiej wydajności
- Łatwa konserwacja i modernizacja dzięki dostępowi do sterownika i układów optycznych bez użycia narzędzi
- Prosta i elegancka stylistyka sprawia, że reflektory idealnie komponują się z sufitem

Cechy

- RS782B zapewnia silny maksymalny strumień świetlny (6000 lm) w bardzo kompaktowej obudowie z ograniczonymi wymiarami wbudowania
- Dostępne z odbłyśnikami PerfectAccent o wysokiej wydajności
- Opcjonalna przednia szyba (zalecana w środowiskach silnie zapyłonych)
- Możliwość pełnego obrotu i odchylenia od sufitu zapewnia doskonałą kontrolę nad oświetleniem
- Dostępne z elementami akcentującymi LED i LED Fresh Food
- Dostępne wersje z łącznością przewodową (DALI) i bezprzewodową

Zastosowanie

- Małe sklepy
- Supermarkety i hipermarkety
- Biura i hotele

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Wszystkie dane fotometryczne są obliczane bez opcjonalnej szyby przedniej. W przypadku używania takiej szyby należy zmniejszyć wartość strumienia świetlnego o 3,5%
- Komponenty optyczne można czyścić wyłącznie sprężonym powietrzem. Dotykanie lampy LED i odbłyśnika jest zabronione. W miejscach do przygotowywania żywności i obszarach o wysokim poziomie zapylenia zdecydowanie doradzamy zastosowanie opcjonalnej szyby przedniej, gdyż można ją czyścić (suchą) ściereczką z mikrofibry
- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy wyłączyć produkt i poczekać, aż wystygnie
- Produkt musi zostać zainstalowany poza zasięgiem ręki. Manipulować gorącym produktem można wyłącznie po włożeniu rękawicy ochronnej.

Wersje




RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Black



RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Silver

Przegub LuxSpace Accent Performance

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Back View



Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step4: Replace the reflector



Step1; Press the button to unlock
the front face



Step2: Remove the optical
assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface
to release the reflector

Przegub LuxSpace Accent Performance

Więcej o produkcie



LuxSpace Accent Elbow luminaires
offer great aiming flexibility



PerfectAccent reflector and front
glass maintenance and upgrading
is easy with an integrated button

Przegub LuxSpace Accent Performance

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Service Tag	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Nie
Mechanika i korpus	
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02
Kod stopnia ochrony	IP20
Certyfikaty i zastosowania	
Zakres temperatury otoczenia	Od +10°C do +35°C
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,5
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Dane techniczne produktu	
Rodzina produktów	RS782B

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	124 lm/W	3 850 lm
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	2700 K	>80	103 lm/W	3 400 lm
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3 900 lm
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	130 lm/W	3 850 lm
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3 900 lm
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4 000 lm
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	133 lm/W	4 000 lm
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2 900 lm
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2 600 lm
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	121 lm/W	3 750 lm
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	125 lm/W	4 800 lm
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	132 lm/W	5 100 lm
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	3000 K	>90	120 lm/W	4 700 lm
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	122 lm/W	4 750 lm
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	2700 K	>80	122 lm/W	4 700 lm

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optyki	Order Code	Full Product Name	Typ optyki
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Szeroki rozsył światła	97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Wąski rozsył światła	97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Średni rozsył światła	97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni	97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Średni rozsył światła			
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Szeroki rozsył światła			

Przegub LuxSpace Accent Performance

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Szeroki rozsył światła
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Szeroki rozsył światła
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Owalny poziomy rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Szeroki rozsył światła
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Bardzo szeroki rozsył światła

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	31 W
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	31,5 W
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	31,5 W
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	29,5 W
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	31,5 W
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	30 W
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31,5 W
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	29,5 W
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	38,5 W
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	38,5 W
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	39 W
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	39 W
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	38,5 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Maksymalny poziom przyciemnienia
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Nie	Nie dotyczy
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Nie	Nie dotyczy
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Nie	Nie dotyczy
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Tak	1%
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Tak	Nie dotyczy
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Nie	Nie dotyczy
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Nie	Nie dotyczy
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nie	Nie dotyczy

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Maksymalny poziom przyciemnienia
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nie	Nie dotyczy
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Nie	Nie dotyczy
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Nie	Nie dotyczy
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Nie	Nie dotyczy
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Nie	Nie dotyczy
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Nie	Nie dotyczy
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Nie	Nie dotyczy

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Czarny
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Biel
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Biel
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Biel
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Biel
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Biel
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Biel
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Biel

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Biel
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Biel
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Biel
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Biel
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Biel
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Biel
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Srebrny




Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Przegub LuxSpace Accent Performance

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	(0.458,0.410)<3
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	(0.458,0.410)<3




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101649

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101648




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101642



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101640

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101652

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101645




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101643

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101653


Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101647

Przehub LuxSpace Accent Performance


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101654




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101651




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101641



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101569



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101644



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101655

