



Un petit cylindre monté en surface, durable et doté d'un design élégant et subtil

Cylindre GreenSpace Evo Mini

Le cylindre GreenSpace Evo Mini est un luminaire durable au design élégant et subtil. Il s'agit d'une solution idéale pour les applications dans les secteurs de l'hôtellerie et de la mode. Le boîtier imprimé en 3D est fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires, tandis que le dissipateur thermique est composé à 85 % d'aluminium recyclé. En raison de sa conception circulaire, le luminaire est évolutif, réutilisable, entièrement réparable et recyclable. Si l'on ajoute à cela sa grande efficacité énergétique, le cylindre GreenSpace Evo Mini est un choix durable. Les nouveaux réflecteurs encastrés PerfectAccent garantissent un effet de lumière avec plus d'éclat et un meilleur confort visuel pour les clients. Une personnalisation supplémentaire des couleurs et des textures est possible via Philips MyCreation.

Avantages

- Le design élégant et subtil s'intègre parfaitement dans n'importe quelle installation
- Éclat et confort visuel accru pour les clients avec les réflecteurs encastrés PerfectAccent
- Prolongez la durée de vie utile du produit grâce à une maintenance et une évolutivité faciles
- Les matériaux recyclés et leur haute efficacité énergétique contribuent à réduire davantage l'empreinte carbone du produit

Cylindre GreenSpace Evo Mini

Fonctions

- Accès sans outil aux optiques, aux LED et à la vitre de protection
- Réparable et améliorable avec des outils standards
- Empreinte carbone réduite grâce à une efficacité élevée
- Équipé de réflecteurs encastrés PerfectAccent de pointe
- Options de connectivité : compatible Interact DALI (DIA) et sans fil (WIA)
- Vitre de protection en option (recommandée pour les environnements poussiéreux)

Application

- Mode
- Hôtellerie
- Résidentiel

Mises en garde et sécurité

- Le nettoyage de l'optique doit être effectué uniquement avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation des aliments et les zones très poussiéreuses, l'utilisation de la vitre frontale en option est fortement conseillée, car elle peut être nettoyée avec un chiffon en microfibre (sec).

Versions



SA332C GreenSpace Evo Mini
Cylinder PSU - Black




SA332C GreenSpace Evo Mini
Cylinder DIA-WIA - Grey



SA332C GreenSpace Evo Mini
Cylinder PSU - White

Cylindre GreenSpace Evo Mini

Schéma dimensionnel



Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	>90
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Inflammabilité	-
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Performances initiales	
Chromaticité initiale	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Données du produit	
Code famille de produits	SA332C

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse		Type d'optique
		(nominale)	Flux lumineux	
8720169838420	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	125 lm/W	1.021 lm	Faisceau semi-intensif
8720169838437	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	126 lm/W	1.355 lm	Faisceau extensif
8720169838451	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	121 lm/W	1.021 lm	Faisceau semi-intensif
8720169838468	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	122 lm/W	1.355 lm	Faisceau extensif
8720169838482	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	119 lm/W	1.021 lm	Faisceau semi-intensif
8720169838475	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	111 lm/W	790 lm	Faisceau intensif
8720169838499	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	122 lm/W	1.355 lm	Faisceau extensif
8720169838444	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	114 lm/W	790 lm	Faisceau intensif
8720169838413	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	122 lm/W	790 lm	Faisceau intensif

Fonctionnement et électricité

Cylindre GreenSpace Evo Mini

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169838420	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	8,1 W
8720169838437	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	10 W
8720169838451	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	8,5 W
8720169838468	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	10,3 W
8720169838482	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	8,6 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169838475	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	7,1 W
8720169838499	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	10,3 W
8720169838444	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	6,9 W
8720169838413	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	6,5 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169838420	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	Non
8720169838437	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	Non
8720169838451	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	Oui
8720169838468	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	Oui
8720169838482	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	Oui


Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169838475	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	Oui
8720169838499	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	Oui
8720169838444	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	Oui
8720169838413	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	Non

Mécanique et boîtier


Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8720169838420	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	Noir
8720169838437	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	Noir
8720169838451	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	Blanc
8720169838468	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	Blanc
8720169838482	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8720169838475	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	Noir
8720169838499	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	Noir
8720169838444	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	Gris
8720169838413	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	Blanc


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104956




Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104952




Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104959


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104958




Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104954




Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104955



Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104957



Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104953



Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104960

