



Een kleine en duurzame opbouwcylander in een strak, subtiel ontwerp

GreenSpace Evo Mini cilinder

GreenSpace Evo Mini Cylinder is een duurzaam verlichtingsarmatuur met een strak en subtiel ontwerp. Dat maakt deze cilinder de perfecte keuze voor horecagelegenheden en modewinkels. De 3D-geprinte behuizing bestaat uit ten minste 65% gerecycled of biocirculair materiaal en het koelblok is gemaakt van 85% gerecycled aluminium. Dankzij het circulaire ontwerp is de armatuur uitermate geschikt voor upgrades, hergebruik, onderhoud en reparatie, en recycling. In combinatie met de hoge energie-efficiëntie maakt dit de GreenSpace Evo Mini Cilinder tot een duurzame keuze. De nieuwe PerfectAccent diepe reflectoren zorgen voor een lichteffect met meer sprankeling en een verbeterd oogcomfort voor de shopper. Verdere aanpassing van kleuren en texturen is mogelijk via Philips MyCreation

Voordelen

- Het slanke en subtiele ontwerp past perfect in elk systeem
- Meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten met diepe PerfectAccent reflectoren
- Verleng de bruikbare levensduur van het product met uitstekende onderhouds- en upgrademogelijkheden
- De gerecyclede materialen en het hoge energierendement dragen bij aan een nog lagere CO₂-uitstoot

GreenSpace Evo Mini cilinder

Kenmerken

- Gereedschapsloos toegang tot optieken, LED en frontglas
- Te repareren en op te waarderen met standaard gereedschap
- Verlaagde CO₂-uitstoot dankzij het hoge rendement
- Voorzien van geavanceerde diepe PerfectAccent reflectoren
- Connectiviteitsopties: Interact-compatibele DALI (DIA) en draadloos (WIA)
- Optioneel frontglas (aanbevolen voor stoffige omgevingen)

Toepassing

- Mode
- Hotels, cafés, restaurants
- Woningen

Waarschuwingen en veiligheid

- Het optiek mag alleen worden schoongemaakt met perslucht. Raak de LED-lamp of reflector niet aan. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd kan worden met een (droge) microvezeldoek.

Versions



SA332C GreenSpace Evo Mini
Cylinder PSU - Black




SA332C GreenSpace Evo Mini
Cylinder DIA-WIA - Grey



SA332C GreenSpace Evo Mini
Cylinder PSU - White

GreenSpace Evo Mini cilinder

Maatschets



Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Gegevens lichttechniek	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Kleurweergave-index (CRI)	>90
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
IK-classificatie	IK02
Beschermingsklasse	IP 20
Keurmerken en classificaties	
Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Brandbaarheidsmarkering	-
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Initiële prestaties (conform IEC)	
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Productgegevens	
Code productfamilie	SA332C

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiektype
8720169838420	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	125 lm/W	1.021 lm	Middelbrede bundel
8720169838437	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	126 lm/W	1.355 lm	Brede bundel
8720169838451	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	121 lm/W	1.021 lm	Middelbrede bundel
8720169838468	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	122 lm/W	1.355 lm	Brede bundel
8720169838482	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	119 lm/W	1.021 lm	Middelbrede bundel
8720169838475	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	111 lm/W	790 lm	Smalle bundel
8720169838499	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	122 lm/W	1.355 lm	Brede bundel
8720169838444	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	114 lm/W	790 lm	Smalle bundel
8720169838413	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	122 lm/W	790 lm	Smalle bundel

Bedrijfs- en elektrische gegevens

GreenSpace Evo Mini cilinder

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169838420	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	8,1 W
8720169838437	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	10 W
8720169838451	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	8,5 W
8720169838468	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	10,3 W
8720169838482	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	8,6 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169838475	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	7,1 W
8720169838499	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	10,3 W
8720169838444	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	6,9 W
8720169838413	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	6,5 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169838420	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	Nee
8720169838437	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	Nee
8720169838451	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	Ja
8720169838468	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	Ja
8720169838482	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	Ja


Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169838475	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	Ja
8720169838499	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	Ja
8720169838444	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	Ja
8720169838413	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen


Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8720169838420	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	Zwart
8720169838437	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	Zwart
8720169838451	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	Wit
8720169838468	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	Wit
8720169838482	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	Wit

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8720169838475	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	Zwart
8720169838499	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	Zwart
8720169838444	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	Grijs
8720169838413	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	Wit


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104956




Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104952




Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104959


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104958




Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104954




Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104955



Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104957



Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104953



Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104960

