



Ledinaire přísazené – prostě skvělé LED

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Svítlidla LEDINAIRE představují výběr populárních skladových svítidel, která přinášejí vysokou kvalitu Philips za konkurenčně schopnou cenu. Spolehlivost, energetická účinnost a cenová dostupnost – to je to co potřebujete.

Výhody

- Philips kvalita a spolehlivost
- Úspora energie
- Rozptýlené, komfortní světlo

Vlastnosti

- Zapuštěná a přísazená verze
- Moderní, nerušivý design

Aplikace

- Kanceláře (práce bez monitoru)
- Školní třídy (práce bez monitoru)
- Chodby a prostory s pohybem osob

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Versions



Ledinaire surface mounted G2
W20L120 OC





Ledinaire Surface Mounted-
SM060C



Ledinaire surface mounted G2
W20L120 NOC

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku




Ledinaire_Surface_Mounted-
SM060C-DP01.tif



Philips Ledinaire surface mounted
Back DT03

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Detaily o výrobku



Ledinaire surface mounted G2 PSU
back side



product shots from Ledinaire
surface-mounted



Ledinaire surface mounted G2 OC
Optical window



product shots from Ledinaire
surface-mounted



product shots from Ledinaire
surface-mounted



Philips Ledinaire surface mounted
Back DT02



Philips Ledinaire surface mounted
Back DT01



Ledinaire surface mounted G2 PSU
All in lumen selectable side



Ledinaire surface mounted G2
NOC Optical window

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Světelně technické	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Index podání barev (CRI)	>80
Světelný tok	3 400 lm
Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03
Kód ochrany proti vniknutí	IP20
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano
Značka ENEC	-
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	1,6

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Vyměnitelný světelný zdroj
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	-
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	Ne
06962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	Ne
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	-

Světelně technické

Full Product			Vyzařovací úhel světelného zdroje	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Typ optiky
Order Code	Name	Typ All-in			
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	All-in, Multi Lumen	-	121 lm/W	Vyzařovací úhel 84°
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	-	80 stupňů	100 lm/W	Vyzařovací úhel 90°

Full Product			Vyzařovací úhel světelného zdroje	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Typ optiky
Order Code	Name	Typ All-in			
06962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	-	110 stupňů	100 lm/W	Vyzařovací úhel 110°
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	All-in, Multi Lumen	-	121 lm/W	Široký paprsek

Provozní a elektrické

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

					Vhodné pro náhodné spínání
Order Code	Full Product Name	Třída ochrany IEC	Vstupní napětí	Spotřeba energie	
76471299	SM060C G2	Bezpečnostní	220 až 240	33 W	Ne
	34_40S/840	třída II	V		
	PSU W20L120				
	OC				
35039400	SM060C	Bezpečnostní	220–240 V	34 W	Ano
	LED34S/840	třída I			
	PSU W20L120				
	OC				

					Vhodné pro náhodné spínání
Order Code	Full Product Name	Třída ochrany IEC	Vstupní napětí	Spotřeba energie	
06962200	SM060C	Bezpečnostní	220–240 V	34 W	Ano
	LED34S/840	třída I			
	PSU W20L120				
	NOC				
76470599	SM060C G2	Bezpečnostní	220 až 240	33 W	Ne
	34_40S/840	třída II	V		
	PSU W20L120				
	NOC				

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Barva těla
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	Bílá, RAL 9003
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	Bílá

Order Code	Full Product Name	Barva těla
06962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	Bílá
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	Bílá, RAL 9003

Certifikace a použití

			Hodnota blikání
Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty (PstLM)	
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU	–10 až +40 °C	–
	W20L120 OC		
35039400	SM060C LED34S/840 PSU	+10 až +40 °C	1
	W20L120 OC		

			Hodnota blikání
Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty (PstLM)	
06962200	SM060C LED34S/840 PSU	+10 až +40 °C	1
	W20L120 NOC		
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU	–10 až +40 °C	–
	W20L120 NOC		

Počáteční parametry (podle IEC)

		Počáteční chromatičnost	Tolerance světelného toku
Order Code	Full Product Name		
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU	(0.38,0.38)SDCM<5	+/-10%
	W20L120 OC		
35039400	SM060C LED34S/840 PSU	SDCM<5	+/-50%
	W20L120 OC		

		Počáteční chromatičnost	Tolerance světelného toku
Order Code	Full Product Name		
06962200	SM060C LED34S/840 PSU	SDCM<5	+/-10%
	W20L120 NOC		
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU	(0.38,0.38)SDCM<5	+/-10%
	W20L120 NOC		

Životnost (podle IEC)

		Poruchovost předřadníku po 5000 hod.
Order Code	Full Product Name	
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	–
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	0,005 %

		Poruchovost předřadníku po 5000 hod.
Order Code	Full Product Name	
06962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	0,005 %
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	–

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

