



LEDINAIRE - kostengünstige LED- Anbauleuchte

Ledinaire Anbauleuchte

Unkompliziert, hochwertig und zuverlässig – durch diese Merkmale zeichnet sich die Ledinaire-Familie ganz besonders aus. Ledinaire ist eine einfache und kostengünstige LED-Lichtlösung. Wir bieten eine Auswahl an beliebten, kostengünstigen LED-Lösungen und achten dabei darauf, dass die LED-Beleuchtung in Ihrer Preisklasse liegt und unsere Produkte immer die höchstmöglichen Standards erfüllen. Diese vernünftige Herangehensweise bedeutet, dass Sie genau das bekommen, was Sie erwarten – Zuverlässigkeit, Erschwinglichkeit und Energieeffizienz. Für die Allgemeinbeleuchtung konzipiert, ist die Ledinaire Anbauleuchte mit opaler Optik eine kosteneffiziente, energiesparende LED-Lösung für alle Anwendungen, die keine BAP-tauglichen Anforderungen erfordern, z.B. Flure, Eingangsbereiche, Nebenräume.

Vorteile

- Diffuses, komfortables Licht
- Bis zu 40% Energieeinsparung
- Einfache Anbaumontage

Merkmale

- Professionelle Produktqualität und hohe Zuverlässigkeit
- Modernes, unaufdringliches Design
- Lichtstrom: 3400 lm
- Farbtemperatur: 3000 und 4000 K

Anwendung

- Flure
- Eingangsbereiche
- Nebenräume

Ledinaire Anbauleuchte

Versions



Ledinaire surface mounted G2
W20L120 OC





Ledinaire Surface Mounted-
SM060C



Ledinaire surface mounted G2
W20L120 NOC


Abmessungsskizzen



Produktdetails



Ledinaire_Surface_Mounted-
SM060C-DP01.tif



Ledinaire surface mounted G2 PSU
back side

Ledinaire Anbauleuchte

Produktdetails



product shots from Ledinaire
surface-mounted



Ledinaire surface mounted G2 OC
Optical window



product shots from Ledinaire
surface-mounted



product shots from Ledinaire
surface-mounted



Ledinaire surface mounted G2 PSU
All in lumen selectable side



Ledinaire surface mounted G2
NOC Optical window

Ledinaire Anbauleuchte

Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Ja
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Lichtstrom	3.400 lm
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Schlagfestigkeit (IK)	IK03
Schutzart (IP)	IP20
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F- Zeichen)
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	1,6

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Lichtquelle austauschbar
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	-
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	Nein
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	-

Lichttechnische Daten

Full						Full						
Order	Product	Komplett-	Ausstrahlungswinkel	Nennlichtausbeute		Order	Product	Komplett-	Ausstrahlungswinkel	Nennlichtausbeute		
Code	Name	Set Typ	der Lichtquelle	(Nom)	Optik	Code	Name	Set Typ	der Lichtquelle	(Nom)	Optik	
76471299	SM060C	All-in,	-	121 lm/W	Abstrahlungswinkel (84°)	76470599	W20L120	All-in,	-	121 lm/W	Breitstrahlend (WB)	
	G2	Multi					OC					
	34_40S/	Lumen					G2					Multi
	840 PSU						34_40S/					Lumen
	W20L120						840 PSU					
	OC						W20L120					
							NOC					
35039400	SM060C	-	80 Grad	100 lm/W	Abstrahlungswinkel (90°)		W20L120					
	LED34S/											
	840 PSU											

Betrieb und Elektrik

Ledinaire Anbauleuchte

Order Code	Full Product Name	IEC-Schutzklasse	Eingangsspannung	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
76471299	SM060C	Schutzklasse II	220 bis 240 V	33 W	Nein
	G2				
	34_40S/				
	840 PSU				
	W20L120				
35039400	OC				
	LED34S/	Schutzklasse I	220-240 V	34 W	Ja
	840 PSU				

Order Code	Full Product Name	IEC-Schutzklasse	Eingangsspannung	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
76470599	W20L120	Schutzklasse II	220 bis 240 V	33 W	Nein
	OC				
	SM060C				
	G2				
	34_40S/				
76470599	840 PSU				
	W20L120				
	NOC				

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	Weiß RAL 9003
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	Weiß RAL 9003

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN
			61000-3-3
76471299	SM060C G2	-10 bis +40 °C	-
	34_40S/840 PSU		
	W20L120		
	OC		
35039400	SM060C LED34S/840	+10 bis +40 °C	1
	PSU W20L120 OC		

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN
			61000-3-3
76470599	SM060C G2	-10 bis +40 °C	-
	34_40S/840 PSU		
	W20L120		
	NOC		

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung	Lichtstromtoleranz
		(0.38,0.38)SDCM<5	+/-10%
76471299	SM060C G2 34_40S/840	(0.38,0.38)SDCM<5	+/-10%
	PSU W20L120 OC		
35039400	SM060C LED34S/840 PSU	SDCM<5	+/-50%
	W20L120 OC		

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung	Lichtstromtoleranz
		(0.38,0.38)SDCM<5	+/-10%
76470599	SM060C G2 34_40S/840	(0.38,0.38)SDCM<5	+/-10%
	PSU W20L120 NOC		

Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	-
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	0,005 %

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	-

