



# LEDINAIRE - kostengünstige LED- Anbauleuchte

## Ledinaire Anbauleuchte

Unkompliziert, hochwertig und zuverlässig – durch diese Merkmale zeichnet sich die Ledinaire-Familie ganz besonders aus. Ledinaire ist eine einfache und kostengünstige LED-Lichtlösung. Wir bieten eine Auswahl an beliebten, kostengünstigen LED-Lösungen und achten dabei darauf, dass die LED-Beleuchtung in Ihrer Preisklasse liegt und unsere Produkte immer die höchstmöglichen Standards erfüllen. Diese vernünftige Herangehensweise bedeutet, dass Sie genau das bekommen, was Sie erwarten – Zuverlässigkeit, Erschwinglichkeit und Energieeffizienz. Für die Allgemeinbeleuchtung konzipiert, ist die Ledinaire Anbauleuchte mit opaler Optik eine kosteneffiziente, energiesparende LED-Lösung für alle Anwendungen, die keine BAP-tauglichen Anforderungen erfordern, z.B. Flure, Eingangsbereiche, Nebenräume.

### Vorteile

- Diffuses, komfortables Licht
- Bis zu 40% Energieeinsparung
- Einfache Anbaumontage

### Merkmale

- Professionelle Produktqualität und hohe Zuverlässigkeit
- Modernes, unaufdringliches Design
- Lichtstrom: 3400 lm
- Farbtemperatur: 3000 und 4000 K

### Anwendung

- Flure
- Eingangsbereiche
- Nebenräume

# Ledinaire Anbauleuchte

## Versions



Ledinaire surface mounted G2  
W20L120 OC





Ledinaire Surface Mounted-  
SM060C



Ledinaire surface mounted G2  
W20L120 NOC


## Abmessungsskizzen



## Produktdetails



Ledinaire\_Surface\_Mounted-  
SM060C-DP01.tif



Ledinaire surface mounted G2 PSU  
back side

# Ledinaire Anbauleuchte

## Produktdetails



product shots from Ledinaire  
surface-mounted



Ledinaire surface mounted G2 OC  
Optical window



product shots from Ledinaire  
surface-mounted



product shots from Ledinaire  
surface-mounted



Ledinaire surface mounted G2 PSU  
All in lumen selectable side



Ledinaire surface mounted G2  
NOC Optical window

Ledinaire Anbauleuchte

| Allgemeine Informationen                             |                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Betriebsgerät inklusive                              | Ja                                                          |
| Anzahl Betriebsgeräte                                | Einheit                                                     |
| Lichttechnische Daten                                |                                                             |
| Ähnlichste Farbtemperatur                            | 4000 K                                                      |
| Farbwiedergabeindex (CRI)                            | >80                                                         |
| Lichtstrom                                           | 3'400 lm                                                    |
| Betrieb und Elektrik                                 |                                                             |
| Netzfrequenz                                         | 50 or 60 Hz                                                 |
| Lichtregelung und Dimmen                             |                                                             |
| Dimmbar                                              | Nein                                                        |
| Mechanik und Gehäuse                                 |                                                             |
| Schlagfestigkeit (IK)                                | IK03                                                        |
| Schutzart (IP)                                       | IP20                                                        |
| Genehmigung und Anwendung                            |                                                             |
| CE-Zeichen                                           | Ja                                                          |
| ENEC-Zeichen                                         | -                                                           |
| Entflammbarkeitszeichen                              | Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen) |
| Glühfadentest                                        | Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s                             |
| Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) | 1.6                                                         |

Allgemeine Informationen

| Order Code | Full Product Name                    | Lichtquelle austauschbar |
|------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 76471299   | SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC  | -                        |
| 35039400   | SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC     | Nein                     |
| 76470599   | SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC | -                        |

Lichttechnische Daten

| Order Code | Full Product Name                   | Komplett-Set Typ    | Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle | Nennlichtausbeute (Nom) | Optik                    | Order Code | Full Product Name                    | Komplett-Set Typ    | Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle | Nennlichtausbeute (Nom) | Optik               |
|------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 76471299   | SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC | All-in, Multi Lumen | -                                   | 121 lm/W                | Abstrahlungswinkel (84°) | 76470599   | SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC | All-in, Multi Lumen | -                                   | 121 lm/W                | Breitstrahlend (WB) |
| 35039400   | SM060C LED34S/840 PSU               | -                   | 80 Grad                             | 100 lm/W                | Abstrahlungswinkel (90°) |            |                                      |                     |                                     |                         |                     |

Betrieb und Elektrik

Ledinaire Anbauleuchte

| Order Code | Full Product Name                   | IEC-Schutzklasse | Eingangsspannung | Systemleistung | Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------|
|            |                                     |                  |                  |                |                                            |
| 76471299   | SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC | Schutzklasse II  | 220 bis 240 V    | 33 W           | Nein                                       |
| 35039400   | SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC    | Schutzklasse I   | 220-240 V        | 34 W           | Ja                                         |

| Order Code | Full Product Name                    | IEC-Schutzklasse | Eingangsspannung | Systemleistung | Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------|
|            |                                      |                  |                  |                |                                            |
| 76470599   | SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC | Schutzklasse II  | 220 bis 240 V    | 33 W           | Nein                                       |
|            |                                      |                  |                  |                |                                            |

Mechanik und Gehäuse

| Order Code | Full Product Name                   | Gehäusefarbe  |
|------------|-------------------------------------|---------------|
| 76471299   | SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC | Weiß RAL 9003 |
| 35039400   | SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC    | Weiß          |

| Order Code | Full Product Name                    | Gehäusefarbe  |
|------------|--------------------------------------|---------------|
| 76470599   | SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC | Weiß RAL 9003 |

Genehmigung und Anwendung

| Order Code | Full Product Name                   | Umgebungstemperaturbereich | Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 |
|------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|            |                                     |                            |                                                      |
| 76471299   | SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC | -10 bis +40 °C             | -                                                    |
| 35039400   | SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC    | +10 bis +40 °C             | 1                                                    |

| Order Code | Full Product Name                    | Umgebungstemperaturbereich | Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 |
|------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|            |                                      |                            |                                                      |
| 76470599   | SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC | -10 bis +40 °C             | -                                                    |

Initialkennwerte (IEC-konform)

| Order Code | Full Product Name                   | Anfängliche Farbsättigung | Lichtstromtoleranz |
|------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|            |                                     |                           |                    |
| 76471299   | SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC | (0.38,0.38)SDCM<5         | +/-10%             |
| 35039400   | SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC    | SDCM<5                    | +/-50%             |

| Order Code | Full Product Name                    | Anfängliche Farbsättigung | Lichtstromtoleranz |
|------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|            |                                      |                           |                    |
| 76470599   | SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC | (0.38,0.38)SDCM<5         | +/-10%             |

Lebensdauerkennwerte (IEC-konform)

| Order Code | Full Product Name                   | Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|            |                                     |                                   |
| 76471299   | SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC | -                                 |
| 35039400   | SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC    | 0.005 %                           |

| Order Code | Full Product Name                    | Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|            |                                      |                                   |
| 76470599   | SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC | -                                 |

