



Philips Ledinaire επιφανειακής τοποθέτησης: απλά κορυφαίο LED

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Τα Philips Ledinaire επιφανειακής τοποθέτησης (SM060C) είναι μια σειρά άμεσα διαθέσιμων δημοφιλών φωτιστικών LED που χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα Philips και την ανταγωνιστική τους τιμή. Αξιοπίστα, ενεργειακά αποδοτικά και με προσιτή τιμή, τα φωτιστικά Ledinaire επιφανειακής τοποθέτησης είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν διάχυτο και άνετο φωτισμό σε ένα ευρύ φάσμα γενικών εφαρμογών φωτισμού – ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.

Οφέλη

- Ποιότητα και αξιοπιστία Philips
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Διάχυτο και άνετο φως

Χαρακτηριστικά

- Εκδόσεις χωνευτής και επιφανειακής τοποθέτησης
- Σύγχρονη, διακριτική σχεδίαση
- Εύκολη σύνδεση για γρηγορότερη εγκατάσταση
- Ενεργειακά αποδοτικό έως 100 lm/W
- Μεγάλη διάρκεια ζωής 50.000 ωρών σε L70
- Διατίθεται έκδοση συμβατή με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων (OC) και έκδοση μη συμβατή με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων (NOC)

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Εφαρμογή

- Γραφεία (όχι εργασία σε οθόνη)
- Αίθουσες διδασκαλίας (όχι εργασία σε οθόνη)
- Διάδρομοι και χώροι κυκλοφορίας

Versions



Ledinaire surface mounted G2
W20L120 OC



Ledinaire surface mounted G2
W20L120 NOC



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν



Ledinaire_Surface_Mounted-
SM060C-DP01.tif



Philips Ledinaire surface mounted
Back DT03



Ledinaire surface mounted G2 PSU
back side

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Λεπτομέρειες για το προϊόν



product shots from Ledinaire surface-mounted



Ledinaire surface mounted G2 OC Optical window



product shots from Ledinaire surface-mounted



product shots from Ledinaire surface-mounted



Philips Ledinaire surface mounted Back DT02



Philips Ledinaire surface mounted Back DT01



Ledinaire surface mounted G2 PSU All in lumen selectable side



Ledinaire surface mounted G2 NOC Optical window

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Φωτεινή ροή	3.400 lm
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 or 60 Hz
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα	
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK03
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	-
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Στροβοσκοπικό εφέ	1,6

Order Code	Full Product Name	Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	-
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	Όχι
06962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	Όχι
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	-

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Τύπος All-in	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Τύπος οπτικού συστήματος
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	All-in, Multi Lumen	-	121 lm/W	Γωνία δέσμης 84°
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	-	80 μοίρα(ες)	100 lm/W	Γωνία δέσμης 90°

Order Code	Full Product Name	Τύπος All-in	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Τύπος οπτικού συστήματος
06962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	-	110 μοίρα(ες)	100 lm/W	Γωνία δέσμης 110°
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	All-in, Multi Lumen	-	121 lm/W	Ευρείας δέσμης

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατηγορία προστασίας IEC	Τάση εισόδου	Κατανάλωση ενέργειας	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
76471299	SM060C G2 34_40S/840	Κατηγορία ασφαλείας II	220 έως 240 V	33 W	Όχι

Order Code	Full Product Name	Κατηγορία προστασίας IEC	Τάση εισόδου	Κατανάλωση ενέργειας	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
	PSU W20L120 OC				

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

	Full Product	Κατηγορία	Τάση	Κατανάλωση	Κατάλληλο για τυχaisους
Order Code	Name	προστασίας IEC	εισόδου	ενέργειας	κύκλους on/off
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	Κατηγορία ασφαλείας I	220-240 V	34 W	Ναι
06962200	SM060C LED34S/840	Κατηγορία ασφαλείας I	220-240 V	34 W	Ναι

	Full Product	Κατηγορία	Τάση	Κατανάλωση	Κατάλληλο για τυχaisους
Order Code	Name	προστασίας IEC	εισόδου	ενέργειας	κύκλους on/off
	PSU W20L120 NOC				
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	Κατηγορία ασφαλείας II	220 έως 240 V	33 W	Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	Λευκό RAL 9003
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	Λευκό

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
06962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	Λευκό
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	Λευκό RAL 9003

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	-10 έως +40 °C	-
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	+10 έως +40 °C	1

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)
06962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	+10 έως +40 °C	1
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	-10 έως +40 °C	-

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Ανοχή φωτεινής ροής
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	(0.38,0.38)SDCM<5	+/-10%
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	SDCM<5	+/-50%

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Ανοχή φωτεινής ροής
06962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	SDCM<5	+/-10%
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	(0.38,0.38)SDCM<5	+/-10%

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Ρυθμός αστοχίας μετασχηματιστή στις 5.000 ώρες
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	-
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	0,005 %

Order Code	Full Product Name	Ρυθμός αστοχίας μετασχηματιστή στις 5.000 ώρες
06962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	0,005 %
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	-

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

