



Philips Ledinaire Adosable

Ledinaire Adosable

Philips Ledinaire de montaje en superficie (SM060C) es una gama de luminarias LED estándar populares que ofrecen los altos niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiables, energéticamente eficientes y asequibles, las luminarias de montaje en superficie Ledinaire están diseñadas para una iluminación difusa y confortable en una amplia gama de aplicaciones de iluminación general, justo lo que necesitas.

Beneficios

- Permite cambiar fácilmente luminarias convencionales
- Ahorro directo del 40%
- Diseño elegante y discreto

Características

- Luminaria empotrable con tecnología LED dentro de la familia Ledinaire
- Materiales: carcasa de acero lacado y cierre de PMMA
- Versiones: cuadrada y rectangular
- Color: Blanco (RAL 9003)
- Equipo incluido
- Instalación: techos modulares perfil visto

Aplicaciones

- Alumbrado general
- Salas de espera
- Pasillos y zonas de tránsito
- Hospitales
- Vestíbulos

Ledinaire Adosable

Versions





Ledinaire surface mounted G2
W20L120 OC



Ledinaire surface mounted G2
W20L120 NOC

Plano de dimensiones




Detalles del producto



Ledinaire_Surface_Mounted-
SM060C-DP01.tif



Philips Ledinaire surface mounted
Back DT03



Ledinaire surface mounted G2 PSU
back side

Ledinaire Adosable

Detalles del producto



product shots from Ledinaire surface-mounted



Ledinaire surface mounted G2 OC Optical window



product shots from Ledinaire surface-mounted



product shots from Ledinaire surface-mounted



Philips Ledinaire surface mounted Back DT02



Philips Ledinaire surface mounted Back DT01



Ledinaire surface mounted G2 PSU All in lumen selectable side



Ledinaire surface mounted G2 NOC Optical window

Información general	
Driver incluido	Sí
Número de unidades de equipo	1 unidad
Datos técnicos de la luz	
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Flujo luminoso	3.400 lm
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 or 60 Hz
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Índice de protección frente a choque mecánico	IK03
Código de protección de entrada	IP20
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	-
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	1,6

Información general

Order Code	Full Product Name	Fuente de luz sustituible
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	-
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	No
06962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	No
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	-

Datos técnicos de la luz

Full Product			Ángulo del haz de fuente de luz	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Tipo de óptica
Order Code	Name	Tipo All-in			
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	All-in, Multi Lumen	-	121 lm/W	Ángulo del haz de 84°
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	-	80 °	100 lm/W	Ángulo del haz de 90°

Full Product			Ángulo del haz de fuente de luz	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Tipo de óptica
Order Code	Name	Tipo All-in			
06962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	-	110 °	100 lm/W	Ángulo del haz de 110°
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	All-in, Multi Lumen	-	121 lm/W	Haz ancho

Operativos y eléctricos

Ledinaire Adosable

Order Code	Full Product Name	Clase de protección	Tensión de entrada	Consumo de energía	Adecuado para conmutación aleatoria
		IEC			
76471299	SM060C G2	Seguridad	220 a 240 V	33 W	No
	34_40S/840	clase II			
	PSU W20L120				
	OC				
35039400	SM060C	Seguridad	220-240 V	34 W	Sí
	LED34S/840	clase I			
	PSU W20L120				
	OC				

Order Code	Full Product Name	Clase de protección	Tensión de entrada	Consumo de energía	Adecuado para conmutación aleatoria
		IEC			
06962200	SM060C	Seguridad	220-240 V	34 W	Sí
	LED34S/840	clase I			
	PSU W20L120				
	NOC				
76470599	SM060C G2	Seguridad	220 a 240 V	33 W	No
	34_40S/840	clase II			
	PSU W20L120				
	NOC				

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	Blanco RAL 9003
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	Blanco

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
06962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	Blanco
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	Blanco RAL 9003

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Valor de parpadeo (PstLM)
76471299	SM060C G2 34_40S/840	-10 °C a +40 °C	-
	PSU W20L120 OC		
35039400	SM060C LED34S/840 PSU	+10 °C a +40 °C	1
	W20L120 OC		

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Valor de parpadeo (PstLM)
06962200	SM060C LED34S/840 PSU	+10 °C a +40 °C	1
	W20L120 NOC		
76470599	SM060C G2 34_40S/840	-10 °C a +40 °C	-
	PSU W20L120 NOC		

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial	Tolerancia de flujo luminoso
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU	(0.38,0.38)SDCM<5	+/-10%
	W20L120 OC		
35039400	SM060C LED34S/840 PSU	SDCM<5	+/-50%
	W20L120 OC		

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial	Tolerancia de flujo luminoso
06962200	SM060C LED34S/840 PSU	SDCM<5	+/-10%
	W20L120 NOC		
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU	(0.38,0.38)SDCM<5	+/-10%
	W20L120 NOC		

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	índice de fallos del driver
		5.000 h
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	-
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	0,005 %

Order Code	Full Product Name	índice de fallos del driver
		5.000 h
06962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	0,005 %
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	-

