



Ledinaire Surface-mounted – yksinkertaisesti upea LED

Ledinaire, Surface Mounted

Pinta-asennettava Philips Ledinaire Surface Mounted -valaisin (SM060C) tarjoaa korkeaa Philips-laatua kilpailukykyiseen hintaan. Luotettavat, energiatehokkaat ja edulliset pinta-asennettavat Ledinaire-valaisimet on suunniteltu luomaan miellyttävää hajautettua valoa monenlaisiin yleisiin valaistuskohteisiin – juuri tarpeidesi mukaan.

Hyödyt

- Philipsin laatu ja luotettavuus
- Säästää energiaa
- Tasainen ja miellyttävä valo

Ominaisuudet

- Saatavilla uppo- ja pinta-asennettavat versiot
- Nykyaikainen ja ympäristöön sulautuva muotoilu
- Helppokäyttöinen liitin nopeuttaa asennusta
- Energiatehokas: jopa 100 lm/W
- Pitkä käyttöikä: 50 000 tuntia (L70)
- Näyttöpäätetyöskentelyyn sopivat versiot (OC) ja yleisvalaistukseen sopivat versiot (NOC)

Käyttökohteet

- Toimistot
- Terveystieteiden huolto
- Koulut

Ledinaire, Surface Mounted

Versions



Ledinaire surface mounted G2
W20L120 OC





Ledinaire Surface Mounted-
SM060C



Ledinaire surface mounted G2
W20L120 NOC


Mittapiirros



Tuotetiedot



Ledinaire_Surface_Mounted-
SM060C-DP01.tif



Ledinaire surface mounted G2 PSU
back side

Ledinaire, Surface Mounted

Tuotetiedot



product shots from Ledinaire
surface-mounted



Ledinaire surface mounted G2 OC
Optical window



product shots from Ledinaire
surface-mounted



product shots from Ledinaire
surface-mounted



Ledinaire surface mounted G2 PSU
All in lumen selectable side



Ledinaire surface mounted G2
NOC Optical window

Ledinaire, Surface Mounted

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Valaistuksen tekniset tiedot	
Väriämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valovirta	3 400 lm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK03
Suojausluokan koodi	IP20
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	1,6

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Valonlähde vaihdettavissa
911401843887	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	-
911401842280	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	Ei
911401843787	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	-

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	All-in-malli	Valonlähteen keilakulma	Valotehokkuus (nimellinen)	Optiikan tyyppi
911401843887	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	All-in, Multi Lumen	-	121 lm/W	Keilakulma 84°
911401842280	SM060C LED34S/840	-	80 °	100 lm/W	Keilakulma 90°

Order Code	Full Product Name	All-in-malli	Valonlähteen keilakulma	Valotehokkuus (nimellinen)	Optiikan tyyppi
	PSU W20L120 OC				
911401843787	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	All-in, Multi Lumen	-	121 lm/W	Leveä valokeila

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Tulojännite	Virrankulutus	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
911401843887	SM060C G2 34_40S/840 PSU	Suojausluokka II	220–240 V	33 W	Ei

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Tulojännite	Virrankulutus	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
	W20L120 OC				
911401842280	SM060C LED34S/840 PSU	Suojausluokka I	220–240 V	34 W	Kyllä

Ledinaire, Surface Mounted

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Tulojännite	Virrankulutus	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
911401843787	W20L120				
	OC				
	SM060C	Suojausluokka II	220–240 V	33 W	Ei
	G2				
	34_40S/84				
	0 PSU				
	W20L120				
	NOC				

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
911401843887	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	Valkoinen RAL 9003
911401842280	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	Valkoinen

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
911401843787	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	Valkoinen RAL 9003

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila	Välkyntäarvo (PstLM)
911401843887	SM060C G2 34_40S/840 PSU	-10...+40 °C	-
	W20L120 OC		
911401842280	SM060C LED34S/840 PSU	+10...+40 °C	1
	W20L120 OC		

Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila	Välkyntäarvo (PstLM)
911401843787	SM060C G2 34_40S/840 PSU	-10...+40 °C	-
	W20L120 NOC		

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus	Valovirran toleranssi
911401843887	SM060C G2 34_40S/840 PSU	(0.38,0.38)SDCM<5	+/-10%
	W20L120 OC		
911401842280	SM060C LED34S/840 PSU	SDCM<5	+/-50%
	W20L120 OC		

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus	Valovirran toleranssi
911401843787	SM060C G2 34_40S/840 PSU	(0.38,0.38)SDCM<5	+/-10%
	W20L120 NOC		

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaitteen vikaantumistaso 5 000 tunnin kohdalla
911401843887	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120	-
	OC	
911401842280	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	0,005 %

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaitteen vikaantumistaso 5 000 tunnin kohdalla
911401843787	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120	-
	NOC	

Ledinaire, Surface Mounted

