



LEDINAIRE SM060C, mennyezeti – egyszerűen nagyszerű LED

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

A Ledinaire termékcsalád egyszerűen megvásárolható, népszerű LED-es termékeket tartalmaz, melyek kimagasló Philips minőségben kaphatók, versenyképes áron, különböző alkalmazási területekre. Megbízható, energiatakarékos és megfizethető – pontosan azt tudja, amire szüksége van.

Előnyök

- Philips minőség és megbízhatóság
- Magas energiamegtakarítás
- Kellemes szórt fény

Szolgáltatások

- Süllyesztett és felületre szerelt változatok
- Modern, diszkrét forma

Alkalmazás

- Irodák (nem képernyőn végzett munkához)
- Tantermek (nem képernyőn végzett munkához)
- Folyosók és közlekedőhelyiségek

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Versions



Ledinaire surface mounted G2
W20L120 OC





Ledinaire Surface Mounted-
SM060C



Ledinaire surface mounted G2
W20L120 NOC

Méretezett rajza



Termék részletei




Ledinaire_Surface_Mounted-
SM060C-DP01.tif



Philips Ledinaire surface mounted
Back DT03

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Termék részletei



Ledinaire surface mounted G2 PSU
back side



product shots from Ledinaire
surface-mounted



Ledinaire surface mounted G2 OC
Optical window



product shots from Ledinaire
surface-mounted



product shots from Ledinaire
surface-mounted



Philips Ledinaire surface mounted
Back DT02



Philips Ledinaire surface mounted
Back DT01



Ledinaire surface mounted G2 PSU
All in lumen selectable side



Ledinaire surface mounted G2
NOC Optical window

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Technikai adatok	
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Fényáram	3 400 lm
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK03
Por és víz elleni védelem kódja	IP20
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
ENEC jel	-
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Stroboszkóp hatás (SVM)	1,6

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Cserélhető fényforrás
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	-
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	Nem
06962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	Nem
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	-

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Univerzális típus	A fényforrás sugárzási szöge	Fényhasznosítás (névleges)	Az optika típusa
				(névleges)	
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	All-in, Multi Lumen	-	121 lm/W	Sugárzási szög 84°
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	-	80 fok	100 lm/W	Sugárzási szög 90°
06962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	-	110 fok	100 lm/W	Sugárzási szög 110°

Order Code	Full Product Name	Univerzális típus	A fényforrás sugárzási szöge	Fényhasznosítás (névleges)	Az optika típusa
				(névleges)	
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	All-in, Multi Lumen	-	121 lm/W	Széles sugárzási szög

Működtetés és elektronika

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

	Full	IEC			Véletlenszerű
Order	Product	védelmi	Bemeneti		váltásra
Code	Name	osztály	feszültség	Teljesítményfelvétel	alkalmas
76471299	SM060C	II.	220–240 V	33 W	Nem
	G2	biztonsági			
	34_40S/84	osztály			
	0 PSU				
	W20L120				
	OC				
35039400	SM060C	I.	220–240 V	34 W	Igen
	LED34S/84	biztonsági			
	0 PSU	osztály			
	W20L120				
	OC				

Order	Full	IEC	Véletlenszerű		
Product	Product	védelmi	Bemeneti	Teljesítményfelvétel	váltásra
Code	Name	osztály	feszültség	alkalmas	
06962200	SM060C	I.	220–240 V	34 W	Igen
	LED34S/84	biztonsági			
	0 PSU	osztály			
	W20L120				
	NOC				
76470599	SM060C	II.	220–240 V	33 W	Nem
	G2	biztonsági			
	34_40S/84	osztály			
	0 PSU				
	W20L120				
	NOC				

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház színe
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	Fehér – RAL 9003
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	Fehér

Order Code	Full Product Name	Ház színe
06962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	Fehér
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	Fehér – RAL 9003

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Villogás (PstLM)
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU	–10 – +40 °C	–
	W20L120 OC		
35039400	SM060C LED34S/840 PSU	+10 – +40 °C	1
	W20L120 OC		

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Villogás (PstLM)
06962200	SM060C LED34S/840 PSU	+10 – +40 °C	1
	W20L120 NOC		
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU	–10 – +40 °C	–
	W20L120 NOC		

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Fényáram-tolerancia
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU	(0.38,0.38)SDCM<5	+/-10%
	W20L120 OC		
35039400	SM060C LED34S/840 PSU	SDCM<5	+/-50%
	W20L120 OC		

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Fényáram-tolerancia
06962200	SM060C LED34S/840 PSU	SDCM<5	+/-10%
	W20L120 NOC		
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU	(0.38,0.38)SDCM<5	+/-10%
	W20L120 NOC		

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120	–
	OC	
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	0,005 %

Order Code	Full Product Name	A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve
06962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	0,005 %
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120	–
	NOC	

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

