



Ledinaire overflatemontert – ganske enkelt utmerket LED

Ledinaire overflatemontert

Ledinaire-utvalget omfatter flere populære lagerførte LED-armaturer med den høye Philips-kvaliteten til en konkurransedyktig pris. Pålitelig, energieffektive og rimelige – Akkurat det du trenger.

Fordeler

- Philips' kvalitet og pålitelighet
- Energibesparelse
- Behagelig indirekte lys

Funksjoner

- Innfelte og overflatemonterte versjoner
- Moderne og diskret design

Søknad

- Kontorer (ikke arbeid på skjerm)
- Klasserom (ikke arbeid på skjerm)
- Korridorer og gjennomgangsområder

Ledinaire overflatemontert

Versions



Ledinaire surface mounted G2
W20L120 OC





Ledinaire Surface Mounted-
SM060C



Ledinaire surface mounted G2
W20L120 NOC


Målskisse



Produkt detaljer



Ledinaire_Surface_Mounted-
SM060C-DP01.tif



Ledinaire surface mounted G2 PSU
back side

Ledinaire overflatemontert

Produkt detaljer



product shots from Ledinaire
surface-mounted



Ledinaire surface mounted G2 OC
Optical window



product shots from Ledinaire
surface-mounted



product shots from Ledinaire
surface-mounted



Ledinaire surface mounted G2 PSU
All in lumen selectable side



Ledinaire surface mounted G2
NOC Optical window

Ledinaire overflatemontert

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Teknisk belysning	
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Lysytelse	3 400 lm
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 or 60 Hz
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Mekanisk støtteskyltelseskode	IK03
Ingress beskyttelseskode	IP20
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Stroboskopisk effekt	1,6

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lyskilden kan byttes ut
911401843887	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	-
911401842280	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	Nei
911401843787	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	-

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Alt-i-ett-type	Lyskjeglevinkel for lyskilde	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Optikktype
911401843887	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	All-in, Multi Lumen	-	121 lm/W	Spredningsvinkel 84°
911401842280	SM060C LED34S/840 PSU	-	80 grad(er)	100 lm/W	Spredningsvinkel 90°

Order Code	Full Product Name	Alt-i-ett-type	Lyskjeglevinkel for lyskilde	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Optikktype
	W20L120 OC				
911401843787	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	All-in, Multi Lumen	-	121 lm/W	Bredstrålet

Drift og elektronikk

Ledinaire overflatemontert

	Full				Egnet for
	Product	IEC-			tilfeldig
Order Code	Name	beskyttelsesklasse	Inngangsspenning	Effektforbruk	veksling
911401843887	SM060C	Sikkerhetsklasse II	220 til 240 V	33 W	Nei
	G2				
	34_40S/				
	840 PSU				
	W20L120				
	OC				
911401842280	SM060C	Sikkerhetsklasse I	220–240 V	34 W	Ja
	LED34S/				
	840 PSU				

	Full				Egnet for tilfeldig vekslings
Order Code	Product Name	IEC-beskyttelsesklasse	Inngangsspenning	Effektforbruk	
911401843787	W20L120		220 til 240 V	33 W	Nei
	OC				
	SM060C	Sikkerhetsklasse II			
	G2				
	34_40S/				
	840 PSU				
	W20L120				
	NOC				

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
911401843887	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	Hvit RAL 9003
911401842280	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	Hvit

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
911401843787	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	Hvit RAL 9003

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Flimerverdi (PstLM)
911401843887	SM060C G2	-10 til +40 °C	-
	34_40S/840 PSU		
	W20L120 OC		
911401842280	SM060C	+10 til +40 °C	1
	LED34S/840 PSU		
	W20L120 OC		

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Flimerverdi (PstLM)
911401843787	SM060C G2	-10 til +40 °C	-
	34_40S/840 PSU		
	W20L120 NOC		

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet	Lysstrømtoleranse
911401843887	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	(0.38,0.38)SDCM<5	+/-10%
911401842280	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	SDCM<5	+/-50%

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet	Lysstrømtoleranse
911401843787	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	(0.38,0.38)SDCM<5	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Andel driversvikt ved 5000 timer
911401843887	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	-
911401842280	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	0,005 %

Order Code	Full Product Name	Andel driversvikt ved 5000 timer
911401843787	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	-

