



LEDINAIRE — po prostu doskonałe LEDy!

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Oprawy LEDINAIRE to połączenie klasycznego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów. Oferujemy oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo oprawy LED. Oprawa do montażu nasufitowego LEDINAIRE SM060C przeznaczona jest do oświetlenia przestrzeni ogólnych. Jest ekonomicznym i energooszczędnym rozwiązaniem LED do instalacji w biurach, klasach, korytarzach i ciągach komunikacyjnych.

Korzyści

- Energooszczędna, profesjonalna oprawa do zastosowania ogólnego
- Wersja do montażu nasufitowego
- Przyjemne, rozproszone światło
- Nowoczesne wzornictwo

Cechy

- Strumień świetlny: 3400 lm i 4000 lm
- Wybór temperatur barwowych: 3000 i 4000 K
- Dostępna wersja: 200 mm x 1200 mm

Zastosowanie

- Biura
- Klasy szkolne
- Oświetlenie ogólne
- Korytarze i miejsca ogólnodostępne

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Wersje



Ledinaire surface mounted G2
W20L120 OC





Ledinaire Surface Mounted-
SM060C



Ledinaire surface mounted G2
W20L120 NOC


Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



Ledinaire_Surface_Mounted-
SM060C-DP01.tif



Ledinaire surface mounted G2 PSU
back side

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Więcej o produkcie



product shots from Ledinaire surface-mounted



Ledinaire surface mounted G2 OC Optical window



product shots from Ledinaire surface-mounted



product shots from Ledinaire surface-mounted



Ledinaire surface mounted G2 PSU All in lumen selectable side



Ledinaire surface mounted G2 NOC Optical window

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Dane techniczne oświetlenia	
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Strumień Świetlny	3 400 lm
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK03
Kod stopnia ochrony	IP20
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	-
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	1,6

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Wymienne źródło światła
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	-
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	Nie
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	-

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Typ	Kąt rozsyłu źródła światła	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Typ optyki
		„Wszystko w jednym”			
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	All-in, Multi Lumen	-	121 lm/W	Kąt rozsyłu światła 84°
35039400	SM060C LED34S/840	-	80 °	100 lm/W	Kąt rozsyłu

Order Code	Full Product Name	Typ	Kąt rozsyłu źródła światła	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Typ optyki
		„Wszystko w jednym”			
	PSU W20L120 OC				światła 90°
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	All-in, Multi Lumen	-	121 lm/W	Szeroki rozsył światła

Eksploatacja i połączenie elektryczne

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC	Napięcie wejściowe	Zużycie energii	Nadaje się do losowego przełączania
76471299	SM060C G2	Klasa	220 do 240	33 W	Nie
	34_40S/840	bezpieczeństwa II	V		
	PSU				
	W20L120 OC				
35039400	SM060C	Klasa	220-240 V	34 W	Tak
	LED34S/840	bezpieczeństwa I			

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC	Napięcie wejściowe	Zużycie energii	Nadaje się do losowego przełączania
76470599	SM060C G2	Klasa	220 do 240	33 W	Nie
	34_40S/840	bezpieczeństwa II	V		
	PSU				
	W20L120				
	NOC				

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	Biały, RAL 9003
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	Biel

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	Biały, RAL 9003

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Wartość migotania (PstLM)
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU	Od -10°C do +40°C	-
	W20L120 OC		
35039400	SM060C LED34S/840 PSU	Od +10°C do +40°C	1
	W20L120 OC		

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Wartość migotania (PstLM)
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU	Od -10°C do +40°C	-
	W20L120 NOC		

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność	Tolerancja strumienia świetlnego
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU	(0.38,0.38)SDCM<5	+/-10%
	W20L120 OC		
35039400	SM060C LED34S/840 PSU	SDCM<5	+/-50%
	W20L120 OC		

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność	Tolerancja strumienia świetlnego
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU	(0.38,0.38)SDCM<5	+/-10%
	W20L120 NOC		

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	-
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	0,005 %

Order Code	Full Product Name	Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	-

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

