



Світильник із поверхневим монтажем **Philips Ledinaire:** чудове світлодіодне рішення

Ledinaire surface-mounted

Philips Ledinaire для кріплення на поверхню (SM060C) — це лінійка популярних готових світлодіодних світильників високої якості Philips за конкурентоспроможною ціною. Надійні, енергоефективні та доступні за ціною світильники Ledinaire для поверхневого монтажу призначені для комфортного розсіяного освітлення в різноманітних системах загального освітлення — саме те, що вам потрібно.

Переваги

- Якість і надійність Philips
- Енергозбереження
- Комфортне розсіяне світло

Характеристики

- Втоплені моделі та моделі для поверхневого монтажу
- Сучасний ненав'язливий дизайн
- Швидкознімний з'єднувач, що забезпечує простоту встановлення
- Енергоефективність до 100 лм/Вт
- Тривалий термін служби до 50 000 годин (L70)
- Доступні варіанти, що відповідають вимогам до офісних приміщень (OC) і не відповідають вимогам для офісних приміщень (NOC).

Ledinaire surface-mounted

Застосування

- Офіси
- Медичні заклади
- Навчальні заклади

Версії



Ledinaire surface mounted G2
W20L120 OC





Ledinaire Surface Mounted-
SM060C



Ledinaire surface mounted G2
W20L120 NOC

Розміри

SM060



Ledinaire surface-mounted


Деталі по продукції



Ledinaire_Surface_Mounted-
SM060C-DP01.tif



Philips Ledinaire surface mounted
Back DT03



Ledinaire surface mounted G2 PSU
back side



product shots from Ledinaire
surface-mounted



Ledinaire surface mounted G2 OC
Optical window



product shots from Ledinaire
surface-mounted



product shots from Ledinaire
surface-mounted



Philips Ledinaire surface mounted
Back DT02



Philips Ledinaire surface mounted
Back DT01

Ledinaire surface-mounted

Деталі по продукції



Ledinaire surface mounted G2 PSU
All in lumen selectable side



Ledinaire surface mounted G2
NOC Optical window

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Світлотехнічні	
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Світловий потік	3 400 lm
Експлуатаційні й електричні	
Частота мережі	50 or 60 Hz
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Hi
Механічні деталі й корпус	
Код захисту від механічного впливу	IK03
Код захисту від проникнення	IP20
Затвердження й застосування	
Знак CE	Так
Знак ENEC	-
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 c
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	1,6

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Заміна джерела світла
911401843887	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	-
911401842280	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	Hi
911401850680	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	Hi
911401843787	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	-

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Тип «Входить усе»	Кут променя джерела світла	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Тип оптичного пристрою
911401843887	SM060C G2 34_40S/840	All-in, Multi Lumen	-	121 lm/W	Кут променя 84°

Order Code	Full Product Name	Тип «Входить усе»	Кут променя джерела світла	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Тип оптичного пристрою
	PSU W20L120 OC				

Ledinaire surface-mounted

		Тип	Кут променя	Світловіддача (номінальна)	Тип оптичного
Order Code	Full Product Name	«Входить усе»	джерела світла	(ном.)	пристрою
911401842280	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	–	80 °	100 lm/W	Кут променя 90°
911401850680	SM060C LED34S/840	–	110 °	100 lm/W	Кут променя 110°

		Тип	Кут променя	Світловіддача (номінальна)	Тип оптичного
Order Code	Full Product Name	«Входить усе»	джерела світла	(ном.)	пристрою
	PSU W20L120 NOC				
911401843787	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	All-in, Multi Lumen	–	121 lm/W	Широкий промінь

Експлуатаційні й електричні

		Клас	Вхідна	Споживана	Підходить для
Order Code	Full Product Name	захисту IEC	напруга	потужність	довільного перемикання
911401843887	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	II клас безпеки	Від 220 до 240 V	33 W	Hi
911401842280	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	Клас безпеки I	220–240 V	34 W	Так

		Клас	Вхідна	Споживана	Підходить для
Order Code	Full Product Name	захисту IEC	напруга	потужність	довільного перемикання
911401850680	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	Клас безпеки I	220–240 V	34 W	Так
911401843787	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	II клас безпеки	Від 220 до 240 V	33 W	Hi

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу
911401843887	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	Білий (RAL 9003)
911401842280	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	Білий

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу
911401850680	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	Білий
911401843787	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	Білий (RAL 9003)

Затвердження й застосування

		Діапазон температури	Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN
Order Code	Full Product Name	довкілья	61000–3–3
911401843887	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	від -10 °C до +40 °C	–
911401842280	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	від +10 °C до +40 °C	1

		Діапазон температури	Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN
Order Code	Full Product Name	довкілья	61000–3–3
911401850680	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	від +10 °C до +40 °C	1
911401843787	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	від -10 °C до +40 °C	–

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

		Початкова колірність	Допустиме відхилення
Order Code	Full Product Name		світлового потоку
911401843887	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	(0.38,0.38)SDCM<5	+/-10%
911401842280	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	SDCM<5	+/-50%

		Початкова колірність	Допустиме відхилення
Order Code	Full Product Name		світлового потоку
911401850680	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	SDCM<5	+/-10%

Ledinaire surface-mounted

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність світлового потоку	Допустиме відхилення
911401843787	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	(0.38,0.38)SDCM<5	+/-10%

Експлуатаційні характеристики у довгостроковій перспективі (відповідає IEC)

Order Code	Full Product Name	Інтенсивність відмов драйвера за 5000 год
911401843887	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	-
911401842280	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	0,005 %

Order Code	Full Product Name	Інтенсивність відмов драйвера за 5000 год
911401850680	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	0,005 %
911401843787	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	-

