



Spolehlivý výkon. Každý den.

Ledinaire s přisazenou montáží (SM065C)

Řada Philips Ledinaire s přisazenou montáží (SM065C) se pyšní výběrem oblíbených standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné řešení. Svítidla Ledinaire LED 600 x 600 mm s přisazenou montáží jsou navržena pro rozptýlené, příjemné osvětlení v široké škále aplikací celkového osvětlení – přesně to, co potřebujete.

Výhody

- Žádná rizika, spolehlivý výkon
- Dobrá kvalita, snadné použití
- Žádné nejasnosti, snadný výběr zboží

Vlastnosti


- Verze pro povrchovou montáž
- Moderní, nenápadný design
- Energeticky účinné: až 120 lm/W
- Dlouhá životnost 75 000 hodin @L70 a 50 000 hodin @L80
- K dispozici verze vyhovující (OC) a nevyhovující (NOC) požadavkům pro kanceláře

Aplikace

- Kanceláře
- Vzdělávání
- Zdravotní péče

Ledinaire s přisazenou montáží (SM065C)


Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku



Ledinaire surface mounted
SM065C back side DPP



Ledinaire-surface-mounted-
SM065C-W60-L60-DPP

Ledinaire s přísazenou montáží (SM065C)

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Světelně technické	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	120 lm/W
Světelný tok	4 100 lm
Provozní a elektrické	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Spotřeba energie	34 W
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Maximální úroveň ztlumení	Nevztahuje se
Mechanické a materiály	
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02
Kód ochrany proti vniknutí	IP20/40
Nouzové osvětlení	
Centrální nouzový provoz	Ne
Certifikace a použití	
Rozsah okolní teploty	−10 až +35 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	-
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Hodnota blikání (PstLM)	1
Počáteční parametry (podle IEC)	
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
Tolerance světelného toku	−10% / +10%

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel světelného zdroje	Index podání barev (CRI)	Typ optiky
73684999	SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC	90 stupňů	80	Vyzařovací úhel 90°
73685699	SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC	120 stupňů	>80	Vyzařovací úhel 120°
73690099	SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC 4PK	90 stupňů	>80	Vyzařovací úhel 90°
73691799	SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC 4PK	120 stupňů	>80	Vyzařovací úhel 120°

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Barva těla	Order Code	Full Product Name	Barva těla
73684999	SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC	Bílá, RAL 9003	73690099	SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC 4PK	Bílá
73685699	SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC	Bílá	73691799	SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC 4PK	Bílá

Ledinaire s přísazenou montáží (SM065C)

