



Megbízható teljesítmény. Minden nap.

Ledinaire felületre szerelhető SM065C

A Philips Ledinaire felületre szerelhető (SM065C) termékcsalád olyan azonnal megvásárolható, népszerű LED-es lámpatesteket tartalmaz, amelyek kimagasló Philips minőségben kaphatók, versenyképes áron. A megbízható, energiatakarékos és megfizethető, 600 x 600 mm-es Ledinaire LED-es, felületre szerelhető lámpák legújabb generációját arra terveztük, hogy szórt, kényelmes világítást biztosítsanak sokféle általános világítási alkalmazási területen – vagyis éppen arra, amire szüksége van.

Előnyök

- Nincs kockázat, megbízható teljesítmény
- Jó minőségű, könnyen használható
- Nincs zűrzavar, egyszerű a termékválasztás

Szolgáltatások


- Felületre szerelhető változatok
- Modern, diszkrét forma
- Energiatakarékos: akár 120 lm/W
- Hosszú élettartam: 75 000 óra L70 szinten, 50 000 óra L80 szinten
- Az irodai szabványoknak megfelelő (OC) és az irodai szabványoknak nem megfelelő (NOC) változat is kapható

Alkalmazás

- Irodák
- Oktatás
- Egészségügy

Ledinaire felületre szerelhető SM065C


Méretezett rajza



Termék részletei



Ledinaire surface mounted
SM065C back side DPP



Ledinaire-surface-mounted-
SM065C-W60-L60-DPP

Ledinaire felületre szerelhető SM065C

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Technikai adatok	
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	120 lm/W
Fényáram	4 100 lm
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Teljesítményfelvétel	34 W
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható
Mechanika és tokozás	
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02
Por és víz elleni védelem kódja	IP20/40
Vészhelyzeti működés	
Központi vészvilágítás	Nem
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–10 – +35 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	–
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Villogás (PstLM)	1
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti színérték	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
Fényáram-tolerancia	–10% / +10%

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	A fényforrás sugárzási szöge	Színvisszaadási index (CRI)	Az optika típusa
73684999	SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC	90 fok	80	Sugárzási szög 90°
73685699	SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC	120 fok	>80	Sugárzási szög 120°
73690099	SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC 4PK	90 fok	>80	Sugárzási szög 90°
73691799	SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC 4PK	120 fok	>80	Sugárzási szög 120°

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház színe
73684999	SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC	Fehér – RAL 9003
73685699	SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC	Fehér

Order Code	Full Product Name	Ház színe
73690099	SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC 4PK	Fehér
73691799	SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC 4PK	Fehér

Ledinaire felületre szerelhető SM065C

