



Wydajność godna zaufania. Na co dzień.

Oprawa do montażu na powierzchni Ledinaire SM065C

Linia Philips Ledinaire do montażu powierzchniowego (SM065C) obejmuje wybór popularnych, gotowych opraw LED, które zapewniają wysoką jakość firmy Philips w konkurencyjnej cenie. Niezawodna, energooszczędna i przystępna cenowo najnowsza generacja opraw LED Ledinaire do montażu powierzchniowego o wymiarach 600 x 600 mm została zaprojektowana z myślą o rozproszonym, wygodnym oświetleniu w szerokiej gamie zastosowań oświetlenia ogólnego — dokładnie to, czego potrzebujesz.

Korzyści

- Brak ryzyka, zaufana wydajność
- Dobra jakość, łatwa obsługa
- Bez zbędnego zamieszania, łatwy wybór produktów

Cechy


- Wersje natynkowe
- Nowoczesne, dyskretne wzornictwo
- Wysoka energooszczędność sięgająca 120 lm/W
- Długi okres eksploatacji sięgający 75 000 godzin dla L70 i 50 000 godzin dla L80
- Dostępne wersje zgodne z wymaganiami oświetleniowymi dla biur (OC) i innych pomieszczeń (NOC)

Zastosowanie


- Biura
- Szkoły i budynki użyteczności publicznej
- Obiekty służby zdrowia

Oprawa do montażu na powierzchni Ledinaire SM065C


Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



Ledinaire surface mounted
SM065C back side DPP



Ledinaire-surface-mounted-
SM065C-W60-L60-DPP

Oprawa do montażu na powierzchni Ledinaire SM065C

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Dane techniczne oświetlenia	
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	120 lm/W
Strumień Świetlny	4 100 lm
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Zużycie energii	34 W
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy
Mechanika i korpus	
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02
Kod stopnia ochrony	IP20/40
Praca w trybie awaryjnym	
Centralne oświetlenie awaryjne	Nie
Certyfikaty i zastosowania	
Zakres temperatury otoczenia	Od -10°C do +35°C
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	-
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wartość migotania (PstLM)	1
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Początkowa chromatyczność	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
Tolerancja strumienia świetlnego	-10% / +10%

Dane techniczne oświetlenia

		Kąt rozsyłu źródła światła	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Typ optyki
Order Code	Full Product Name			
73684999	SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC	90 °	80	Kąt rozsyłu światła 90°
73685699	SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC	120 °	>80	Kąt rozsyłu światła 120°
73690099	SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC 4PK	90 °	>80	Kąt rozsyłu światła 90°
73691799	SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC 4PK	120 °	>80	Kąt rozsyłu światła 120°

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu	Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
73684999	SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC	Biały, RAL 9003	73685699	SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC	Biel

Oprawa do montażu na powierzchni Ledinaire SM065C

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
73690099	SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC 4PK	Biel

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
73691799	SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC 4PK	Biel

