



Надійність в експлуатації. Щоденно.

Світильники Ledinaire SM065C з кріпленням на поверхню

Лінійка поверхневих світильників Philips Ledinaire (SM065C) включає вибір популярних готових світлодіодних світильників, які пропонують високу якість Philips за конкурентоспроможною ціною. Надійні, енергозберігаючі та доступні за ціною останнє покоління світлодіодних світильників Ledinaire 600 x 600 мм для поверхневого монтажу призначені для дифузного комфортного освітлення в широкому діапазоні загального освітлення — саме те, що вам потрібно.

Переваги

- Без ризиків, надійна робота
- Хороша якість, простота у використанні
- Без плутанини, простий вибір продукту

Характеристики


- Версії для поверхневого монтажу
- Сучасний ненав'язливий дизайн
- Енергоефективність до 120 лм/Вт
- Довгий термін служби 75 000 годин @L70 і 50 000 годин @L80
- Доступні варіанти, що відповідають вимогам до офісних приміщень (ОС) і не відповідають вимогам для офісних приміщень (НОС).

Застосування

- Офіси
- Навчальні заклади
- Медичні заклади

Світильники Ledinaire SM065C з кріпленням на поверхню


Розміри



Деталі по продукції



Ledinaire surface mounted
SM065C back side DPP



Ledinaire-surface-mounted-
SM065C-W60-L60-DPP

Світильники Ledinaire SM065C з кріпленням на поверхню

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Світлотехнічні	
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)	120 lm/W
Світловий потік	4 100 lm
Експлуатаційні й електричні	
Клас захисту IEC	II клас безпеки
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 or 60 Hz
Споживана потужність	34 W
Підходить для довільного перемикання	Н/д
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Ні
Максимальний рівень зменшення яскравості	Н/д
Механічні деталі й корпус	
Код захисту від механічного впливу	IK02
Код захисту від проникнення	IP20/40
Робота в аварійному режимі	
Центральне аварійне освітлення	Ні
Затвердження й застосування	
Діапазон температури довкілля	від -10 °C до +35 °C
Знак CE	Так
Знак ENEC	-
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 c
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)	
Початкова колірність	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
Допустиме відхилення світлового потоку	-10% / +10%

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Кут променю джерела світла	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Тип оптичного пристрою
911401892085	SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC	90 °	80	Кут променя 90°
911401892185	SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC	120 °	>80	Кут променю 120°
911401892285	SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC 4PK	90 °	>80	Кут променя 90°
911401892385	SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC 4PK	120 °	>80	Кут променю 120°

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу	Order Code	Full Product Name	Колір корпусу
911401892085	SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC	Білий (RAL 9003)	911401892185	SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC	Білий

Світильники Ledinaire SM065C з кріпленням на поверхню

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу
911401892285	SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC 4PK	Білий

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу
911401892385	SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC 4PK	Білий

