



Philips CoreLine påbyggningsarmatur gen4: nem installation, fremragende belysning

CoreLine påbygget gen 4

Philips CoreLine påbygget gen4, er en serie af højkvalitets lysarmaturer designet til energieffektiv og langtidsholdbar belysning til hjem eller kontor. Med lumenpakker på op til 6800 lm, effektivitet på op til 160 lm/W og en levetid på L90 ved 50.000 timer / L80 ved 100.000 timer, tilbyder CoreLine-serien skarp og holdbar belysning. Armaturerne har DC-stik i alle versioner, plastikfri emballage og er compatible med Wieland GSTi3- og GST/5-stik. CoreLine gen4 har også de samme grønne lynstik som CoreLine-panelet. Opgrader din belysning i dag med Philips CoreLine påbygget gen4, en løsning, der lever op til Philips' løfte om energieffektiv og langtidsholdbar belysning.

CoreLine påbygget gen 4

Fordele

- **Energieffektiv:** Vores state-of-the-art LED-teknologi sikrer, at CoreLine påbygget gen4 er både miljøvenlig og omkostningseffektiv, hvilket sparer dig penge på dine energiregninger, mens det hjælper med at reducere dit CO₂-fodaftryk.
- **Skarp og effektiv:** Takket være pakker med højere lumen op til 6800 lm giver CoreLine påbygget gen4 lys og effektiv belysning til dit hjem eller kontor.
- **Nem installation:** Hurtige stik gør installationen til en leg, hvilket sikrer en problemfri og brugervenlig oplevelse.
- **Moderne design:** Med sit slanke og moderne design blander CoreLine påbygget gen4 sig problemfrit med enhver indretning og forbedrer atmosfæren i ethvert rum.
- **Langtidsholdbar:** Forbedret effektivitet og levetid giver langtidsholdbar og miljøvenlig belysning, der holder i mange år fremover.

Funktioner

- **Pakker med højere lumen:** op til 6800 lm (erstatte konventionelle 2 x 58W lyskilder), som giver en skarp og effektiv belysning
- **Forbedret effektivitet:** op til 160 lm/W for energibesparende og miljøvenlig belysning
- **Forbedret levetid:** L90 ved 50K timer/L80 ved 100K timer, der giver langtidsholdbar og solid belysning
- **Plastfri emballage** for en miljøvenlig løsning
- **EPD'er tilgængelige** for alle produkter på listen
- **Forbedret driver til det hele:** mere brugervenlig og uden DIP-kontakter og dermed nem at bruge

Anvendelsesområder



- Kontorer
- Sundhedsvæsenet
- Skoler og uddannelsesinstitutioner

Versions



CoreLine påbygget gen 4

Målskitse



Oplysninger om produktet



CoreLine surface mounted G4 NOC
Optical window



CoreLine surface mounted G4
W20L120 DPP



CoreLine surface mounted G4 PSU
back side



CoreLine surface mounted G4
SafetyCable



CoreLine surface mounted G4 WIA
back side-02

CoreLine påbygget gen 4

Oplysninger om produktet



CoreLine surface mounted G4 OC
Optical window




CoreLine surface mounted G4 PSU
back side



CoreLine G4 PSU All in lumen
selectable side




CoreLine surface mounted G4
W20L157 DPP



CoreLine surface mounted G4 PSD
back side detail dipswitches




CoreLine G4 PSD All in lumen
selectable back



CoreLine surface mounted G4 WIA
back side-01



CoreLine surface mounted G4 WIA
back side



CoreLine G4 PSU All in lumen
selectable back

CoreLine påbygget gen 4

Oplysninger om produktet

CoreLine G4 PSD All in lumen
selectable side



Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Hvid RAL 9003
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/44
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	-10 til +40 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	Holland
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	+/-10%

Lysteknisk (1/2)

Order Code	Full Product Name	Alt-i-en-type	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
911401842087	SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC	-	3000 K	145 lm/W	4.000 lm
911401842187	SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC	-	4000 K	156 lm/W	4.300 lm
911401842687	SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC	-	3000 K	145 lm/W	4.000 lm
911401842787	SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC	-	4000 K	156 lm/W	4.300 lm
911401841687	SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC	All-in, Multi Lumen	4000 K	157 lm/W	3.600 lm
911401841787	SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	157 lm/W	3.600 lm
911401841887	SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	148 lm/W	3.400 lm
911401841987	SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	157 lm/W	3.600 lm
911401842287	SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	160 lm/W	3.600 lm
911401842387	SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	151 lm/W	3.400 lm
911401842487	SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	160 lm/W	3.600 lm
911401842587	SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	151 lm/W	3.400 lm

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktype	Order Code	Full Product Name	Optiktype
911401842087	SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC	Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning	911401842787	SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC	Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning
911401842187	SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC	Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning	911401841687	SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC	Meget bred stråle
911401842687	SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC	Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning	911401841787	SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC	Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning

CoreLine påbygget gen 4

Order Code	Full Product Name	Optiktype
911401841887	SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC	Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning
911401841987	SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC	Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning
911401842287	SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC	Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning

Order Code	Full Product Name	Optiktype
911401842387	SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC	Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning
911401842487	SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC	Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning
911401842587	SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC	Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforgbrug
911401842087	SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC	27,5 W
911401842187	SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC	27,5 W
911401842687	SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC	27,5 W
911401842787	SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC	27,5 W
911401841687	SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC	38,5 W
911401841787	SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC	38,5 W

Order Code	Full Product Name	Strømforgbrug
911401841887	SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC	38,5 W
911401841987	SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC	38,5 W
911401842287	SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC	43,5 W
911401842387	SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC	43,5 W
911401842487	SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC	43,5 W
911401842587	SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC	43,5 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
911401842087	SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC	Ja
911401842187	SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC	Ja
911401842687	SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC	Ja
911401842787	SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC	Ja
911401841687	SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC	Nej
911401841787	SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC	Nej




Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
911401841887	SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC	Ja
911401841987	SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC	Ja
911401842287	SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC	Nej
911401842387	SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC	Nej
911401842487	SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC	Ja
911401842587	SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC	Ja

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
911401842087	SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC	(0.44,0.40)SDCM<3
911401842187	SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC	(0.38,0.38)SDCM<3
911401842687	SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC	(0.44,0.40)SDCM<3
911401842787	SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC	(0.38,0.38)SDCM<3
911401841687	SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC	(0.38,0.38)SDCM<3
911401841787	SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC	(0.38,0.38)SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
911401841887	SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC	(0.44,0.40)SDCM<3
911401841987	SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC	(0.38,0.38)SDCM<3
911401842287	SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC	(0.38,0.38)SDCM<3
911401842387	SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC	(0.44,0.40)SDCM<3
911401842487	SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC	(0.38,0.38)SDCM<3
911401842587	SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC	(0.44,0.40)SDCM<3




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401842687

Polar Normal (separate) - null - 911401842487




Polar Normal (separate) - null - 911401842787



Polar Normal (separate) - null - 911401841987

Polar Normal (separate) - null - 911401841787




Polar Normal (separate) - null - 911401841887



Polar Normal (separate) - null - 911401842087

Polar Normal (separate) - null - 911401842187

Polar Normal (separate) - null - 911401842387



Polar Normal (separate) - null - 911401841687

Polar Normal (separate) - null - 911401842287

Polar Normal (separate) - null - 911401842587

CoreLine påbygget gen 4

