



FlexBlend apre la strada agli uffici arredati in modo efficiente e flessibile

FlexBlend, montaggio su superficie

Philips FlexBlend è un'interessante famiglia di apparecchi per illuminazione con montaggio su superficie o sospeso che si aggiunge al modello Flexblend a incasso. Questa gamma di apparecchi per illuminazione permette ai proprietari di edifici di ottimizzare il funzionamento del sistema d'illuminazione offrendo loro una soluzione conforme ai requisiti per gli uffici con un ritorno dell'investimento inferiore a 3-4 anni. FlexBlend assicura la flessibilità richiesta grazie all'adattabilità del design, che permette di installare gli apparecchi in modo semplice e in qualsiasi momento. Anche se oggi l'apparecchio per illuminazione è sospeso, domani, se necessario, sarà possibile adattarlo a un'installazione con montaggio su superficie e viceversa. La gamma di apparecchi per illuminazione sospesi e con montaggio su superficie soddisfa le esigenze degli spazi per ufficio più diversi, dagli ambienti open space, ai corridoi, all'area accoglienza fino alle sale riunioni. FlexBlend è disponibile sia come apparecchio per illuminazione indipendente sia nella versione in linea ed entrambi utilizzano lo stesso modulo di illuminazione. Gli utenti potranno quindi utilizzare FlexBlend come apparecchio indipendente oggi e, domani, in linea. Il controller è integrato nell'apparecchio per illuminazione. Con la rapidità con cui si evolve la tecnologia, la soluzione di illuminazione ideale deve essere pronta a integrare le innovazioni che possono contribuire a ottimizzare ulteriormente le operazioni. Per questo motivo FlexBlend offre tutte le opzioni di connettività attuali ed è predisposto ad accogliere quelle future. In quanto apparecchio per illuminazione System Ready, può essere utilizzato con i sistemi di gestione dell'illuminazione, come Philips SpaceWise, e i sistemi di illuminazione basati sul software come Interact Office cablato (PoE) e Interact Office wireless e/o i sensori più innovativi esistenti e futuri. La gamma di apparecchi per illuminazione è pertanto a prova di futuro e può essere installata senza alcun componente del sistema ed essere poi

FlexBlend, montaggio su superficie

aggiornato sul campo in un secondo momento. Si tratta di un'interessante opportunità per le nuove installazioni e i progetti di rinnovo.

Vantaggi

- Ritorno dell'investimento inferiore a 3 anni
- Un'opzione per ufficio flessibile, grazie alla possibilità di scegliere gli apparecchi per illuminazione più adatti alle diverse aree dell'ufficio
- Pronto per il futuro: scalabile e pronto per essere connesso a controlli e sistemi di illuminazione

Caratteristiche

- Conformità totale ai requisiti per gli uffici ($UGR < 19$, $L65 < 3000$ cd/sm), livello di illuminazione in linea con i requisiti delle applicazioni per ufficio
- Effetto di luce omogenea e uniforme
- Molteplici opzioni di montaggio, varietà dimensionale e opzioni locali
- Sensori integrati
- Può essere connesso ai sistemi illuminazione basati sul software, ovvero Interact Office

Applicazione

- Uffici
- Istruzione
- Settore sanitario

Warnings and safety

- Il prodotto ha la classe di protezione IPX0 & e come tale non garantisce la protezione dall'acqua. Pertanto, consigliamo di controllare attentamente l'ambiente in cui verrà installato l'apparecchio per illuminazione
- La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe causare la penetrazione di acqua nell'apparecchio per illuminazione. In questo caso, la garanzia viene annullata e Philips/Signify declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti

Versions





FlexBlend, montaggio su superficie

Versions

FlexBlend Surface Mounted
SM340C PCS BK



Disegno tecnico



Dati del prodotto



FlexBlend_Surface_Mounted-
Suspended_Emergency Lighting



FlexBlend Surface Mounted
SM340C WH



FlexBlend_Surface_Mounted-
Suspended_Emergency Lighting




FlexBlend Surface Mounted
SM340C WH

FlexBlend, montaggio su superficie

Dati del prodotto



FlexBlend Surface Mounted
SM340C PCS BK



FlexBlend Surface Mounted
SM340C O SI



FlexBlend Surface Mounted
SM340C




FlexBlend Surface Mounted
SM340C SI



FlexBlend_Surface_Mounted-
Suspended_Emergency Lighting



FlexBlend_Surface_Mounted-
Suspended_Emergency Lighting



FlexBlend Surface Mounted
SM340C O SI

FlexBlend, montaggio su superficie

Dati del prodotto

FlexBlend_Surface_Mounted-
Suspended_ Emergency Lighting



FlexBlend_Surface_Mounted-
SM340C-MLO-WH-SWZU-12DPP



FlexBlend Surface Mounted
SM340C WH




FlexBlend Surface Mounted
SM340C BK



FlexBlend Surface Mounted
SM340C BK

FlexBlend Suspended SP340P WH



FlexBlend Surface Mounted
SM340C BK



FlexBlend Surface Mounted
SM340C MLO BK



FlexBlend_Surface_Mounted-
Suspended_ Emergency Lighting



FlexBlend, montaggio su superficie

Dati del prodotto



FlexBlend Surface Mounted
SM340C MLO WH



FlexBlend Surface Mounted
SM340C BK



FlexBlend Surface Mounted
SM340C brackets




FlexBlend Surface Mounted
SM340C SI



FlexBlend Suspended SP340P BK



FlexBlend_Surface_Mounted-
Suspended_Emergency Lighting



FlexBlend_Surface_Mounted-
Suspended_Emergency Lighting




FlexBlend_Surface_Mounted-
Suspended_Emergency Lighting

Dati del prodotto



FlexBlend Surface Mounted
SM340C O BK



FlexBlend Suspended SP340P SI

Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità
Service tag	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Tipo di ottica	Fascio largo
Funzionamento e parte elettrica	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Livello massimo di attenuazione	1%
Meccanica e corpo	
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02
e una gestione termica	IP20
Approvazione e applicazione	
Marchio CE	Sì
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio della sorgente luminosa	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
10369600	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 WH	120 °	4000 K	108 lm/W	3.500 lm
10397900	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 WH	120 °	4000 K	103 lm/W	3.600 lm
10398600	SM340C 40S/940 PSD MLO L120 WH	120 °	4000 K	103 lm/W	4.000 lm
10522500	SM341C 35S/940 PSD MLO L150 WH	120 °	4000 K	108 lm/W	3.500 lm
18229500	SM340C 28S/940 PSD MLO L120 WH	120 °	4000 K	106 lm/W	2.800 lm
18233200	SM340C 28S/930 PSD MLO L120 WH	120 °	3000 K	102 lm/W	2.800 lm
18234900	SM340C 36S/930 PSD MLO L120 WH	120 °	3000 K	98,5 lm/W	3.600 lm
18243100	SM340C 45S/940 PSD MLO L150 WH	120 °	4000 K	105 lm/W	4.500 lm
18244800	SM340C 50S/940 PSD MLO L150 WH	120 °	4000 K	104 lm/W	5.000 lm
18247900	SM340C 35S/930 PSD MLO L150 WH	120 °	3000 K	103 lm/W	3.500 lm
18248600	SM340C 45S/930 PSD MLO L150 WH	120 °	3000 K	100 lm/W	4.500 lm
18266000	SM341C 26S/940 PSD MLO L150 WH	120 °	4000 K	107 lm/W	2.600 lm
10377100	SM340C 35S/940 PSD O L150 WH	120 °	4000 K	125 lm/W	3.500 lm
18230100	SM340C 36S/940 PSD O L120 WH	120 °	4000 K	126 lm/W	3.600 lm
18235600	SM340C 36S/930 PSD O L120 WH	120 °	3000 K	116 lm/W	3.600 lm
18249300	SM340C 35S/930 PSD O L150 WH	120 °	3000 K	123 lm/W	3.500 lm
18267700	SM341C 26S/940 PSD O L150 WH	120 °	4000 K	121 lm/W	2.600 lm

FlexBlend, montaggio su superficie

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio della sorgente luminosa	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
10362700	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 SI	120 °	4000 K	140 lm/W	3.500 lm
18236300	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 SI	120 °	4000 K	137 lm/W	2.800 lm
18237000	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 SI	120 °	4000 K	136 lm/W	3.600 lm
18250900	SM340C 45S/940 PSD PCS L150 SI	120 °	4000 K	138 lm/W	4.500 lm
18251600	SM340C 52S/940 PSD PCS L150 SI	120 °	4000 K	133 lm/W	5.200 lm
18268400	SM341C 26S/940 PSD PCS L150 SI	120 °	4000 K	133 lm/W	2.600 lm
18269100	SM341C 35S/940 PSD PCS L150 SI	120 °	4000 K	140 lm/W	3.500 lm
18255400	SM340C 35S/940 PSD O L150 BK	120 °	4000 K	125 lm/W	3.500 lm
18144100	SM340C 36S/940 PSD MLO ELP3 L120 WH	120 °	4000 K	92 lm/W	3.600 lm
10370200	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 SI	120 °	4000 K	108 lm/W	3.500 lm
18238700	SM340C 28S/940 PSD MLO L120 SI	120 °	4000 K	106 lm/W	2.800 lm
18239400	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 SI	120 °	4000 K	103 lm/W	3.600 lm
18252300	SM340C 45S/940 PSD MLO L150 SI	120 °	4000 K	105 lm/W	4.500 lm
18253000	SM340C 50S/940 PSD MLO L150 SI	120 °	4000 K	104 lm/W	5.000 lm
18270700	SM341C 26S/940 PSD MLO L150 SI	120 °	4000 K	107 lm/W	2.600 lm
18271400	SM341C 35S/940 PSD MLO L150 SI	120 °	4000 K	108 lm/W	3.500 lm
18240000	SM340C 36S/940 PSD O L120 SI	120 °	4000 K	126 lm/W	3.600 lm
18254700	SM340C 35S/940 PSD O L150 SI	120 °	4000 K	125 lm/W	3.500 lm
10371900	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 BK	120 °	4000 K	108 lm/W	3.500 lm
70811200	SM340C 45S/940 SRD MLO U4 L150 WH	- °	4000 K	118 lm/W	4.500 lm
70812900	SM340C 52S/940 SRD PCS U4 L150 WH	- °	4000 K	141 lm/W	5.200 lm
70813600	SM340C 45S/940 SRD PCS U4 L150 WH	- °	4000 K	125 lm/W	4.500 lm
70814300	SM340C 35S/940 SRD PCS U4 L150 WH	- °	4000 K	143 lm/W	3.500 lm
70815000	SM340C 42S/940 SRD PCS U4 L120 WH	- °	4000 K	118 lm/W	4.200 lm

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio della sorgente luminosa	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
70816700	SM340C 36S/940 SRD PCS U4 L120 WH	- °	4000 K	116 lm/W	3.600 lm
10361000	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 WH	120 °	4000 K	140 lm/W	3.500 lm
10395500	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 WH	120 °	4000 K	136 lm/W	3.600 lm
10396200	SM340C 42S/940 PSD PCS L120 WH	120 °	4000 K	131 lm/W	4.200 lm
18228800	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 WH	120 °	4000 K	137 lm/W	2.800 lm
18231800	SM340C 28S/930 PSD PCS L120 WH	120 °	3000 K	127 lm/W	2.800 lm
18232500	SM340C 36S/930 PSD PCS L120 WH	120 °	3000 K	131 lm/W	3.600 lm
18241700	SM340C 45S/940 PSD PCS L150 WH	120 °	4000 K	138 lm/W	4.500 lm
18242400	SM340C 52S/940 PSD PCS L150 WH	120 °	4000 K	133 lm/W	5.200 lm
18245500	SM340C 35S/930 PSD PCS L150 WH	120 °	3000 K	130 lm/W	3.500 lm
18246200	SM340C 45S/930 PSD PCS L150 WH	120 °	3000 K	132 lm/W	4.500 lm
18264600	SM341C 26S/940 PSD PCS L150 WH	120 °	4000 K	133 lm/W	2.600 lm
18265300	SM341C 35S/940 PSD PCS L150 WH	120 °	4000 K	140 lm/W	3.500 lm
10363400	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 BK	120 °	4000 K	140 lm/W	3.500 lm

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale	Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
10369600	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 WH	32,5 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)	18233200	SM340C 28S/930 PSD MLO L120 WH	27,5 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
10397900	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 WH	35 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)	18234900	SM340C 36S/930 PSD MLO L120 WH	36,5 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
10398600	SM340C 40S/940 PSD MLO L120 WH	39 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)	18243100	SM340C 45S/940 PSD MLO L150 WH	43 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
10522500	SM341C 35S/940 PSD MLO L150 WH	32,5 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)	18244800	SM340C 50S/940 PSD MLO L150 WH	48 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18229500	SM340C 28S/940 PSD MLO L120 WH	26,5 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)	18247900	SM340C 35S/930 PSD MLO L150 WH	34 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)

FlexBlend, montaggio su superficie

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
18248600	SM340C 45S/930 PSD MLO L150 WH	45 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18266000	SM341C 26S/940 PSD MLO L150 WH	24 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
10377100	SM340C 35S/940 PSD O L150 WH	28 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18230100	SM340C 36S/940 PSD O L120 WH	28,5 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18235600	SM340C 36S/930 PSD O L120 WH	31 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18249300	SM340C 35S/930 PSD O L150 WH	28,5 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18267700	SM341C 26S/940 PSD O L150 WH	21,5 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
10362700	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 SI	25 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18236300	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 SI	20,5 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18237000	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 SI	26,5 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18250900	SM340C 45S/940 PSD PCS L150 SI	32,5 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18251600	SM340C 52S/940 PSD PCS L150 SI	39 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18268400	SM341C 26S/940 PSD PCS L150 SI	19,5 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18269100	SM341C 35S/940 PSD PCS L150 SI	25 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18255400	SM340C 35S/940 PSD O L150 BK	28 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18144100	SM340C 36S/940 PSD MLO ELP3 L120 WH	39 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
10370200	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 SI	32,5 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
18238700	SM340C 28S/940 PSD MLO L120 SI	26,5 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18239400	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 SI	35 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18252300	SM340C 45S/940 PSD MLO L150 SI	43 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18253000	SM340C 50S/940 PSD MLO L150 SI	48 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18270700	SM341C 26S/940 PSD MLO L150 SI	24 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18271400	SM341C 35S/940 PSD MLO L150 SI	32,5 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18240000	SM340C 36S/940 PSD O L120 SI	28,5 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18254700	SM340C 35S/940 PSD O L150 SI	28 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
10371900	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 BK	32,5 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
70811200	SM340C 45S/940 SRD MLO U4 L150 WH	38 W	No
70812900	SM340C 52S/940 SRD PCS U4 L150 WH	37 W	No
70813600	SM340C 45S/940 SRD PCS U4 L150 WH	36 W	No
70814300	SM340C 35S/940 SRD PCS U4 L150 WH	24,5 W	No
70815000	SM340C 42S/940 SRD PCS U4 L120 WH	35,5 W	No
70816700	SM340C 36S/940 SRD PCS U4 L120 WH	31 W	No
10361000	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 WH	25 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
10395500	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 WH	26,5 W	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)

FlexBlend, montaggio su superficie

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
10396200	SM340C 42S/940 PSD PCS L120 WH	32 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18228800	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 WH	20,5 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18231800	SM340C 28S/930 PSD PCS L120 WH	22 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18232500	SM340C 36S/930 PSD PCS L120 WH	27,5 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18241700	SM340C 45S/940 PSD PCS L150 WH	32,5 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18242400	SM340C 52S/940 PSD PCS L150 WH	39 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
18245500	SM340C 35S/930 PSD PCS L150 WH	27 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18246200	SM340C 45S/930 PSD PCS L150 WH	34 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18264600	SM341C 26S/940 PSD PCS L150 WH	19,5 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18265300	SM341C 35S/940 PSD PCS L150 WH	25 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
10363400	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 BK	25 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
10369600	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 WH	Bianco
10397900	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 WH	Bianco
10398600	SM340C 40S/940 PSD MLO L120 WH	Bianco
10522500	SM341C 35S/940 PSD MLO L150 WH	Bianco
18229500	SM340C 28S/940 PSD MLO L120 WH	Bianco
18233200	SM340C 28S/930 PSD MLO L120 WH	Bianco
18234900	SM340C 36S/930 PSD MLO L120 WH	Bianco
18243100	SM340C 45S/940 PSD MLO L150 WH	Bianco
18244800	SM340C 50S/940 PSD MLO L150 WH	Bianco
18247900	SM340C 35S/930 PSD MLO L150 WH	Bianco
18248600	SM340C 45S/930 PSD MLO L150 WH	Bianco
18266000	SM341C 26S/940 PSD MLO L150 WH	Bianco
10377100	SM340C 35S/940 PSD O L150 WH	Bianco
18230100	SM340C 36S/940 PSD O L120 WH	Bianco
18235600	SM340C 36S/930 PSD O L120 WH	Bianco
18249300	SM340C 35S/930 PSD O L150 WH	Bianco
18267700	SM341C 26S/940 PSD O L150 WH	Bianco
10362700	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 SI	Argento
18236300	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 SI	Argento
18237000	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 SI	Argento
18250900	SM340C 45S/940 PSD PCS L150 SI	Argento
18251600	SM340C 52S/940 PSD PCS L150 SI	Argento
18268400	SM341C 26S/940 PSD PCS L150 SI	Argento
18269100	SM341C 35S/940 PSD PCS L150 SI	Argento
18255400	SM340C 35S/940 PSD O L150 BK	Nero
18144100	SM340C 36S/940 PSD MLO ELP3 L120 WH	Bianco
10370200	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 SI	Argento
18238700	SM340C 28S/940 PSD MLO L120 SI	Argento

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
18239400	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 SI	Argento
18252300	SM340C 45S/940 PSD MLO L150 SI	Argento
18253000	SM340C 50S/940 PSD MLO L150 SI	Argento
18270700	SM341C 26S/940 PSD MLO L150 SI	Argento
18271400	SM341C 35S/940 PSD MLO L150 SI	Argento
18240000	SM340C 36S/940 PSD O L120 SI	Argento
18254700	SM340C 35S/940 PSD O L150 SI	Argento
10371900	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 BK	Nero
70811200	SM340C 45S/940 SRD MLO U4 L150 WH	Bianco
70812900	SM340C 52S/940 SRD PCS U4 L150 WH	Bianco
70813600	SM340C 45S/940 SRD PCS U4 L150 WH	Bianco
70814300	SM340C 35S/940 SRD PCS U4 L150 WH	Bianco
70815000	SM340C 42S/940 SRD PCS U4 L120 WH	Bianco
70816700	SM340C 36S/940 SRD PCS U4 L120 WH	Bianco
10361000	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 WH	Bianco
10395500	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 WH	Bianco
10396200	SM340C 42S/940 PSD PCS L120 WH	Bianco
18228800	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 WH	Bianco
18231800	SM340C 28S/930 PSD PCS L120 WH	Bianco
18232500	SM340C 36S/930 PSD PCS L120 WH	Bianco
18241700	SM340C 45S/940 PSD PCS L150 WH	Bianco
18242400	SM340C 52S/940 PSD PCS L150 WH	Bianco
18245500	SM340C 35S/930 PSD PCS L150 WH	Bianco
18246200	SM340C 45S/930 PSD PCS L150 WH	Bianco
18264600	SM341C 26S/940 PSD PCS L150 WH	Bianco
18265300	SM341C 35S/940 PSD PCS L150 WH	Bianco
10363400	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 BK	Nero

Funzionamento di emergenza

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
10369600	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 WH	-	-
10397900	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 WH	-	-
10398600	SM340C 40S/940 PSD MLO L120 WH	-	-
10522500	SM341C 35S/940 PSD MLO L150 WH	-	-
18229500	SM340C 28S/940 PSD MLO L120 WH	-	-
18233200	SM340C 28S/930 PSD MLO L120 WH	-	-
18234900	SM340C 36S/930 PSD MLO L120 WH	-	-
18243100	SM340C 45S/940 PSD MLO L150 WH	-	-
18244800	SM340C 50S/940 PSD MLO L150 WH	-	-
18247900	SM340C 35S/930 PSD MLO L150 WH	-	-
18248600	SM340C 45S/930 PSD MLO L150 WH	-	-
18266000	SM341C 26S/940 PSD MLO L150 WH	-	-
10377100	SM340C 35S/940 PSD O L150 WH	-	-
18230100	SM340C 36S/940 PSD O L120 WH	-	-
18235600	SM340C 36S/930 PSD O L120 WH	-	-
18249300	SM340C 35S/930 PSD O L150 WH	-	-
18267700	SM341C 26S/940 PSD O L150 WH	-	-
10362700	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 SI	-	-
18236300	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 SI	-	-
18237000	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 SI	-	-
18250900	SM340C 45S/940 PSD PCS L150 SI	-	-
18251600	SM340C 52S/940 PSD PCS L150 SI	-	-
18268400	SM341C 26S/940 PSD PCS L150 SI	-	-

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
18269100	SM341C 35S/940 PSD PCS L150 SI	-	-
18255400	SM340C 35S/940 PSD O L150 BK	-	-
18144100	SM340C 36S/940 PSD MLO ELP3 L120 WH	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro	3 ore
10370200	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 SI	-	-
18238700	SM340C 28S/940 PSD MLO L120 SI	-	-
18239400	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 SI	-	-
18252300	SM340C 45S/940 PSD MLO L150 SI	-	-
18253000	SM340C 50S/940 PSD MLO L150 SI	-	-
18270700	SM341C 26S/940 PSD MLO L150 SI	-	-
18271400	SM341C 35S/940 PSD MLO L150 SI	-	-
18240000	SM340C 36S/940 PSD O L120 SI	-	-
18254700	SM340C 35S/940 PSD O L150 SI	-	-
10371900	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 BK	-	-
70811200	SM340C 45S/940 SRD MLO U4 L150 WH	-	-
70812900	SM340C 52S/940 SRD PCS U4 L150 WH	-	-
70813600	SM340C 45S/940 SRD PCS U4 L150 WH	-	-
70814300	SM340C 35S/940 SRD PCS U4 L150 WH	-	-
70815000	SM340C 42S/940 SRD PCS U4 L120 WH	-	-
70816700	SM340C 36S/940 SRD PCS U4 L120 WH	-	-
10361000	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 WH	-	-
10395500	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 WH	-	-
10396200	SM340C 42S/940 PSD PCS L120 WH	-	-
18228800	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 WH	-	-

FlexBlend, montaggio su superficie

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
18231800	SM340C 28S/930 PSD PCS L120 WH	-	-
18232500	SM340C 36S/930 PSD PCS L120 WH	-	-
18241700	SM340C 45S/940 PSD PCS L150 WH	-	-
18242400	SM340C 52S/940 PSD PCS L150 WH	-	-
18245500	SM340C 35S/930 PSD PCS L150 WH	-	-

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Marchio ENEC	Test filo incandescente
10369600	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10397900	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10398600	SM340C 40S/940 PSD MLO L120 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10522500	SM341C 35S/940 PSD MLO L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
18229500	SM340C 28S/940 PSD MLO L120 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
18233200	SM340C 28S/930 PSD MLO L120 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
18234900	SM340C 36S/930 PSD MLO L120 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
18243100	SM340C 45S/940 PSD MLO L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
18244800	SM340C 50S/940 PSD MLO L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
18247900	SM340C 35S/930 PSD MLO L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
18246200	SM340C 45S/930 PSD PCS L150 WH	-	-
18264600	SM341C 26S/940 PSD PCS L150 WH	-	-
18265300	SM341C 35S/940 PSD PCS L150 WH	-	-
10363400	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 BK	-	-

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Marchio ENEC	Test filo incandescente
18248600	SM340C 45S/930 PSD MLO L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
18266000	SM341C 26S/940 PSD MLO L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10377100	SM340C 35S/940 PSD O L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18230100	SM340C 36S/940 PSD O L120 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18235600	SM340C 36S/930 PSD O L120 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18249300	SM340C 35S/930 PSD O L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18267700	SM341C 26S/940 PSD O L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10362700	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 SI	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18236300	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 SI	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18237000	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 SI	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18250900	SM340C 45S/940 PSD PCS L150 SI	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s

FlexBlend, montaggio su superficie

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Marchio ENEC	Test filo incandescente
18251600	SM340C 52S/940 PSD PCS L150 SI	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18268400	SM341C 26S/940 PSD PCS L150 SI	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18269100	SM341C 35S/940 PSD PCS L150 SI	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18255400	SM340C 35S/940 PSD O L150 BK	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18144100	SM340C 36S/940 PSD MLO ELP3 L120 WH	Da +10 a +25 °C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10370200	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 SI	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
18238700	SM340C 28S/940 PSD MLO L120 SI	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
18239400	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 SI	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
18252300	SM340C 45S/940 PSD MLO L150 SI	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
18253000	SM340C 50S/940 PSD MLO L150 SI	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
18270700	SM341C 26S/940 PSD MLO L150 SI	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
18271400	SM341C 35S/940 PSD MLO L150 SI	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
18240000	SM340C 36S/940 PSD O L120 SI	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18254700	SM340C 35S/940 PSD O L150 SI	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10371900	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 BK	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
70811200	SM340C 45S/940 SRD MLO U4 L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 650 °C, durata 30 s
70812900	SM340C 52S/940 SRD PCS U4 L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 30 s
70813600	SM340C 45S/940 SRD PCS U4 L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 30 s

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Marchio ENEC	Test filo incandescente
70814300	SM340C 35S/940 SRD PCS U4 L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 30 s
70815000	SM340C 42S/940 SRD PCS U4 L120 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 30 s
70816700	SM340C 36S/940 SRD PCS U4 L120 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10361000	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10395500	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10396200	SM340C 42S/940 PSD PCS L120 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18228800	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18231800	SM340C 28S/930 PSD PCS L120 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18232500	SM340C 36S/930 PSD PCS L120 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18241700	SM340C 45S/940 PSD PCS L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18242400	SM340C 52S/940 PSD PCS L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18245500	SM340C 35S/930 PSD PCS L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18246200	SM340C 45S/930 PSD PCS L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18264600	SM341C 26S/940 PSD PCS L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18265300	SM341C 35S/940 PSD PCS L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10363400	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 BK	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
10369600	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	18239400	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
10397900	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	18252300	SM340C 45S/940 PSD MLO L150 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
10398600	SM340C 40S/940 PSD MLO L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	18253000	SM340C 50S/940 PSD MLO L150 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
10522500	SM341C 35S/940 PSD MLO L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	18270700	SM341C 26S/940 PSD MLO L150 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
18229500	SM340C 28S/940 PSD MLO L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	18271400	SM341C 35S/940 PSD MLO L150 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
18233200	SM340C 28S/930 PSD MLO L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	18240000	SM340C 36S/940 PSD O L120 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
18234900	SM340C 36S/930 PSD MLO L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	18254700	SM340C 35S/940 PSD O L150 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
18243100	SM340C 45S/940 PSD MLO L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	10371900	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 BK	(0.43, 0.40) SDCM <3
18244800	SM340C 50S/940 PSD MLO L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	70811200	SM340C 45S/940 SRD MLO U4 L150 WH	0.38,0.37
18247900	SM340C 35S/930 PSD MLO L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	70812900	SM340C 52S/940 SRD PCS U4 L150 WH	0.38,0.37
18248600	SM340C 45S/930 PSD MLO L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	70813600	SM340C 45S/940 SRD PCS U4 L150 WH	0.38,0.37
18266000	SM341C 26S/940 PSD MLO L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	70814300	SM340C 35S/940 SRD PCS U4 L150 WH	0.38,0.37
10377100	SM340C 35S/940 PSD O L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	70815000	SM340C 42S/940 SRD PCS U4 L120 WH	0.38,0.37
18230100	SM340C 36S/940 PSD O L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	70816700	SM340C 36S/940 SRD PCS U4 L120 WH	0.38,0.37
18235600	SM340C 36S/930 PSD O L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	10361000	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18249300	SM340C 35S/930 PSD O L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	10395500	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18267700	SM341C 26S/940 PSD O L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	10396200	SM340C 42S/940 PSD PCS L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
10362700	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3	18228800	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18236300	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3	18231800	SM340C 28S/930 PSD PCS L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18237000	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3	18232500	SM340C 36S/930 PSD PCS L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18250900	SM340C 45S/940 PSD PCS L150 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3	18241700	SM340C 45S/940 PSD PCS L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18251600	SM340C 52S/940 PSD PCS L150 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3	18242400	SM340C 52S/940 PSD PCS L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18268400	SM341C 26S/940 PSD PCS L150 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3	18245500	SM340C 35S/930 PSD PCS L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18269100	SM341C 35S/940 PSD PCS L150 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3	18246200	SM340C 45S/930 PSD PCS L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18255400	SM340C 35S/940 PSD O L150 BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	18264600	SM341C 26S/940 PSD PCS L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18144100	SM340C 36S/940 PSD MLO ELP3 L120 WH	(0.38, 0.37) SDCM <3	18265300	SM341C 35S/940 PSD PCS L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
10370200	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3	10363400	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 BK	(0.43, 0.40) SDCM <3
18238700	SM340C 28S/940 PSD MLO L120 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3			

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5000 h	Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5000 h
10369600	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 WH	-	10362700	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 SI	-
10397900	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 WH	-	18236300	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 SI	-
10398600	SM340C 40S/940 PSD MLO L120 WH	-	18237000	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 SI	-
10522500	SM341C 35S/940 PSD MLO L150 WH	-	18250900	SM340C 45S/940 PSD PCS L150 SI	-
18229500	SM340C 28S/940 PSD MLO L120 WH	-	18251600	SM340C 52S/940 PSD PCS L150 SI	-
18233200	SM340C 28S/930 PSD MLO L120 WH	-	18268400	SM341C 26S/940 PSD PCS L150 SI	-
18234900	SM340C 36S/930 PSD MLO L120 WH	-	18269100	SM341C 35S/940 PSD PCS L150 SI	-
18243100	SM340C 45S/940 PSD MLO L150 WH	-	18255400	SM340C 35S/940 PSD O L150 BK	-
18244800	SM340C 50S/940 PSD MLO L150 WH	-	18144100	SM340C 36S/940 PSD MLO ELP3 L120 WH	0,05 %
18247900	SM340C 35S/930 PSD MLO L150 WH	-	10370200	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 SI	-
18248600	SM340C 45S/930 PSD MLO L150 WH	-	18238700	SM340C 28S/940 PSD MLO L120 SI	-
18266000	SM341C 26S/940 PSD MLO L150 WH	-	18239400	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 SI	-
10377100	SM340C 35S/940 PSD O L150 WH	-	18252300	SM340C 45S/940 PSD MLO L150 SI	-
18230100	SM340C 36S/940 PSD O L120 WH	-	18253000	SM340C 50S/940 PSD MLO L150 SI	-
18235600	SM340C 36S/930 PSD O L120 WH	-	18270700	SM341C 26S/940 PSD MLO L150 SI	-
18249300	SM340C 35S/930 PSD O L150 WH	-	18271400	SM341C 35S/940 PSD MLO L150 SI	-
18267700	SM341C 26S/940 PSD O L150 WH	-	18240000	SM340C 36S/940 PSD O L120 SI	-

FlexBlend, montaggio su superficie

Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5000 h
18254700	SM340C 35S/940 PSD O L150 SI	-
10371900	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 BK	-
70811200	SM340C 45S/940 SRD MLO U4 L150 WH	-
70812900	SM340C 52S/940 SRD PCS U4 L150 WH	-
70813600	SM340C 45S/940 SRD PCS U4 L150 WH	-
70814300	SM340C 35S/940 SRD PCS U4 L150 WH	-
70815000	SM340C 42S/940 SRD PCS U4 L120 WH	-
70816700	SM340C 36S/940 SRD PCS U4 L120 WH	-
10361000	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 WH	-
10395500	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 WH	-
10396200	SM340C 42S/940 PSD PCS L120 WH	-


Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5000 h
18228800	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 WH	-
18231800	SM340C 28S/930 PSD PCS L120 WH	-
18232500	SM340C 36S/930 PSD PCS L120 WH	-
18241700	SM340C 45S/940 PSD PCS L150 WH	-
18242400	SM340C 52S/940 PSD PCS L150 WH	-
18245500	SM340C 35S/930 PSD PCS L150 WH	-
18246200	SM340C 45S/930 PSD PCS L150 WH	-
18264600	SM341C 26S/940 PSD PCS L150 WH	-
18265300	SM341C 35S/940 PSD PCS L150 WH	-
10363400	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 BK	-

Dati del prodotto


Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
10369600	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 WH	SM340C
10397900	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 WH	SM340C
10398600	SM340C 40S/940 PSD MLO L120 WH	SM340C
10522500	SM341C 35S/940 PSD MLO L150 WH	SM341C
18229500	SM340C 28S/940 PSD MLO L120 WH	SM340C
18233200	SM340C 28S/930 PSD MLO L120 WH	SM340C
18234900	SM340C 36S/930 PSD MLO L120 WH	SM340C
18243100	SM340C 45S/940 PSD MLO L150 WH	SM340C
18244800	SM340C 50S/940 PSD MLO L150 WH	SM340C
18247900	SM340C 35S/930 PSD MLO L150 WH	SM340C
18248600	SM340C 45S/930 PSD MLO L150 WH	SM340C
18266000	SM341C 26S/940 PSD MLO L150 WH	SM341C
10377100	SM340C 35S/940 PSD O L150 WH	SM340C
18230100	SM340C 36S/940 PSD O L120 WH	SM340C
18235600	SM340C 36S/930 PSD O L120 WH	SM340C
18249300	SM340C 35S/930 PSD O L150 WH	SM340C
18267700	SM341C 26S/940 PSD O L150 WH	SM341C
10362700	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 SI	SM340C
18236300	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 SI	SM340C
18237000	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 SI	SM340C
18250900	SM340C 45S/940 PSD PCS L150 SI	SM340C
18251600	SM340C 52S/940 PSD PCS L150 SI	SM340C
18268400	SM341C 26S/940 PSD PCS L150 SI	SM341C
18269100	SM341C 35S/940 PSD PCS L150 SI	SM341C
18255400	SM340C 35S/940 PSD O L150 BK	SM340C
18144100	SM340C 36S/940 PSD MLO ELP3 L120 WH	SM340C
10370200	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 SI	SM340C
18238700	SM340C 28S/940 PSD MLO L120 SI	SM340C

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
18239400	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 SI	SM340C
18252300	SM340C 45S/940 PSD MLO L150 SI	SM340C
18253000	SM340C 50S/940 PSD MLO L150 SI	SM340C
18270700	SM341C 26S/940 PSD MLO L150 SI	SM341C
18271400	SM341C 35S/940 PSD MLO L150 SI	SM341C
18240000	SM340C 36S/940 PSD O L120 SI	SM340C
18254700	SM340C 35S/940 PSD O L150 SI	SM340C
10371900	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 BK	SM340C
70811200	SM340C 45S/940 SRD MLO U4 L150 WH	SM340C
70812900	SM340C 52S/940 SRD PCS U4 L150 WH	SM340C
70813600	SM340C 45S/940 SRD PCS U4 L150 WH	SM340C
70814300	SM340C 35S/940 SRD PCS U4 L150 WH	SM340C
70815000	SM340C 42S/940 SRD PCS U4 L120 WH	SM340C
70816700	SM340C 36S/940 SRD PCS U4 L120 WH	SM340C
10361000	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 WH	SM340C
10395500	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 WH	SM340C
10396200	SM340C 42S/940 PSD PCS L120 WH	SM340C
18228800	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 WH	SM340C
18231800	SM340C 28S/930 PSD PCS L120 WH	SM340C
18232500	SM340C 36S/930 PSD PCS L120 WH	SM340C
18241700	SM340C 45S/940 PSD PCS L150 WH	SM340C
18242400	SM340C 52S/940 PSD PCS L150 WH	SM340C
18245500	SM340C 35S/930 PSD PCS L150 WH	SM340C
18246200	SM340C 45S/930 PSD PCS L150 WH	SM340C
18264600	SM341C 26S/940 PSD PCS L150 WH	SM341C
18265300	SM341C 35S/940 PSD PCS L150 WH	SM341C
10363400	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 BK	SM340C


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925868902




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925868898




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925868899




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925868901




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925868903




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925868904



Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867137




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867099




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867101


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867108




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867110




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867135




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867102




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867116




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867134



Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867109




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867869




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867865


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867878




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867136




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867876




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867881




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867879




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867262



Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867866




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867867




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867868


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867870




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867871




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867873




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867872




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867874




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867877



Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867880




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867883




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867884


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867885




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867886




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867887




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867889




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867888




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867891



Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867875




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867882




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867892


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867902




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867903




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867905




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867904




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867906




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867907



Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867909




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867908



Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867890

FlexBlend, montaggio su superficie

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM340CI -
910925868098

