



La línea de luz flexible

KeyLine, en superficie y suspendida

Hoy en día, muchos diseñadores de iluminación y propietarios de oficinas prefieren las líneas de luz. La razón es sencilla. Las líneas de luz no sólo tienen un diseño minimalista, sino que también brindan muchas más opciones y flexibilidad. Líneas continuas, luminarias independientes, diferentes formas e incluso distintos colores; todo es posible. Y con KeyLine, todas estas ventajas se obtienen a un precio competitivo, sin dejar de cumplir las normas de iluminación de las oficinas. KeyLine es una excelente gama de líneas de luz con un diseño minimalista y con un alto flujo luminoso para iluminar cualquier espacio de oficinas. Pero con un cómodo bajo nivel de deslumbramiento que resulta cómodo para la vista y es conforme con la normativa UGR19. Esto hace de KeyLine una solución ideal para aplicaciones lineales, así como para luminarias independientes suspendidas o montadas en superficie. Una gama que ofrece lo último en flexibilidad y posibilidades ilimitadas. La flexibilidad de diseño de KeyLine se manifiesta en distintas longitudes, colores y flujos: incluidas formas en L, así como líneas rectas. Todo ello con una alta eficacia de hasta 130 lm/W y la opción de añadir conectividad y control inalámbrico. A ello se añade un precio atractivo y con KeyLine puede disfrutar de un buen retorno de la inversión.

Beneficios

- Apta para aplicaciones de oficina en zona de tarea
- Coste total de propiedad excelente
- Amplia gama de opciones que se adaptan a las demandas de distintas oficinas

Características

- Confortable, bajo deslumbramiento: <UGR19 en toda la gama
- Alto flujo luminoso, hasta 4000 lm en la versión de 1,2 m
- Compatible con Interact
- Opciones estándar en distintas longitudes, colores y flujos
- Opciones de personalización

KeyLine, en superficie y suspendida

Aplicaciones

- Oficinas
- Comercios
- Educación
- Sanidad

Advertencias y seguridad

- Las luminarias KeyLine tienen una clasificación IP20 y no están protegidas contra la entrada de agua. Recomendamos encarecidamente que se compruebe la idoneidad del entorno de instalación.
- Si, a pesar de la advertencia de clasificación IP20, puede entrar agua en las luminarias, Philips y Signify no pueden garantizar la seguridad o evitar que no se produzcan fallos. En este caso la garantía del producto no se aplica y queda anulada.

Versions



KeyLine L-corner, black



KeyLine suspended L1500, bk



KeyLine L-corner, alu



KeyLine suspended L1200, white





KeyLine suspended L1200, bk




KeyLine L-corner, white

Plano de dimensiones



KeyLine, en superficie y suspendida

Plano de dimensiones




Detalles del producto



KeyLine line coupling, alu



KeyLine black with ceiling bracket accessory for surface mounting



KeyLine black with coupling piece accessory for line mounting



KeyLine Asymmetric SM531C detailed



KeyLine_SM350C_WIA_DPPI



KeyLine line configuration, white



KeyLine SM350C, white



KeyLine configuration with L-corner SM350X

KeyLine, en superficie y suspendida

Detalles del producto




KeyLine black with end-cap accessory




KeyLine line coupling, white



KeyLine alu with suspension set for suspended mounting



KeyLine white line coupling with coupling piece accessory



KeyLine_SM350C_WIA_DPP3



KeyLine alu with end-cap accessory



KeyLine white with coupling piece accessory for line mounting



KeyLine structured optics UGR19 (PCS)



KeyLine line coupling, black


KeyLine, en superficie y suspendida

Detalles del producto

	KeyLine SM350C, alu		KeyLine alu line coupling with coupling piece accessory
	KeyLine line configuration, black		KeyLine alu with ceiling bracket accessory for surface mounting
	KeyLine white with suspension set for suspended mounting		KeyLine white with ceiling bracket accessory for surface mounting
	KeyLine white with end-cap accessory		KeyLine alu with coupling piece accessory for line mounting
	KeyLine SM350C, black		KeyLine L-corner, black

KeyLine, en superficie y suspendida

Detalles del producto



KeyLine black line coupling with coupling piece accessory




KeyLine black with suspension set for suspended mounting



KeyLine_SM350C_WIA_DPP2



KeyLine L-corner, alu



KeyLine L-corner, white

KeyLine, en superficie y suspendida

Información general	
Driver incluido	Sí
Número de unidades de equipo	1 unidad
Service tag	Sí
Datos técnicos de la luz	
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Operativos y eléctricos	
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Line Frequency	50 to 60 Hz
Mecánicos y de carcasa	
Código de protección de entrada	IP20
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +35 °C
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Cromaticidad inicial	(0.39, 0.38) SDCM
	<3
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%

Información general

Order Code	Full Product Name	Fuente de luz sustituible
62454200	SM350X 275/840 PSD PCS N BK	No
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	No
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	No
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	No
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	No
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	No
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	No
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	No
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	No
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	No
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	No
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	No
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	No
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	No
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	No
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	No
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	No
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	No
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	No
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	No
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	No
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	No
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	-
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	-
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	-

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Ángulo del haz de fuente de luz	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso	Tipo de óptica
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	120 °	138 lm/W	2.900 lm	Haz medio
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	120 °	138 lm/W	3.600 lm	Haz medio
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	120 °	137 lm/W	5.200 lm	Haz medio
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	120 °	141 lm/W	2.900 lm	Haz medio
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	120 °	138 lm/W	2.900 lm	Haz medio
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	120 °	135 lm/W	4.200 lm	Haz medio

Order Code	Full Product Name	Ángulo del haz de fuente de luz	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso	Tipo de óptica
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	120 °	138 lm/W	2.900 lm	Haz medio
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	120 °	138 lm/W	3.600 lm	Haz medio
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	120 °	137 lm/W	5.200 lm	Haz medio
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	120 °	138 lm/W	3.600 lm	Haz medio
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	120 °	137 lm/W	5.200 lm	Haz medio

KeyLine, en superficie y suspendida

Order Code	Full Product Name	Ángulo	Eficacia	Flujo luminoso	Tipo de óptica
		del haz de fuente de luz	luminica (nominal) (nom.)		
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	120 °	141 lm/W	2.900 lm	Haz medio
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	120 °	141 lm/W	2.900 lm	Haz medio
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	120 °	141 lm/W	2.900 lm	Haz medio
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	120 °	140 lm/W	4.200 lm	Haz medio
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	120 °	140 lm/W	4.200 lm	Haz medio
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	120 °	140 lm/W	4.200 lm	Haz medio
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	120 °	138 lm/W	2.900 lm	Haz medio
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	120 °	135 lm/W	4.200 lm	Haz medio

Order Code	Full Product Name	Ángulo	Eficacia	Flujo luminoso	Tipo de óptica
		del haz de fuente de luz	luminica (nominal) (nom.)		
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	120 °	138 lm/W	2.900 lm	Haz medio
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	120 °	135 lm/W	4.200 lm	Haz medio
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	120 °	138 lm/W	2.900 lm	Haz medio
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-	133 lm/W	4.000 lm	Ángulo de haz asimétrico
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	-	129 lm/W	4.000 lm	Ángulo de haz asimétrico
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	-	135 lm/W	5.000 lm	Ángulo de haz asimétrico
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	-	132 lm/W	5.000 lm	Ángulo de haz asimétrico

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Tensión de	Consumo de	Adecuado para
		entrada	energía	conmutación aleatoria
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	220 a 240 V	21 W	No
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	220 a 240 V	26 W	No
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	220 a 240 V	38 W	No
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	220 a 240 V	20,5 W	No
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	220 a 240 V	21 W	No
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	220 a 240 V	31 W	No
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	220 a 240 V	21 W	No
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	220 a 240 V	26 W	No
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	220 a 240 V	38 W	No
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	220 a 240 V	26 W	No

Order Code	Full Product Name	Tensión de	Consumo de	Adecuado para
		entrada	energía	conmutación aleatoria
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	220 a 240 V	38 W	No
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	220 a 240 V	20,5 W	No
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	220 a 240 V	20,5 W	No
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	220 a 240 V	20,5 W	No
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	220 a 240 V	30 W	No
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	220 a 240 V	30 W	No
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	220 a 240 V	30 W	No
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	220 a 240 V	21 W	No
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	220 a 240 V	31 W	No
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	220 a 240 V	21 W	No

KeyLine, en superficie y suspendida

Order Code	Full Product Name	Tensión de	Consumo de	Adecuado para
		entrada	energía	conmutación aleatoria
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	220 a 240 V	31 W	No
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	220 a 240 V	21 W	No
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	220-240 V	30 W	No aplicable

Order Code	Full Product Name	Tensión de	Consumo de	Adecuado para
		entrada	energía	conmutación aleatoria
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	220-240 V	31 W	No aplicable
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	220-240 V	37 W	No aplicable
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	220-240 V	38 W	No aplicable

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel máximo de
			atenuación
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Sí	1%
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Sí	1%
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Sí	1%
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	No	No aplicable
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Sí	1%
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Sí	1%
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Sí	1%
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Sí	1%
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Sí	1%
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Sí	1%
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Sí	1%
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Sí	1%
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Sí	1%

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel máximo de
			atenuación
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Sí	1%
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Sí	1%
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Sí	1%
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Sí	1%
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Sí	1%
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Sí	1%
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Sí	1%
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Sí	1%
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Sí	1%
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	No	No aplicable
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Sí	1%
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	No	No aplicable
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Sí	1%

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa	Índice de protección frente a choque mecánico
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Negro	IK06
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Negro	IK06
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Negro	IK06
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Aluminio	IK06
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Aluminio	IK06
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Aluminio	IK06
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Aluminio	IK06
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Aluminio	IK06
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Aluminio	IK06
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Blanco	IK06
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Blanco	IK06
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Aluminio	IK06
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Blanco	IK06

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa	Índice de protección frente a choque mecánico
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Negro	IK06
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Aluminio	IK06
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Blanco	IK06
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Negro	IK06
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Blanco	IK06
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Blanco	IK06
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Negro	IK06
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Negro	IK06
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Blanco	IK06
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Blanco	IK02
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Blanco	IK02
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Blanco	IK02
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Blanco	IK02

Funcionamiento de emergencia

Order Code	Full Product Name	Emergencia centralizada
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	-

Order Code	Full Product Name	Emergencia centralizada
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	-

KeyLine, en superficie y suspendida

Order Code	Full Product Name	Emergencia centralizada
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	-
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	-
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	-
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	-
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	-
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	-
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	-
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	-
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	-
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	-
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	-
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	-

Order Code	Full Product Name	Emergencia centralizada
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	-
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	-
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	-
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	-
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	-
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	-
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	-
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	-
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	No
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	No
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	No
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	No

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Marca de inflamabilidad	Valor de parpadeo (PstLM)
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	1
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	1
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	1
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	1
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	1
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	1
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	1
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	1
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	1
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	1
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	1
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	1
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	1

Order Code	Full Product Name	Marca de inflamabilidad	Valor de parpadeo (PstLM)
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	1
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	1
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	1
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	1
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	1
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	1
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	1
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	1
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	1
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-	-
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	-	-
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	-	-
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	-	-

Datos de producto

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	SM350X
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	SM350C
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	SM350C




Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	SM350C

KeyLine, en superficie y suspendida


Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	SM350X
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	SM350C
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	SM350C
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	SM350C
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	SM350C
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	SM350C
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	SM350C
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	SM350C
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	SM350C
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	SM350C

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	SM350C
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	SM350C
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	SM350C
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	SM350C
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	SM350C
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	SM350X
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	SM350C
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	SM350C
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	SM350C
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	SM350C


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868303



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868366



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868356



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868383



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868359




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868363




KeyLine, en superficie y suspendida


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868385




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868388




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868389




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868387




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868362




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868365



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868384




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868386




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868360

KeyLine, en superficie y suspendida


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868361




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868367




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868357




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868358




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868364




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868382




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868390




Polar Normal (separate) - null - 910505103701



Polar Normal (separate) - null - 910505103702



Polar Normal (separate) - null - 910505103703



Polar Normal (separate) - null - 910505103704

KeyLine, en superficie y suspendida

