



Philips StoreSet Linear – et slankt, diskré design for fremtidens småbutikker

StoreSet Linear

StoreSet Linear er en ultra-fleksibel lineær armatur for skinneresystemer som gir utmerket kvalitet med løfte om fremtidssikre oppgraderinger. Til bruksområder for detaljhandel som supermarkeder, mindre butikker og kiosker kan hvert lineære panel kombineres med et bredt spekter av spotlights fra porteføljen vår og integreres problemfritt i det eksisterende skinneresystemet ditt – så du kan få varene til å skinne og skille seg ut i hyllene så vel som i gangene og åpne områder. StoreSet Linear (SM504T) har en diskret, slank paneldesign som gjør det enkelt å plassere armaturene hvor som helst du vil langs skinnene – og imøtekomme fremtidige endringer i oppsettet. Versjoner med trådløs driver gir bedre komfort med dimming og sceneinnstilling på eksisterende tre-faset skinnemontert infrastruktur uten behov for kablede kontroller – pluss integrerte sensorer for datainnsamling som gir deg detaljert informasjon du kan dra nytte av.

Fordeler

- Tilpassede butikkatmosfærer med armaturer med høy lysytelse og fleksibel plassering som passer til ethvert butikkoppsett
- Utmerket lyskvalitet kombinert med et bredt spekter av høyeffektiv optikk og ulike fargeoppskrifter
- Slankt, diskret lineært design, som kan blandes med aksentbelysningslyskastere
- Enkelt vedlikehold med verktøyfri tilgang til driveren
- Belysning designet for sirkulær økonomi

Funksjoner

- Bredt utvalg av lyskjegler med OptiSuit-optikk tilgjengelig
- Montering på 3C-skinne (SM504T)
- Effektiv løsning: opptil 150 lumen per watt (XA-versjon)
- Robust, men lett aluminiumskonstruksjon med endefester i plast
- Kontroller: kablet (DALI) og trådløs tilkobling, alternativer for innendørs posisjonering er tilgjengelige for å aktivere våre tilkoblede systemer Interact for Retail og Interact Pro
- Valg av fargekvalitet: standard, CRI90 og PremiumWhite
- Belysning utformet for sirkulær økonomi med reparerbar driver og integrerte sensorer


Søknad

- Dagligvare- og storhandel
- Butikk
- Bensinstasjoner og nærbutikker
- Mindre butikker, kiosker, nærbutikker

Warnings and safety

- Kuppelen og de optiske overflatene skal kun rengjøres med en løfri klut og uten rengjøringsmidler.

Målskisse



Produkt detaljer

StoreSet Linear close-up track
adaptor on track, black



StoreSet Linear close-up track
adaptor on track, white



Produkt detaljer

StoreSet Linear close-up mech
adaptor on track, silver



StoreSet Linear close-up track
adaptor on track, silver



StoreSet Linear close-up track
adaptor + endcap, silver



StoreSet Linear top view
mechanical adaptor, silver



StoreSet Linear top view
mechanical adaptor, black



StoreSet Linear close-up mech
adaptor + endcap, white



StoreSet Linear close-up mech
adaptor on track, white



StoreSet Linear close-up mech
adaptor + endcap, silver



Produkt detaljer



StoreSet Linear close-up track adaptor + endcap, white



StoreSet Linear top view track adaptor, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor on track, black



StoreSet Linear close-up track adaptor + endcap, black



StoreSet Linear top view track adaptor, silver



StoreSet Linear top view track adaptor, black



StoreSet Linear top view mechanical adaptor, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor + endcap, black

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 grad(er)
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Ja
Mekanikk og innfatning	
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Produktdata	
Produktseriekode	SM504T

Teknisk belysning (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelerert fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	4000 K	>80	130 lm/W	6 100 lm
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	140 lm/W	8 000 lm
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	3000 K	>80	140 lm/W	8 000 lm
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	3000 K	>80	120 lm/W	6 100 lm
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	3000 K	>80	120 lm/W	6 100 lm
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	4000 K	>80	130 lm/W	6 100 lm
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	4000 K	>80	153 lm/W	6 600 lm
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	4000 K	>80	148 lm/W	8 000 lm
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	4000 K	>80	148 lm/W	8 000 lm
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	3000 K	>80	150 lm/W	6 600 lm
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	4000 K	>80	161 lm/W	6 600 lm
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	4000 K	>80	155 lm/W	9 000 lm
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	3000 K	>90	142 lm/W	6 800 lm
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	4000 K	>90	149 lm/W	6 700 lm
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	3000 K	>90	136 lm/W	7 900 lm
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	4000 K	>90	144 lm/W	7 900 lm
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	3000 K	>80	138 lm/W	8 700 lm
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	3000 K	>80	143 lm/W	6 600 lm
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	4000 K	>80	146 lm/W	9 200 lm

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optikktype	Order Code	Full Product Name	Optikktype
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	Bredstrålet	910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	Bredstrålet

Order Code	Full Product Name	Optikktype
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	Bredstrålet
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	Bredstrålet
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	Asymmetrisk speil, aksevinkel 20°
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	Dobbel asymmetrisk optikk 45°
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	Asymmetrisk speil, aksevinkel 20°
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	Dobbel asymmetrisk optikk 45°
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	Bredstrålet
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	47 W
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	57 W
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	57 W
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	51 W
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	51 W
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	47 W
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	43 W
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	54 W
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	54 W
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	44 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Kan dimmes	dimmenivå
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	Ja	1%
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	Nei	Ikke relevant
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	Ja	1%
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	Nei	Ikke relevant
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	Ja	1%
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	Nei	Ikke relevant
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	Nei	Ikke relevant
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	Nei	Ikke relevant
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	Nei	Ikke relevant
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	Ja	1%

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	Svart

Order Code	Full Product Name	Optikktype
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	Bredstrålet
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	Bredstrålet
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	Bredstrålet
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	Bredstrålet

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	41 W
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	58 W
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	48 W
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	45 W
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	58 W
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	55 W
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	63 W
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	46 W
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	63 W

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Kan dimmes	dimmenivå
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	Ja	1%
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	Nei	Ikke relevant
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	Ja	1%
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	Ja	1%
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	Ja	1%
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	Ja	1%
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	Ja	1%
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	Ja	1%
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	Nei	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	Svart

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	Svart
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	Hvit
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	Hvit
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	Hvit
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	Hvit
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	Hvit
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	Hvit
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	Hvit
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	Hvit

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	Hvit
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	Hvit
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	Hvit
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	Hvit
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	Hvit
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	Hvit
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	Sølvfarget
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	Sølvfarget

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Flimmerverdi (PstLM)	Stroboskopisk effekt
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	-	-
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	-	-
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	1	0,9
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	-	-
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	-	-
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	-	-
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	-	-
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	-	-
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	-	-
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	-	-
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	-	-


Order Code	Full Product Name	Flimmerverdi (PstLM)	Stroboskopisk effekt
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	-	-
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	-	-
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	-	-
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	-	-
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	-	-
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	1	0,9
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	-	-
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	-	-

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)


Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	(0.38, 0.38) SDCM<3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102222




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102224




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102213




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102210




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102215




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102396



Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102211




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102214




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102209


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102223




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102219




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102228




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102212




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102218




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102395



Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102399




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102401



Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102567

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM504TI -
910505102565

