



Philips StoreSet Evo: iluminación sostenible para las tiendas del futuro

StoreSet Evo

StoreSet Evo combina un diseño delgado y contemporáneo y una distribución uniforme de la luz, con una amplia gama de ópticas OptiSuit para satisfacer diversas aplicaciones. Este sistema cumple con nuestros estrictos criterios de Iluminación para circularidad, crea un ambiente agradable en la tienda y contribuye a sus objetivos de sostenibilidad. StoreSet Evo se puede emplear en una amplia gama de aplicaciones comerciales: se puede conectar fácilmente a carriles de alimentación, eje central Maxos fusion o techos empotrados.

Beneficios

- Aspecto atractivo: el diseño delgado y actual de StoreSet evo combina discretamente con el diseño del establecimiento
- Facilidad de instalación: la suspensión de carril central de un punto con rotación ofrece una completa flexibilidad a la de instalar, cambiar de posición y mantener las luminarias
- Aplicación preparada para el futuro: sus componentes modulares, controladores y fuentes de luz están diseñados para facilitar el mantenimiento y la sustitución a fin de prolongar la vida útil del producto

Características

- El diseño delgado y contemporáneo se integra a la perfección en el interior de los establecimientos
- Calidad de luz excepcional con la mejor eficiencia de su clase
- Amplia gama de ópticas OptiSuit para satisfacer diversas aplicaciones
- Proporciona una distribución uniforme de la iluminación al tiempo que ahorra energía
- Fácil mantenimiento con acceso rápido al controlador sin necesidad de herramientas
- Cumple los criterios de Iluminación para circularidad

Aplicaciones

- Alimentación y grandes comercios
- Supermercados e hipermercados

Advertencias y seguridad


- La carcasa y las superficies ópticas solo deben limpiarse con un paño sin pelusa y sin detergentes. Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y dejarse enfriar.

Versions



StoreSet Evo SM515T-SI

Plano de dimensiones



Detalles del producto




Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black




Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



StoreSet Evo SM515T SI05



StoreSet Evo SM515T-SI-2DPP



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white

Detalles del producto



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white




Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo trunking-mounted,
SM515S, white



StoreSet Evo SM515T-SI02



StoreSet Evo SM515S-SI-2DPP



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver

Detalles del producto



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo trunking-mounted,
SM515S, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Detalles del producto



StoreSet Evo SM515T SI04



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Información general	
Driver incluido	Sí
Número de unidades de equipo	1 unidad
Service tag	Sí
Datos técnicos de la luz	
Ángulo del haz de fuente de luz	120 °
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Operativos y eléctricos	
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Adecuado para conmutación aleatoria	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02
Código de protección de entrada	IP20
Funcionamiento de emergencia	
Emergencia centralizada	No
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso	Tipo de óptica
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	4000 K	137 lm/W	6.300 lm	Espejo asimétrico, ángulo del eje de 20°
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	3000 K	128 lm/W	6.400 lm	Espejo asimétrico, ángulo del eje de 20°
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	4000 K	137 lm/W	9.200 lm	Óptica doble asimétrica de haz ancho 35°
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	3000 K	150 lm/W	8.900 lm	Haz ancho
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	3000 K	147 lm/W	6.300 lm	Espejo asimétrico, ángulo del eje de 20°
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	3000 K	126 lm/W	8.100 lm	Haz ancho
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	4000 K	139 lm/W	8.100 lm	Haz ancho
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	4000 K	137 lm/W	9.200 lm	Haz ancho
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	3000 K	126 lm/W	8.100 lm	Óptica doble asimétrica de haz ancho 35°
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	3000 K	124 lm/W	9.200 lm	Haz ancho
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	3000 K	128 lm/W	6.400 lm	Espejo asimétrico, ángulo del eje de 20°
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	3000 K	124 lm/W	9.200 lm	Óptica doble asimétrica de haz ancho 35°
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	3000 K	150 lm/W	8.900 lm	Haz ancho

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Eficacia lumínica	Flujo luminoso	Tipo de óptica
		correlacionada (nom.)	(nominal) (nom.)		
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	3000 K	147 lm/W	6.300 lm	Espejo asimétrico, ángulo del eje de 20°
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	3000 K	134 lm/W	6.700 lm	Haz ancho
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	4000 K	143 lm/W	6.600 lm	Haz ancho
58711300	SM515T 66S/840 PSU 4000 K WB WH	4000 K	143 lm/W	6.600 lm	Haz ancho
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	4000 K	139 lm/W	8.100 lm	Haz ancho
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	4000 K	137 lm/W	9.200 lm	Óptica doble asimétrica de 45°

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	46 W
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	50 W
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	67 W
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	59 W
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	43 W
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	64 W
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	58 W
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	67 W
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	64 W
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	74 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	50 W
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	74 W
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	59 W
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	43 W
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	50 W
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	46 W
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	46 W
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	58 W
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	67 W

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de	
		Regulable	atenuación
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	No	No aplicable
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	No	No aplicable
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	No	No aplicable
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Sí	1%
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Sí	1%
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	No	No aplicable
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Sí	1%
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Sí	1%
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	No	No aplicable
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	No	No aplicable

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de	
		Regulable	atenuación
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	No	No aplicable
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	No	No aplicable
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	Sí	1%
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	Sí	1%
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Sí	1%
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Sí	1%
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	No	No aplicable
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Sí	1%
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Sí	1%

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Negro
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Negro

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Negro
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Negro

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Negro
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Negro
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Negro
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Negro
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	Plata
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Blanco
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Blanco
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Blanco

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	Blanco
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	Blanco
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Blanco
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Blanco
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Blanco
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Blanco
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Blanco

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	(0.43, 0.40) SDCM<3
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3


Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3

Datos de producto


Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	SM515T
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	SM515T
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	SM515T
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	SM515T
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	SM515T
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	SM515T
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	SM515T
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	SM515T

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	SM515T
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	SM515T
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	SM515T
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	SM515T
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	SM515S
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	SM515S
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	SM515T
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	SM515T
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	SM515T


Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102665**




**Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102664**




**Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102669**




**Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102676**




**Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102666**




**Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102675**



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102668




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102673




**Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102672**


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102667




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102709




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102708




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102705




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102692




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102696



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102699




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102718



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102717

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102704

