



Philips TrueLine Påbyg: God linje af lys

TrueLine Påbyg

Arkitekter har brug for en belysningsløsning, der matcher den indvendige arkitektur i det rum, de er ved at forbedre. De ønsker en linje af lys med elegante proportioner og høje lysniveauer, der giver maksimal designfrihed. Philips TrueLine er et fleksibelt lineært armatur til indendørs kontorapplikationer, der tilbyder fremragende kvalitet og et løfte om fremtidssikrede opgraderinger. Specifikationer har brug for armaturer, der sparer energi, samtidig med at de leverer det rette lysniveau. TrueLine Påbyg opfylder begge disse krav. Ikke kun er den i overensstemmelse med WELL Building Standard for Light, TrueLine forsænket er klassificeret som UGR<19, som er i overensstemmelse med alle kontornormer (OC). TrueLine fås også i ophængte og indbyggede versioner. Alle armaturerne i serien fås i forskellige længder, former, farver og lysudbytter. Dette giver den ultimative designfleksibilitet og ubegrænsede muligheder. TrueLine-armaturer er også et bæredygtigt, fremtidssikret valg med høj effektivitet op til 140 lm/W og mulighed for at opgradere til trådløs forbindelse og styring.

Fordele

- Ekstremt høj effektivitet for lineær belysning
- Opfylder krav til kontorbelysning
- Fremtidssikre, skalerbare funktioner til intelligent kontor
- Kompatibel med det intelligente Interact-lysstyringssystem
- Understøtter bæredygtigt bygningsdesign og energibesparende tilskudskriterier

Funktioner

- Ensartet belysning med fremragende blændingskontrol (UGR<19, L65<3000 cd/m2)
- Klasseførende effektivitet op til 140 lm/W
- 3000 K, 4000 K og vendbare hvide versioner, alle Ra>90
- Lang levetid på 50.000 timer ved L90
- Integrerede sensorer/trådløse drivere til dataindsamling, bevægelse, dagslysregulering og vejvisning
- Miljøproduktdeklaration (EPD)
- Indbyggede, nedhængt og påbygget muligheder, inklusive alt tilbehør

Anvendelsesområder

- Kontorer
- Skoler og uddannelsesinstitutioner
- Detailhandel

Advarsler og sikkerhed

- Produktet har en IPX0-klassificering og er derfor ikke beskyttet mod vandindtrængning. Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at miljøet, hvor armaturet skal installeres, kontrolleres nøje.
- Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder.

Versions

TrueLine surface mounted-
SM530C L1130 WH



TrueLine-SM530 L570 WH



TrueLine-SM530 L2810 Alu



TrueLine-SM530 L570 Alu



Versions



TrueLine-SM530 U3 SNS210
L2850 Alu











TrueLine SM-U3




TrueLine-SM530 L2810 WH

Målskitse



Målskitse



Oplysninger om produktet



TrueLine_SM-line-U3



TrueLine_SM_SP-line-coupling-piece-side-view

Oplysninger om produktet



TrueLine_SM_SP-line-connection-top-view-2



TrueLine_Surface-Mounted-line-side-view



TrueLine_SM_SP-line-connection-side-view-2

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Lyskildens strålevinkel	120 °
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>90
Optiktype	Bred stråle
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Maksimalt dæmpningsniveau	1%
Mekanik og armaturhus	
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +40 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Lysstrømtolerance	+/-10%

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret	Lyseffekt (nominel)	
		farvetemperatur (nom.)	(nom.)	Lysstrøm
910505103218	SM530C 40S/940 PSD L1130 ALU	4000 K	138 lm/W	4.000 lm
910505103219	SM530C 34S/940 PSD L1130 ALU	4000 K	143 lm/W	3.400 lm
910505103223	SM531C 19S/940 PSD L1410 ALU	4000 K	110 lm/W	1.900 lm
910505103224	SM531C 19S/930 PSD L1410 ALU	3000 K	104 lm/W	1.900 lm
910505103227	SM530C 43S/940 PSD L1410 ALU	4000 K	144 lm/W	4.300 lm
910505103228	SM530C 34S/930 PSD L1130 ALU	3000 K	133 lm/W	3.400 lm
910505103233	SM530C 50S/940 PSD L1410 ALU	4000 K	142 lm/W	5.000 lm
910505103275	SM530C 40S/TW9 DIA L1130 ALU	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4.000 lm
910505103230	SM530C 31S/940 PSD L1410 WH	4000 K	148 lm/W	3.100 lm
910505103242	SM531C 12S/940 PSD LE2 L570 WH	4000 K	102 lm/W	1.250 lm
910505103250	SM530C 30S/940 PSD L2250 ALU	4000 K	136 lm/W	3.000 lm
910505103253	SM530C 50S/930 PSD L2250 ALU	3000 K	141 lm/W	5.000 lm
910505103254	SM530C 30S/940 PSD LF1 L2250 ALU	4000 K	136 lm/W	3.000 lm
910505103255	SM530C 68S/940 PSD L2250 ALU	4000 K	146 lm/W	6.800 lm
910505103264	SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU	3000 K	140 lm/W	6.200 lm
910505103267	SM530C 38S/940 PSD LF1 L2810 ALU	4000 K	141 lm/W	3.800 lm
910505103241	SM530C 12S/940 PSD LE2 L570 ALU	4000 K	143 lm/W	1.250 lm
910505103268	SM530C 86S/940 SIA U4LF1 L2850 ALU	4000 K	141 lm/W	8.600 lm
910505103237	SM530C 40S/940 SIA U4 L1170 ALU	4000 K	143 lm/W	4.000 lm
910505103238	SM530C 34S/930 SIA U4 L1170 ALU	3000 K	138 lm/W	3.400 lm
910505103239	SM530C 43S/940 SIA U4 L1450 ALU	4000 K	141 lm/W	4.300 lm
910505103240	SM530C 31S/940 SIA U4 L1450 ALU	4000 K	144 lm/W	3.100 lm
910505103278	SM530C 43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4.300 lm
910505103266	SM531C 62S/940 PSD L2810 WH	4000 K	111 lm/W	6.200 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505103218	SM530C 40S/940 PSD L1130 ALU	28,5 W	910505103275	SM530C 40S/TW9 DIA L1130 ALU	33 W
910505103219	SM530C 34S/940 PSD L1130 ALU	24,5 W	910505103230	SM530C 31S/940 PSD L1410 WH	22 W
910505103223	SM531C 19S/940 PSD L1410 ALU	17,8 W	910505103242	SM531C 12S/940 PSD LE2 L570 WH	11,8 W
910505103224	SM531C 19S/930 PSD L1410 ALU	18,6 W	910505103250	SM530C 30S/940 PSD L2250 ALU	22 W
910505103227	SM530C 43S/940 PSD L1410 ALU	30,5 W	910505103253	SM530C 50S/930 PSD L2250 ALU	37,5 W
910505103228	SM530C 34S/930 PSD L1130 ALU	26 W	910505103254	SM530C 30S/940 PSD LF1 L2250 ALU	22 W
910505103233	SM530C 50S/940 PSD L1410 ALU	36 W	910505103255	SM530C 68S/940 PSD L2250 ALU	48,5 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505103264	SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU	46 W
910505103267	SM530C 38S/940 PSD LF1 L2810 ALU	27 W
910505103241	SM530C 12S/940 PSD LE2 L570 ALU	9,1 W
910505103268	SM530C 86S/940 SIA U4LF1 L2850 ALU	61 W
910505103237	SM530C 40S/940 SIA U4 L1170 ALU	28,5 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505103238	SM530C 34S/930 SIA U4 L1170 ALU	25,5 W
910505103239	SM530C 43S/940 SIA U4 L1450 ALU	30,5 W
910505103240	SM530C 31S/940 SIA U4 L1450 ALU	21,5 W
910505103278	SM530C 43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	35,5 W
910505103266	SM531C 62S/940 PSD L2810 WH	56 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Indbygget lysstyringssystem
910505103218	SM530C 40S/940 PSD L1130 ALU	-
910505103219	SM530C 34S/940 PSD L1130 ALU	-
910505103223	SM531C 19S/940 PSD L1410 ALU	-
910505103224	SM531C 19S/930 PSD L1410 ALU	-
910505103227	SM530C 43S/940 PSD L1410 ALU	-
910505103228	SM530C 34S/930 PSD L1130 ALU	-
910505103233	SM530C 50S/940 PSD L1410 ALU	-
910505103275	SM530C 40S/TW9 DIA L1130 ALU	-
910505103230	SM530C 31S/940 PSD L1410 WH	-
910505103242	SM531C 12S/940 PSD LE2 L570 WH	-
910505103250	SM530C 30S/940 PSD L2250 ALU	-
910505103253	SM530C 50S/930 PSD L2250 ALU	-
910505103254	SM530C 30S/940 PSD LF1 L2250 ALU	-
910505103255	SM530C 68S/940 PSD L2250 ALU	-
910505103264	SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU	-

Order Code	Full Product Name	Indbygget lysstyringssystem
910505103267	SM530C 38S/940 PSD LF1 L2810 ALU	-
910505103241	SM530C 12S/940 PSD LE2 L570 ALU	-
910505103268	SM530C 86S/940 SIA U4LF1 L2850 ALU	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
910505103237	SM530C 40S/940 SIA U4 L1170 ALU	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
910505103238	SM530C 34S/930 SIA U4 L1170 ALU	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
910505103239	SM530C 43S/940 SIA U4 L1450 ALU	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
910505103240	SM530C 31S/940 SIA U4 L1450 ALU	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
910505103278	SM530C 43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
910505103266	SM531C 62S/940 PSD L2810 WH	-

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910505103218	SM530C 40S/940 PSD L1130 ALU	Aluminium
910505103219	SM530C 34S/940 PSD L1130 ALU	Aluminium
910505103223	SM531C 19S/940 PSD L1410 ALU	Aluminium
910505103224	SM531C 19S/930 PSD L1410 ALU	Aluminium
910505103227	SM530C 43S/940 PSD L1410 ALU	Aluminium
910505103228	SM530C 34S/930 PSD L1130 ALU	Aluminium
910505103233	SM530C 50S/940 PSD L1410 ALU	Aluminium
910505103275	SM530C 40S/TW9 DIA L1130 ALU	Aluminium
910505103230	SM530C 31S/940 PSD L1410 WH	Hvid
910505103242	SM531C 12S/940 PSD LE2 L570 WH	Hvid
910505103250	SM530C 30S/940 PSD L2250 ALU	Aluminium
910505103253	SM530C 50S/930 PSD L2250 ALU	Aluminium

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910505103254	SM530C 30S/940 PSD LF1 L2250 ALU	Aluminium
910505103255	SM530C 68S/940 PSD L2250 ALU	Aluminium
910505103264	SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU	Aluminium
910505103267	SM530C 38S/940 PSD LF1 L2810 ALU	Aluminium
910505103241	SM530C 12S/940 PSD LE2 L570 ALU	Aluminium
910505103268	SM530C 86S/940 SIA U4LF1 L2850 ALU	Aluminium
910505103237	SM530C 40S/940 SIA U4 L1170 ALU	Aluminium
910505103238	SM530C 34S/930 SIA U4 L1170 ALU	Aluminium
910505103239	SM530C 43S/940 SIA U4 L1450 ALU	Aluminium
910505103240	SM530C 31S/940 SIA U4 L1450 ALU	Aluminium
910505103278	SM530C 43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Aluminium
910505103266	SM531C 62S/940 PSD L2810 WH	Hvid

Produktdata




Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505103218	SM530C 40S/940 PSD L1130 ALU	SM530C
910505103219	SM530C 34S/940 PSD L1130 ALU	SM530C
910505103223	SM531C 19S/940 PSD L1410 ALU	SM531C
910505103224	SM531C 19S/930 PSD L1410 ALU	SM531C
910505103227	SM530C 43S/940 PSD L1410 ALU	SM530C
910505103228	SM530C 34S/930 PSD L1130 ALU	SM530C
910505103233	SM530C 50S/940 PSD L1410 ALU	SM530C

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505103275	SM530C 40S/TW9 DIA L1130 ALU	SM530C
910505103230	SM530C 31S/940 PSD L1410 WH	SM530C
910505103242	SM531C 12S/940 PSD LE2 L570 WH	SM531C
910505103250	SM530C 30S/940 PSD L2250 ALU	SM530C
910505103253	SM530C 50S/930 PSD L2250 ALU	SM530C
910505103254	SM530C 30S/940 PSD LF1 L2250 ALU	SM530C
910505103255	SM530C 68S/940 PSD L2250 ALU	SM530C


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505103264	SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU	SM530C
910505103267	SM530C 38S/940 PSD LF1 L2810 ALU	SM530C
910505103241	SM530C 12S/940 PSD LE2 L570 ALU	SM530C
910505103268	SM530C 86S/940 SIA U4LF1 L2850 ALU	SM530C
910505103237	SM530C 40S/940 SIA U4 L1170 ALU	SM530C

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505103238	SM530C 34S/930 SIA U4 L1170 ALU	SM530C
910505103239	SM530C 43S/940 SIA U4 L1450 ALU	SM530C
910505103240	SM530C 31S/940 SIA U4 L1450 ALU	SM530C
910505103278	SM530C 43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	SM530C
910505103266	SM531C 62S/940 PSD L2810 WH	SM531C


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103239




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103223




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103224




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103237




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103228



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103278




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103267




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103264




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103255




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103230




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103238




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103250




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103227




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103218




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103275



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103254




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103240




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103266


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103268




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103242




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103253



Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103233



Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103219



Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103241

