



Une réelle ligne de lumière : élégance, efficace et confortable

TrueLine, monté en surface

Les architectes recherchent des solutions d'éclairage au design élégant et aux qualités d'éclairage très élevée. Les prescripteurs ont besoin de luminaires qui leur permettent d'économiser de l'énergie, tout en fournissant le degré de lumière adéquat, conformément aux normes d'éclairage de bureaux. TrueLine plafonnier répond à l'ensemble de ces exigences. TrueLine est également disponible en version encastrée ou suspendue.

Avantages

- Efficacité très élevée pour un luminaire en ligne
- Éclairage conforme aux normes de bureau
- Fonctionnalités de bureaux intelligents évolutives et prêtes pour l'avenir
- Compatible avec le système d'éclairage connecté Interact
- Prend en charge la conception de bâtiments durables et les critères d'obtention de subventions en matière d'économie d'énergie

Fonctions

- Efficacité lumineuse supérieure à 130 lm/W
- Conforme aux normes d'éclairage des bureaux
- Lignes autonomes et continues
- Versions encastrée et suspendue également disponibles
- Lumière directe et indirecte
- Fenêtre de sortie de lumière homogène
- Prêt pour le futur : PoE

TrueLine, monté en surface

Application

- Bureaux
- Établissements scolaires
- Commerces

Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Versions

TrueLine surface mounted-
SM530C L1130 ALU



TrueLine-SM534C



TrueLine-SM530 L570 WH



SP530P with U4 BK sensor



TrueLine-SM530 L570 Alu



TrueLine-SM530 L2810 BK



TrueLine-SM530 U3 SNS210
L2850 Alu



TrueLine, monté en surface

Versions


TrueLine-SM530 L570 BK



TrueLine-SM530 L2810 WH




Schéma dimensionnel



TrueLine, monté en surface

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



TrueLine-SP534_SM534P-DPP.tif



TrueLine-RC534B_SM534C_SP534P-DPP.tif



TrueLine_SM-line-U3



TrueLine Surface Mounted black housing

TrueLine, monté en surface

Détails sur le produit



TrueLine_SM_SP-line-coupling-
piece-side-view



TrueLine_SM_SP-line-connection-
top-view-2



TrueLine_Surface-Mounted-line-
side-view



SP530P U4 BK DPP



TrueLine_SM_SP-line-connection-
side-view-2

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	>90
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe électrique I
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Niveau de gradation maximal	1%
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK03
Indice de protection	IP20
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +40 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Source lumineuse remplaçable
8719514972131	SM530C 40S/940 PSD L1130 ALU	Non
8719514972124	SM530C 34S/940 PSD L1130 ALU	Non
8719514972049	SM530C 19S/940 PSD L1410 ALU	Non
8719514972223	SM531C 19S/940 PSD L1410 ALU	Non
8719514972209	SM531C 19S/930 PSD L1410 ALU	Non
8719514972155	SM530C 43S/940 PSD L1410 ALU	Non
8719514972100	SM530C 34S/930 PSD L1130 ALU	Non
8719514972063	SM531C 31S/940 PSD L1410 ALU	Non
8719514972186	SM530C 50S/940 PSD L1410 ALU	Non
8719514973114	SM530C 40S/TW9 DIA L1130 ALU	Non
8719514972247	SM534C 40S/940 PSD L1130 ALU	Non
8719514972254	SM534C 50S/940 PSD L1410 ALU	Non
8719514972056	SM530C 19S/940 PSD L1410 WH	Non
8719514972162	SM530C 43S/940 PSD L1410 WH	Non
8719514972193	SM530C 50S/940 PSD L1410 WH	Non
8719514972087	SM530C 31S/940 PSD L1410 WH	Non
8719514972216	SM531C 19S/930 PSD L1410 WH	Non
8719514972230	SM531C 19S/940 PSD L1410 WH	Non
8719514973138	SM531C 31S/TW9 DIA L1410 WH	Non
8719514972780	SM531C 12S/940 PSD LE2 L570 WH	Non
8719514972865	SM530C 30S/940 PSD L2250 ALU	Non
8719514972896	SM530C 50S/930 PSD L2250 ALU	Non
8719514972902	SM530C 30S/940 PSD LF1 L2250 ALU	Non
8719514972919	SM530C 68S/940 PSD L2250 ALU	Non
8719514973008	SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU	Non
8719514973039	SM530C 38S/940 PSD LF1 L2810 ALU	Non
8719514972889	SM530C 50S/940 SIA U4 L2290 BK	Non
8719514972070	SM530C 31S/940 PSD L1410 BK	Non
8719514973121	SM530C 34S/TW9 DIA L1130 BK	Non
8719514972773	SM530C 12S/940 PSD LE2 L570 ALU	Non
8719514972872	SM531C 30S/940 PSD L2250 BK	Non
8719514973015	SM530C 62S/940 PSD L2810 BK	Non
8719514973046	SM530C 86S/940 SIA U4LF1 L2850 ALU	Non
8719514972797	SM530C 17S/940 PSD LE2 L570 BK	Non
8719514972148	SM530C 40S/940 SIA U4 L1170 ALU	Non
8719514972117	SM530C 34S/930 SIA U4 L1170 ALU	Non
8719514972179	SM530C 43S/940 SIA U4 L1450 ALU	Non
8719514972094	SM530C 31S/940 SIA U4 L1450 ALU	Non
8719514973145	SM530C 43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Non
8720169626935	SM530C 50S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	-
8720169626942	SM531C 31S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	-
8720169627017	SM530C 40S/TW9 SIA U4 L1170 ALU	-
8720169627024	SM531C 25S/TW9 SIA U4 L1170 ALU	-
8719514973022	SM531C 62S/940 PSD L2810 WH	Non

Données techniques de l'éclairage

TrueLine, monté en surface

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité	Flux	Type
		corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	lumineux	d'optique
8719514972131	SM530C 40S/940 PSD L1130 ALU	4000 K	138 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif
8719514972124	SM530C 34S/940 PSD L1130 ALU	4000 K	143 lm/W	3.400 lm	Faisceau extensif
8719514972049	SM530C 19S/940 PSD L1410 ALU	4000 K	139 lm/W	1.900 lm	Faisceau extensif
8719514972223	SM531C 19S/940 PSD L1410 ALU	4000 K	110 lm/W	1.900 lm	Faisceau extensif
8719514972209	SM531C 19S/930 PSD L1410 ALU	3000 K	104 lm/W	1.900 lm	Faisceau extensif
8719514972155	SM530C 43S/940 PSD L1410 ALU	4000 K	144 lm/W	4.300 lm	Faisceau extensif
8719514972100	SM530C 34S/930 PSD L1130 ALU	3000 K	133 lm/W	3.400 lm	Faisceau extensif
8719514972063	SM531C 31S/940 PSD L1410 ALU	4000 K	148 lm/W	3.100 lm	Faisceau extensif
8719514972186	SM530C 50S/940 PSD L1410 ALU	4000 K	142 lm/W	5.000 lm	Faisceau extensif
8719514973114	SM530C 40S/TW9 DIA L1130 ALU	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif
8719514972247	SM534C 40S/940 PSD L1130 ALU	4000 K	130 lm/W	4.000 lm	Miroir asymétrique
8719514972254	SM534C 50S/940 PSD L1410 ALU	4000 K	132 lm/W	5.000 lm	Miroir asymétrique

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité	Flux	Type
		corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	lumineux	d'optique
8719514972056	SM530C 19S/940 PSD L1410 WH	4000 K	139 lm/W	1.900 lm	Faisceau extensif
8719514972162	SM530C 43S/940 PSD L1410 WH	4000 K	144 lm/W	4.300 lm	Faisceau extensif
8719514972193	SM530C 50S/940 PSD L1410 WH	4000 K	142 lm/W	5.000 lm	Faisceau extensif
8719514972087	SM530C 31S/940 PSD L1410 WH	4000 K	148 lm/W	3.100 lm	Faisceau extensif
8719514972216	SM531C 19S/930 PSD L1410 WH	3000 K	104 lm/W	1.900 lm	Faisceau extensif
8719514972230	SM531C 19S/940 PSD L1410 WH	4000 K	110 lm/W	1.900 lm	Faisceau extensif
8719514973138	SM531C 31S/TW9 DIA L1410 WH	Tunable white 2700-6500 K	91 lm/W	3.100 lm	Faisceau extensif
8719514972780	SM531C 12S/940 PSD LE2 L570 WH	4000 K	102 lm/W	1.250 lm	Faisceau extensif
8719514972865	SM530C 30S/940 PSD L2250 ALU	4000 K	136 lm/W	3.000 lm	Faisceau extensif
8719514972896	SM530C 50S/930 PSD L2250 ALU	3000 K	141 lm/W	5.000 lm	Faisceau extensif
8719514972902	SM530C 30S/940 PSD LF1 L2250 ALU	4000 K	136 lm/W	3.000 lm	Faisceau extensif
8719514972919	SM530C 68S/940 PSD L2250 ALU	4000 K	146 lm/W	6.800 lm	Faisceau extensif

TrueLine, monté en surface

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité	Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)		
8719514973008	SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU	3000 K	140 lm/W	6.200 lm	Faisceau extensif
8719514973039	SM530C 38S/940 PSD LF1 L2810 ALU	4000 K	141 lm/W	3.800 lm	Faisceau extensif
8719514972889	SM530C 50S/940 SIA U4 L2290 BK	4000 K	141 lm/W	5.000 lm	Faisceau extensif
8719514972070	SM530C 31S/940 PSD L1410 BK	4000 K	148 lm/W	3.100 lm	Faisceau extensif
8719514973121	SM530C 34S/TW9 DIA L1130 BK	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	3.400 lm	Faisceau extensif
8719514972773	SM530C 12S/940 PSD LE2 L570 ALU	4000 K	143 lm/W	1.250 lm	Faisceau extensif
8719514972872	SM531C 30S/940 PSD L2250 BK	4000 K	115 lm/W	3.000 lm	Faisceau extensif
8719514973015	SM530C 62S/940 PSD L2810 BK	4000 K	150 lm/W	6.200 lm	Faisceau extensif
8719514973046	SM530C 86S/940 SIA U4LF1 L2850 ALU	4000 K	141 lm/W	8.600 lm	Faisceau extensif
8719514972797	SM530C 17S/940 PSD LE2 L570 BK	4000 K	143 lm/W	1.700 lm	Faisceau extensif
8719514972148	SM530C 40S/940	4000 K	143 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité	Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)		
	SIA U4 L1170 ALU				
8719514972117	SM530C 34S/930 SIA U4 L1170 ALU	3000 K	138 lm/W	3.400 lm	Faisceau extensif
8719514972179	SM530C 43S/940 SIA U4 L1450 ALU	4000 K	141 lm/W	4.300 lm	Faisceau extensif
8719514972094	SM530C 31S/940 SIA U4 L1450 ALU	4000 K	144 lm/W	3.100 lm	Faisceau extensif
8719514973145	SM530C 43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4.300 lm	Faisceau extensif
8720169626935	SM530C 50S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	5.000 lm	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169626942	SM531C 31S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Tunable white 2700-6500 K	91 lm/W	3.100 lm	Faisceau extensif
8720169627017	SM530C 40S/TW9 SIA U4 L1170 ALU	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4.000 lm	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169627024	SM531C 25S/TW9 SIA U4 L1170 ALU	Tunable white 2700-6500 K	93 lm/W	2.500 lm	Faisceau extensif
8719514973022	SM531C 62S/940 PSD L2810 WH	4000 K	111 lm/W	6.200 lm	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

TrueLine, monté en surface

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8719514972131	SM530C 40S/940 PSD L1130 ALU	28,5 W	Non
8719514972124	SM530C 34S/940 PSD L1130 ALU	24,5 W	Non
8719514972049	SM530C 19S/940 PSD L1410 ALU	14 W	Non
8719514972223	SM531C 19S/940 PSD L1410 ALU	17,8 W	Non
8719514972209	SM531C 19S/930 PSD L1410 ALU	18,6 W	Non
8719514972155	SM530C 43S/940 PSD L1410 ALU	30,5 W	Non
8719514972100	SM530C 34S/930 PSD L1130 ALU	26 W	Non
8719514972063	SM531C 31S/940 PSD L1410 ALU	22 W	Non
8719514972186	SM530C 50S/940 PSD L1410 ALU	36 W	Non
8719514973114	SM530C 40S/TW9 DIA L1130 ALU	33 W	Non
8719514972247	SM534C 40S/940 PSD L1130 ALU	28,5 W	Non
8719514972254	SM534C 50S/940 PSD L1410 ALU	38,5 W	Non
8719514972056	SM530C 19S/940 PSD L1410 WH	14 W	Non
8719514972162	SM530C 43S/940 PSD L1410 WH	30,5 W	Non
8719514972193	SM530C 50S/940 PSD L1410 WH	36 W	Non
8719514972087	SM530C 31S/940 PSD L1410 WH	22 W	Non
8719514972216	SM531C 19S/930 PSD L1410 WH	18,6 W	Non
8719514972230	SM531C 19S/940 PSD L1410 WH	17,8 W	Non
8719514973138	SM531C 31S/TW9 DIA L1410 WH	34 W	Non
8719514972780	SM531C 12S/940 PSD LE2 L570 WH	11,8 W	Non
8719514972865	SM530C 30S/940 PSD L2250 ALU	22 W	Non
8719514972896	SM530C 50S/930 PSD L2250 ALU	37,5 W	Non
8719514972902	SM530C 30S/940 PSD LF1 L2250 ALU	22 W	Non
8719514972919	SM530C 68S/940 PSD L2250 ALU	48,5 W	Non
8719514973008	SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU	46 W	Non

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8719514973039	SM530C 38S/940 PSD LF1 L2810 ALU	27 W	Non
8719514972889	SM530C 50S/940 SIA U4 L2290 BK	35,5 W	Non
8719514972070	SM530C 31S/940 PSD L1410 BK	22 W	Non
8719514973121	SM530C 34S/TW9 DIA L1130 BK	27,5 W	Non
8719514972773	SM530C 12S/940 PSD LE2 L570 ALU	9,1 W	Non
8719514972872	SM531C 30S/940 PSD L2250 BK	26,5 W	Non
8719514973015	SM530C 62S/940 PSD L2810 BK	44 W	Non
8719514973046	SM530C 86S/940 SIA U4LF1 L2850 ALU	61 W	Non
8719514972797	SM530C 17S/940 PSD LE2 L570 BK	12,2 W	Non
8719514972148	SM530C 40S/940 SIA U4 L1170 ALU	28,5 W	Non
8719514972117	SM530C 34S/930 SIA U4 L1170 ALU	25,5 W	Non
8719514972179	SM530C 43S/940 SIA U4 L1450 ALU	30,5 W	Non
8719514972094	SM530C 31S/940 SIA U4 L1450 ALU	21,5 W	Non
8719514973145	SM530C 43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	35,5 W	Non
8720169626935	SM530C 50S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	41,5 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169626942	SM531C 31S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	34 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169627017	SM530C 40S/TW9 SIA U4 L1170 ALU	33 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169627024	SM531C 25S/TW9 SIA U4 L1170 ALU	27 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
			collecte de la lumière du jour)

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée
8719514972131	SM530C 40S/940 PSD L1130 ALU	-
8719514972124	SM530C 34S/940 PSD L1130 ALU	-
8719514972049	SM530C 19S/940 PSD L1410 ALU	-
8719514972223	SM531C 19S/940 PSD L1410 ALU	-
8719514972209	SM531C 19S/930 PSD L1410 ALU	-
8719514972155	SM530C 43S/940 PSD L1410 ALU	-
8719514972100	SM530C 34S/930 PSD L1130 ALU	-
8719514972063	SM531C 31S/940 PSD L1410 ALU	-
8719514972186	SM530C 50S/940 PSD L1410 ALU	-
8719514973114	SM530C 40S/TW9 DIA L1130 ALU	-
8719514972247	SM534C 40S/940 PSD L1130 ALU	-
8719514972254	SM534C 50S/940 PSD L1410 ALU	-
8719514972056	SM530C 19S/940 PSD L1410 WH	-
8719514972162	SM530C 43S/940 PSD L1410 WH	-
8719514972193	SM530C 50S/940 PSD L1410 WH	-
8719514972087	SM530C 31S/940 PSD L1410 WH	-
8719514972216	SM531C 19S/930 PSD L1410 WH	-
8719514972230	SM531C 19S/940 PSD L1410 WH	-
8719514973138	SM531C 31S/TW9 DIA L1410 WH	-
8719514972780	SM531C 12S/940 PSD LE2 L570 WH	-
8719514972865	SM530C 30S/940 PSD L2250 ALU	-
8719514972896	SM530C 50S/930 PSD L2250 ALU	-
8719514972902	SM530C 30S/940 PSD LF1 L2250 ALU	-
8719514972919	SM530C 68S/940 PSD L2250 ALU	-
8719514973008	SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU	-
8719514973039	SM530C 38S/940 PSD LF1 L2810 ALU	-
8719514972889	SM530C 50S/940 SIA U4 L2290 BK	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8719514972131	SM530C 40S/940 PSD L1130 ALU	Aluminium
8719514972124	SM530C 34S/940 PSD L1130 ALU	Aluminium
8719514972049	SM530C 19S/940 PSD L1410 ALU	Aluminium
8719514972223	SM531C 19S/940 PSD L1410 ALU	Aluminium
8719514972209	SM531C 19S/930 PSD L1410 ALU	Aluminium
8719514972155	SM530C 43S/940 PSD L1410 ALU	Aluminium
8719514972100	SM530C 34S/930 PSD L1130 ALU	Aluminium
8719514972063	SM531C 31S/940 PSD L1410 ALU	Aluminium
8719514972186	SM530C 50S/940 PSD L1410 ALU	Aluminium
8719514973114	SM530C 40S/TW9 DIA L1130 ALU	Aluminium
8719514972247	SM534C 40S/940 PSD L1130 ALU	Aluminium

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8719514973022	SM531C 62S/940 PSD L2810 WH	56 W	Non

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée
8719514972070	SM530C 31S/940 PSD L1410 BK	-
8719514973121	SM530C 34S/TW9 DIA L1130 BK	-
8719514972773	SM530C 12S/940 PSD LE2 L570 ALU	-
8719514972872	SM531C 30S/940 PSD L2250 BK	-
8719514973015	SM530C 62S/940 PSD L2810 BK	-
8719514973046	SM530C 86S/940 SIA U4LF1 L2850 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8719514972797	SM530C 17S/940 PSD LE2 L570 BK	-
8719514972148	SM530C 40S/940 SIA U4 L1170 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8719514972117	SM530C 34S/930 SIA U4 L1170 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8719514972179	SM530C 43S/940 SIA U4 L1450 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8719514972094	SM530C 31S/940 SIA U4 L1450 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8719514973145	SM530C 43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8720169626935	SM530C 50S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8720169626942	SM531C 31S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8720169627017	SM530C 40S/TW9 SIA U4 L1170 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8720169627024	SM531C 25S/TW9 SIA U4 L1170 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8719514973022	SM531C 62S/940 PSD L2810 WH	-

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8719514972254	SM534C 50S/940 PSD L1410 ALU	Aluminium
8719514972056	SM530C 19S/940 PSD L1410 WH	Blanc
8719514972162	SM530C 43S/940 PSD L1410 WH	Blanc
8719514972193	SM530C 50S/940 PSD L1410 WH	Blanc
8719514972087	SM530C 31S/940 PSD L1410 WH	Blanc
8719514972216	SM531C 19S/930 PSD L1410 WH	Blanc
8719514972230	SM531C 19S/940 PSD L1410 WH	Blanc
8719514973138	SM531C 31S/TW9 DIA L1410 WH	Blanc
8719514972780	SM531C 12S/940 PSD LE2 L570 WH	Blanc
8719514972865	SM530C 30S/940 PSD L2250 ALU	Aluminium
8719514972896	SM530C 50S/930 PSD L2250 ALU	Aluminium

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8719514972902	SM530C 30S/940 PSD LF1 L2250 ALU	Aluminium
8719514972919	SM530C 68S/940 PSD L2250 ALU	Aluminium
8719514973008	SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU	Aluminium
8719514973039	SM530C 38S/940 PSD LF1 L2810 ALU	Aluminium
8719514972889	SM530C 50S/940 SIA U4 L2290 BK	Noir
8719514972070	SM530C 31S/940 PSD L1410 BK	Noir
8719514973121	SM530C 34S/TW9 DIA L1130 BK	Noir
8719514972773	SM530C 12S/940 PSD LE2 L570 ALU	Aluminium
8719514972872	SM531C 30S/940 PSD L2250 BK	Noir
8719514973015	SM530C 62S/940 PSD L2810 BK	Noir
8719514973046	SM530C 86S/940 SIA U4LF1 L2850 ALU	Aluminium

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8719514972797	SM530C 17S/940 PSD LE2 L570 BK	Noir
8719514972148	SM530C 40S/940 SIA U4 L1170 ALU	Aluminium
8719514972117	SM530C 34S/930 SIA U4 L1170 ALU	Aluminium
8719514972179	SM530C 43S/940 SIA U4 L1450 ALU	Aluminium
8719514972094	SM530C 31S/940 SIA U4 L1450 ALU	Aluminium
8719514973145	SM530C 43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Aluminium
8720169626935	SM530C 50S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Aluminium
8720169626942	SM531C 31S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Aluminium
8720169627017	SM530C 40S/TW9 SIA U4 L1170 ALU	Aluminium
8720169627024	SM531C 25S/TW9 SIA U4 L1170 ALU	Aluminium
8719514973022	SM531C 62S/940 PSD L2810 WH	Blanc

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514972131	SM530C 40S/940 PSD L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972124	SM530C 34S/940 PSD L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972049	SM530C 19S/940 PSD L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972223	SM531C 19S/940 PSD L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972209	SM531C 19S/930 PSD L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972155	SM530C 43S/940 PSD L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972100	SM530C 34S/930 PSD L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972063	SM531C 31S/940 PSD L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972186	SM530C 50S/940 PSD L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973114	SM530C 40S/TW9 DIA L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972247	SM534C 40S/940 PSD L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972254	SM534C 50S/940 PSD L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972056	SM530C 19S/940 PSD L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972162	SM530C 43S/940 PSD L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972193	SM530C 50S/940 PSD L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972087	SM530C 31S/940 PSD L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972216	SM531C 19S/930 PSD L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972230	SM531C 19S/940 PSD L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973138	SM531C 31S/TW9 DIA L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972780	SM531C 12S/940 PSD LE2 L570 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972865	SM530C 30S/940 PSD L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972896	SM530C 50S/930 PSD L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514972902	SM530C 30S/940 PSD LF1 L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972919	SM530C 68S/940 PSD L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973008	SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973039	SM530C 38S/940 PSD LF1 L2810 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972889	SM530C 50S/940 SIA U4 L2290 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972070	SM530C 31S/940 PSD L1410 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973121	SM530C 34S/TW9 DIA L1130 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972773	SM530C 12S/940 PSD LE2 L570 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972872	SM531C 30S/940 PSD L2250 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973015	SM530C 62S/940 PSD L2810 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973046	SM530C 86S/940 SIA U4LF1 L2850 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972797	SM530C 17S/940 PSD LE2 L570 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972148	SM530C 40S/940 SIA U4 L1170 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972117	SM530C 34S/930 SIA U4 L1170 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972179	SM530C 43S/940 SIA U4 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972094	SM530C 31S/940 SIA U4 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973145	SM530C 43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169626935	SM530C 50S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Tunable, SDCM ≤3
8720169626942	SM531C 31S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Tunable, SDCM ≤3
8720169627017	SM530C 40S/TW9 SIA U4 L1170 ALU	Tunable, SDCM ≤3
8720169627024	SM531C 25S/TW9 SIA U4 L1170 ALU	Tunable, SDCM ≤3
8719514973022	SM531C 62S/940 PSD L2810 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3

Données du produit




Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514972131	SM530C 40S/940 PSD L1130 ALU	SM530C
8719514972124	SM530C 34S/940 PSD L1130 ALU	SM530C
8719514972049	SM530C 19S/940 PSD L1410 ALU	SM530C
8719514972223	SM531C 19S/940 PSD L1410 ALU	SM531C
8719514972209	SM531C 19S/930 PSD L1410 ALU	SM531C
8719514972155	SM530C 43S/940 PSD L1410 ALU	SM530C
8719514972100	SM530C 34S/930 PSD L1130 ALU	SM530C
8719514972063	SM531C 31S/940 PSD L1410 ALU	SM531C
8719514972186	SM530C 50S/940 PSD L1410 ALU	SM530C
8719514973114	SM530C 40S/TW9 DIA L1130 ALU	SM530C

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514972247	SM534C 40S/940 PSD L1130 ALU	SM534C
8719514972254	SM534C 50S/940 PSD L1410 ALU	SM534C
8719514972056	SM530C 19S/940 PSD L1410 WH	SM530C
8719514972162	SM530C 43S/940 PSD L1410 WH	SM530C
8719514972193	SM530C 50S/940 PSD L1410 WH	SM530C
8719514972087	SM530C 31S/940 PSD L1410 WH	SM530C
8719514972216	SM531C 19S/930 PSD L1410 WH	SM531C
8719514972230	SM531C 19S/940 PSD L1410 WH	SM531C
8719514973138	SM531C 31S/TW9 DIA L1410 WH	SM531C
8719514972780	SM531C 12S/940 PSD LE2 L570 WH	SM531C


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514972865	SM530C 30S/940 PSD L2250 ALU	SM530C
8719514972896	SM530C 50S/930 PSD L2250 ALU	SM530C
8719514972902	SM530C 30S/940 PSD LF1 L2250 ALU	SM530C
8719514972919	SM530C 68S/940 PSD L2250 ALU	SM530C
8719514973008	SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU	SM530C
8719514973039	SM530C 38S/940 PSD LF1 L2810 ALU	SM530C
8719514972889	SM530C 50S/940 SIA U4 L2290 BK	SM530C
8719514972070	SM530C 31S/940 PSD L1410 BK	SM530C
8719514973121	SM530C 34S/TW9 DIA L1130 BK	SM530C
8719514972773	SM530C 12S/940 PSD LE2 L570 ALU	SM530C
8719514972872	SM531C 30S/940 PSD L2250 BK	SM531C
8719514973015	SM530C 62S/940 PSD L2810 BK	SM530C

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514973046	SM530C 86S/940 SIA U4LF1 L2850 ALU	SM530C
8719514972797	SM530C 17S/940 PSD LE2 L570 BK	SM530C
8719514972148	SM530C 40S/940 SIA U4 L1170 ALU	SM530C
8719514972117	SM530C 34S/930 SIA U4 L1170 ALU	SM530C
8719514972179	SM530C 43S/940 SIA U4 L1450 ALU	SM530C
8719514972094	SM530C 31S/940 SIA U4 L1450 ALU	SM530C
8719514973145	SM530C 43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	SM530C
8720169626935	SM530C 50S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	SM530C
8720169626942	SM531C 31S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	SM531C
8720169627017	SM530C 40S/TW9 SIA U4 L1170 ALU	SM530C
8720169627024	SM531C 25S/TW9 SIA U4 L1170 ALU	SM531C
8719514973022	SM531C 62S/940 PSD L2810 WH	SM531C


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103239



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103223



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103224



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103237




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103228




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103278




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103251




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103229




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103267




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103264




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103255




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103226



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103217




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103230




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103232


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103222




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103238




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103221




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103250




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103227




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103218



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103225




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103275




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103254


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103243




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103252




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103277




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103276




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103240




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103266



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103268




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103242




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103231


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103253




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103233




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103265




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103219




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103241




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103220



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103236




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105667




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105668

TrueLine, monté en surface

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105676



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105675

